


POS 1PART-NO.: 13530006


SCALE / MASSSTAB:
1:1



CODE A
KODIERUNG A

POS 3PART-NO.: 15414259


SCALE / MASSSTAB:
1:1






CODE B
KODIERUNG B

POS 2PART-NO.: 15414212

SCALE / MASSSTAB:
1:1



POS	TITLE BENENNUNG	PART-NO.:	PART- REV	DATE DATUM	AMOUNT ANZAHL	CUSTOMER-NO. : KUNDENNUMMER	MATERIAL WERKSTOFF	RAL	NOTES BEMERKUNG
A	COVER AND LEVER (CODE A) GEHAEUSE UND HEBEL (KODIERUNG A)	13530010	01	02MR05	--	---	---	--	CONDITION OF DELIVERY POS. 1-2 ASSEMBLED LIEFERZUSTAND POS. 1-2 MONTIERT
1	COVER (CODE A) GEHAEUSE (KODIERUNG A)	13530006	--	---	1	---	PA6 GB208F10 GRA	7001	AVAILABLE ASSEMBLED ONLY NUR MONTIERT LIEFERBAR
2	LEVER HEBEL	15414212	--	---	1	---	PA6 GB208F10 BLU	5015	AVAILABLE ASSEMBLED ONLY NUR MONTIERT LIEFERBAR
B	COVER AND LEVER (CODE B) GEHAEUSE UND HEBEL (KODIERUNG B)	15414260	01	09MR11	--	---	---	--	CONDITION OF DELIVERY POS. 2-3 ASSEMBLED LIEFERZUSTAND POS. 2-3 MONTIERT
3	COVER (CODE B) GEHAEUSE (KODIERUNG B)	15414259	--	---	1	---	PA6 GB208F10 BLK	9005	AVAILABLE ASSEMBLED ONLY NUR MONTIERT LIEFERBAR
2	LEVER HEBEL	15414212	--	---	1	---	PA6 GB208F10 BLU	5015	AVAILABLE ASSEMBLED ONLY NUR MONTIERT LIEFERBAR



INDEX REPLACEMENT INSERT /
FORMAT ACCORDING DIN 1451; H=1.6 MM
WECHSELEINSATZ INDEXSTEMPEL /
SCHRIFTART NACH DIN 1451; H=1.6 MM


DATE INSERT SIMILAR FIRM HASCO Z 485/6/1;
HAS TO BE THE MANUFACTURING DATE
DATUMSSTEMPEL AEHNLICH FA. HASCO Z 485/6/1;
ENTSPRECHEND DEM HERSELLUNGSDATUM

INDEX REPLACEMENT INSERT /
FORMAT ACCORDING DIN 1451; H=2 MM
WECHSELEINSATZ INDEXSTEMPEL /
SCHRIFTART NACH DIN 1451; H=2 MM

MANUFACTURER MARK A=2 MM
HERSTELLERZEICHEN A=2 MM

MATERIAL NAME ACCORDING TO VDA 260 /
FORMAT ACCORDING TO DIN 1451; H=1.6 MM
WERKSTOFFKENNZEICHNUNG NACH VDA 260 /
SCHRIFTART NACH DIN 1451; H=1.6 MM

MATERIAL NAME ACCORDING TO VDA 260 /
FORMAT ACCORDING TO DIN 1451; H=1.6 MM
WERKSTOFFKENNZEICHNUNG NACH VDA 260 /
SCHRIFTART NACH DIN 1451; H=1.6 MM




REMARKS:

- MAXIMUM DRAFT ANGLE 0°30'
- SIGN PLANE 0.2 MM RECESSED;
LETTERS AND ENGRAVINGS 0.2 MM RAISED
- KM-DRAWING SEE DWG-NO.: 13530012

BEMERKUNGEN:

- ZULAESSIGE ENTFORMUNGSSCHRAEGE MAX. 0°30'
- SCHRIFTFLAECH E 0.2 MM VERTIEFT;
SCHRIFTEN UND GRAVUREN 0.2 MM ERHABEN
- KM-ZEICHNUNG SIEHE ZCHG.-NR.: 13530012



☐ DIN TO CHECK PRUEFMASSE	DIMENSIONAL RANGE (MM)										CHART E1
☐ DIN FOR HELP HILFSMASSE	FROM	> 0	> 20	> 30	> 70	> 100	> 150	> 200	> 250	> 300	
	TO	20	30	70	100	150	200	250	300	400	
☐ THEORETIC DIN THEORE. MASSE	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED										
		±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.6	±0.8	±1	±1.2	
	ANGULAR TOLERANCE ±2°										