





SJ103075
(ON DRAWING) 台異図

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	13/OCT/2005	058374	REVISED NOTE 6		Y. TAKAGI	A. TAGO	Y. KUBOTA
3	13/APR/2018	024873	LOT NUMBER POSITION CHANGE		O. TAKAGI	—	T. MIYASHITA



PIN INSERT VERSION
ピンインサートの場合



SOCKET INSERT VERSION
ソケットインサートの場合

- NOTE1. COMPANY LOGO "JAE" AND ABBREVIATION OF PART NUMBER APPEAR IN THE AREA SHOWN.
2. APPLICABLE WIRE SIZE :AWG #20MAX.
(IN CASE OF STANDARD CONTACT)
3. FOR CONTACT ARRANGEMENT, SEE DWG. NO. SJ010210.
4. FOR PANEL CUT-OUT DIMENSION, SEE DWG. NO. SJ013596.
5. THIS HAS SOLDER TERMINATION TYPE.
6. LOT NUMBER AT THE LOCATION SHOWN IN THE DRAWING.

- 注1. 図示の位置に社名及び品名略称を表示する。
2. 本コネクタ用使用電線はAWG#20以下のこと。
3. インサート配列はSJ010210を参照のこと。
4. パネル取付穴寸法はSJ013596を参照のこと。
5. 本コネクタは半田結線タイプコネクタである。
6. 図示の位置にロット番号を表示する。

DESIGNATION
命名法

D * - * * - N R
SERIES シリーズ
SHELL SIZE シェルサイズ
CONTACT ARRANGEMENT コンタクト配列
MODIFICATION CODE 特殊記号
PRESSING CONTACT プレスコンタクト
CONTACT TYPE (S: SOCKET, P: PIN) コンタクト区分 (S: ソケット P: ピン)

TABLE 1

PART NUMBER	DIMENSION IN MILLIMETERS											NUMBER OF CONTACTS
	A ±0.5	B ±0.25	B' ±0.25	C ±0.13	D ±0.25	D' ±0.25	E ±0.5	F	G	H	J	
DE- 9P-NR	30.8	—	16.90	24.99	—	8.34	12.6	19.3	10.7	1.2	0.8	9
DE- 9S-NR	30.8	16.26	—	24.99	7.82	—	12.6	19.3	10.7	1.2	0.8	
DA-15P-NR	39.1	—	25.24	33.32	—	8.34	12.6	27.5	10.7	1.2	0.8	15
DA-15S-NR	39.1	24.59	—	33.32	7.82	—	12.6	27.5	10.7	1.2	0.8	
DB-25P-NR	53.0	—	39.01	47.04	—	8.40	12.6	41.3	10.7	1.5	1.0	25
DB-25S-NR	53.0	38.30	—	47.04	7.82	—	12.6	41.3	10.7	1.2	0.8	
DC-37P-NR	69.3	—	55.47	63.50	—	8.40	12.6	57.7	10.7	1.5	1.0	37
DC-37S-NR	69.3	54.76	—	63.50	7.82	—	12.6	57.7	10.7	1.2	0.8	
DD-50P-NR	66.9	—	52.86	61.11	—	11.16	15.4	55.3	13.9	1.5	1.0	50
DD-50S-NR	66.9	52.34	—	61.11	10.65	—	15.4	55.3	13.9	1.2	0.8	

5	REAR SHELL	1	STEEL	HEXAVALENT CHROMIUM FREE CHROMATE (TRIVALENT CHROMATE TREATMENT) ON ELECTROPLATED ZINC	—
4	REAR INSULATOR	1	GLASS FILLED PBT	(COLOR: BLACK)	UL94 V-0
3	FRONT INSULATOR	1	GLASS FILLED PBT	(COLOR: BLACK)	UL94 V-0
2	FRONT SHELL	1	STEEL	HEXAVALENT CHROMIUM FREE CHROMATE (TRIVALENT CHROMATE TREATMENT) ON ELECTROPLATED ZINC	—
1	CONTACT	TABLE 1	COPPER ALLOY	GOLD PLATING	NOTE 3
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1045-5		第1版 (ORIGINAL DATE) 31/MAR/2005		尺度 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) D-sub	日本航空電子工業株式会社  JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ103075	版数 (VER.) 3
		製図 DR.		名称 (TITLE) D※-※※-NR				
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	Y. TAKAGI					
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	査閲 APPD.	—					
. ±0.8	×° ± 1°	承認 APPD.	Y. KUBOTA					
. × ±0.4	×°×' ±							
. ×× ±0.13								
. ××× ±	単位 (UNIT) : mm			質量 (MASS) —	