





LI-OV5640-MIPI-AF V2.0

REV.	ECN NO / Description	Date	APPD.
A0	First Released	2017.07.10	金朝暉



注: 标有※为重点尺寸

主 要 参 数		JHM-087		相对照度 (Relative Illumination)	$\geq 4.0\%$ (@ $Y'=2.291$)	感光芯片 (Chip Type)	OV05640-A71A
镜头名称				景深 (Focusing Range)	$30\text{cm} \sim \infty$	像素 (Array Size)	2592×1944
镜头类型 (Lens Size)		1/4 4P		调焦距离 (Focussing Distance)	2M	VCM名称	B3360H-JT2
视场角 (View Angle)		$65^\circ \pm 3^\circ$		IR滤光器 (IR Filter)	----	VCM电流	100mA(MAX)
焦距 (FL)		3.5 ± 0.1		FPC供应商 材料	FPC(使用无应力压辊)	VCM电阻	$24\Omega \pm 10\%$
光圈 (F NO)		$2.6 \pm 5\%$		MIP阻挠控制	$100\Omega \pm 10\% \Omega$	Driver IC	----
畸变 (TV Distortion)		$< 0.3\%$		底座名称 (Holder)	NC	IC地址	0X6C
最大成像圈 (Max Image Circle)		$\phi 4.8$					