
DELPHI

TERMINAL FÊMEA 4,8 FFJ 18 SG1 -


Fl. de Fls. RA







CORTE DD

Encaixa com term. macho 4,8, esp 0,8





CORTE: BB



CORTE : AA

FFJ18SG1-XWP	-	33501523	01
FFJ18SG1-XP	-	33501518	01
Part Number	Part Revision	Part Number	Part Revision
MVL		DELPHI	

- Material : Latão , espessura 0,30 mm
- Descascar o cabo com 4,3 mm .
- Força de encaixe / desencaixe
  - 1ª Encaixe - Máx. 4,50 Kgf .
  - 1º Desencaixe - Máx. 3,80 Kgf.
  - 10º Desencaixe - Mín. 1,10 Kgf.
- Tolerância não especificada : ± 0,3
- Desenho de produto: PDF - 75045

Catalogo -

- ☐ Granel
- ☒ Fita
- ☐ Pós-Estanhado
- ☐ Pré Estanhado
- ☐ Sem Banho
- ☐ V Estanhado Brilhante
- ☐ TMS Estanho Fosco
- ☐ TRB Est. Brilhante(6µm min.)
- ☐ N Niquelado
- ☐ AG Prateado
- ☐ Sem Papel
- ☐ P Com Papel

NÚMERO DE CATÁLOGO	ACONDICIONAMENTO	CABO: SEÇÃO mm2 / AWG	CABO: Ø ISOL. mm / pol.	TRATAMENTO SUPERFICIAL	MECÂNISMO COMPRESSÃO
FFJ18SG1__-X_	FITA	1,00 - 1,50 / 18 - 16	2,55 - 2,80 / .10 - .11	ESTANHADO	BCM-015
FFJ18SG1__-X__	FITA			SEM TRAT.	
FFJ18SG1__-___	GRANEL			SEM TRAT.	

Data	Des	Ver	Aprov.		
27.08.13	RAM			Delphi P/N added ECO 422948	R A
16.10.98	RODRIGO			ACRESC. TABELA	R 6
16.03.99	RODRIGO			Alterado conforme AMEG 0034	R 7
23.03.89	Júlia			SUBSTITUIÇÃO DE	SAF-62379