







13647358 (60002041)	01	1-3µm Sn	60	000	>1.0-1.5	2.8	1.4	3.0	4.3	2.7	4.8	6.6	3.0	2.1
33405740	01	3-6µm Ag	60	3B										
33405737	01	1-3µm Sn	60	3A	0.50-1.00	2.4	1.2	2.6	4.3	2.7	4.8	6.6	3.0	2.1
13609492 (60002034)	01	0.8µm Au	60	00										
13609029 (60002031)	01	1-3µm Sn	60	0										
33405739	01	3-6µm Ag	60	2B										
33405736	01	1-3µm Sn	60	2A										
13898605 (F427200)	01	0.8µm Au	60	2D	>0.22-0.35	1.9	0.8	1.85	4.3	2.6	4.6	6.1	2.5	2.1
13898610 (F327200)	01	1-3µm Sn	60	2A										
33405738	01	3-6µm Ag	60	5B										
35385911	01	0.8µm Au	60	5D										
33405735	01	1-3µm Sn	60	5A										
Part number Teilenummer	Rev.	Surface finish Ober- fläche	Part code Teile- code	Crimp area Crimp- bereich (mm²)	B1 ±0.3	D1 ±0.3	H1 ±0.3	B2 ±0.3	D2 ±0.3	H2 ±0.3	L1 ±0.2	L2 ±0.2	L3 ±0.2	
Dimensions / Maße														



DWG STATUS				ZONE	REVISION HISTORY		AUTH	DR	APVD 1	APVD 2
DATE	STG	REV	N/P/CHG							
170c24		02			ADDED: part no. 33405735/35385911/33405738/ 33405739/33405740			SW	SW	

Notes / Bemerkungen	
① Supplier code / Firmenzeichen	9 909 12 90
② Part code / Teilecode	9 909 12 90
③ Revision index on Week and year of production Änderungsindex oder Woche und Jahr der Herstellung	9 909 12 90
④ Hole - Surface finish code Au Version Bohrung - Oberflächenveredelung Goldversion	
⑤ Dimension for part separating / Maß für Teilvereinzelung	
Material	
6 Contact body/ Grundkörper: CuNiSi	
a) hot tin dip b) sel. Au c) sel. Ag	
7 Hood / Ueberfeder: X10CrNi18 8 - acc. DIN EN 10151	
Cross references / Querverweise	
8 Cavity / Kammer: 9 000 14 00	
9 The contact is suitable for non waterproof application see Crimp specification // Der Kontakt ist geeignet fuer nicht wasserdichte Anwendung siehe Crimpspezifikation: 13609953-CUS12	
10 Product specification / Produktspezifikation: 99010470	
Symbol key / Zeichenerklärung	
11 ☐ Measurement number / Maßnummer	
12 Reels transported and stored horizontally! Retaining strip down Spulen horizontal transportieren und lagern! Haltestreifen unten	
13 ☐ Crossed out part no., only on request Durchgestrichene Teilenummern nur auf Anfrage	
14 suitable for Male Pins / geeignet fuer Flachstecker 0.6±0.03 x 1.5±0.1 // 0.6 ^{max} x 1.5 ^{min}	
15 Deviations from the pictorial representation in the area of spring are allowed. Abweichungen von der bildlichen Darstellung im Bereich der Ueberfeder sind zulässig.	
16 changes reference to the technical progress we reserve the right Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.	
17 Only the german language shall be binding Massgebend ist nur der deutsche Text	

• APTIV •

CONNECTION SYSTEMS

Nuremberg, Germany

COPYRIGHT 2024 APTIV. ALL RIGHTS RESERVED.

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF APTIV AND CONTAINS APTIV
CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND
UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD DATA, AS WELL
AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS
AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.

DESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA APTIV UND ENTHÄLT APTIV
VERTRAULICHE INFORMATIONEN. DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND
NUTZUNG DIESES DOKUMENTES ODER DEREN ZUGEHÖRIGEN CAD DATEN, ODER
AUCH ALS KOMMUNIKATION VON BELIEBIGEN INHALT ZU ANDEREN, IST OHNE
BERECHTIGUNGSPRUEFUNG DURCH DIE APTIV UNZULÄSSIG.

DATE	
DR	S.Weiss
APVD1	S.Weiss
APVD2	
APVD3	
APVD4	
APVD5	

SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER APTIV 10949001
POTENTIELL BEFÄHRLICHE STOFFE UND REZYKLATANTEIL
GEMÄSS APTIV 10949001

MATERIAL
see table

DRAWING NAME
DCK 1.5 Female Terminal
waterproof

CUS01

DRAWING NUMBER	
13609953	
SIZE	SCALE
A1	1 OF 1
FRAME NO	SHEET NO
1 OF 1	1 OF 1
STG	REV
02	02