


Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creso Parametric




(B) 1 = Prüfmäß

(B)

Abzugskraft mit Prüfstift nach 003 103 - Ø 1.5
/ withdrawal force with test pin

nach Prüfvorschrift
/ acc. to test spec.

ab 005 307 000



1:1

170 106 700 207 000	-07-	-07-
170 106 100 201 000	-01-	-01-
170 106 000 201 000	-04-	-01-
ODU-Nr./ ODU-ID.	Oberfl. Träger	Oberfl. Feder



Benennung/description:

BUCHSE G1.5

Werkstoff:
material:

seeBOM

Maßstab:
scale:

5:1

Format:
size:

A4

Einheit:
dim.:

mm

Bl.:

sheet: 1

Allgemeintoleranz/general tol.:
DIN ISO 2768-
Tolerierung / Tolerancing:
DIN ISO 8015

Status/state:

Version:
revision:

C

Erstellt/prepared 12.07.2000 mwagner

Geaendert/revised 28.09.2021 jentsfellner

Freigabe/released

Datum/date

Name/name

Zeichnungs-Nr.:
Drawing-Id.:

00014257

Material-Nr.:
Material-Id.:

ODU-Nr.:
ODU-Id.:

Ursprung/origin.: