




REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	D2	REVISED PER ECR-22-126910	20JAN2022	PJ	FL

D



D

C

C

- 9

ALTERNATIVE RESIN PBT GF
- 8

PRELIMINARY PART, NOT YET RELEASED FOR PRODUCTION
- 7

PBT GF, UL94-V0 & GWEPT 750 NO-FLAME, NATURAL
- 6

PBT GF
- 5

PASSENDE GEGENSTECKER:
-TABWANNE SIEHE ZEICHNUNG 1971817, 1971818 AND EQUIVALENT;
-LEITERKARTENANSCHLUSS MIT RAHMEN SIEHE ZEICHNUNG 964 575
-LEITERKARTENANSCHLUSS OHNE RAHMEN SIEHE SPEZIFIKATION 108-18056
- MATING PARTS:
-TABHEADER SEE DRAWING NO. 1971817, 1971818 AND EQUIVALENT;
-PCB APPLICATION WITH FRAME SEE DRAWING 964 575
-PCB APPLICATION WITHOUT FRAME SEE SPECIFICATION 108-18056

- 4


SCHNITTBEREICH DURCH HERSTELLUNGSPROZESS
CUTTING AEREA FROM PRODUCING PROCESS
- 3

RASTMÖGLICHKEIT FÜR INNENVERRASTUNG AUF ANFRAGE
LOCKING FEATURE FOR INTERIOR LOCKING BY REQUEST

- 2

DRAHTGRÖßENBEREICH, DGB I (7xØ0.2mm=0.22mm², 12xØ.2mm=0.35mm²).
SIEHE VERARBEITUNGSANWEISUNG 114-18049-1
- 1

KODIERRIPPEN; SCHNEIDEN AUF DER VERARBEITUNGSMASCHINE GEMÜSSLICH.
KEYING RIBS; CUTTING WITH THE TERMINATION MACHINE POSSIBLE



B

20	47.5	52.4	3-829869-0	2-2312431-0	3-2402969-0
19	45.0	49.9	3-829869-9	2312431-9	3-2402969-9
18	42.5	47.4	3-829869-8	2312431-8	3-2402969-8
17	40.0	44.9	3-829869-7	-	3-2402969-7
16	37.5	42.4	3-829869-6	2312431-6	3-2402969-6
15	35.0	39.9	3-829869-5	-	3-2402969-5
14	32.5	37.4	3-829869-4	2312431-4	3-2402969-4
13	30.0	34.9	3-829869-3	2312431-3	3-2402969-3
12	27.5	32.4	3-829869-2	2312431-2	3-2402969-2
11	25.0	29.9	3-829869-1	2312431-1	3-2402969-1
10	22.5	27.4	3-829868-0	1-2312430-0	3-2403112-0
9	20.0	24.9	3-829868-9	2312430-9	3-2403112-9
8	17.5	22.4	3-829868-8	2312430-8	3-2403112-8
7	15.0	19.9	3-829868-7	2312430-7	3-2403112-7
6	12.5	17.4	3-829868-6	2312430-6	3-2403112-6
5	10.0	14.9	3-829868-5	2312430-5	3-2403112-5
4	7.5	12.4	3-829868-4	2312430-4	3-2403112-4
3	5.0	9.9	3-829868-3	2312430-3	3-2403112-3
POS.	DIM A	DIM B	TE P/N 6	TE P/N 7	TE P/N 9

A

					THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 26.06.92 ATZMANN		 TE Connectivity		
							CHK 26.06.92 BORMUTH				
					APVD -		NAME				
					PRODUCT SPEC		AMP DUOPLUG 2.5™ FEMALE CONNECTOR 3-20 POSITION, DGB I				
					DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APPLICATION SPEC		
							0 PLC ± -		114-18049-1		
							1 PLC ± 0.2		0		
							2 PLC ± -		A1		
							3 PLC ± -		00779		
					4 PLC ± -		ANGLES ± 1°		DRAWING NO. 829868		
					MATERIAL -		FINISH -		RESTRICTED TO -		
SIEHE TABELLE	2	-	KONTAKT	CuSn	VORVERZINNT						
SEE TABLE	1	-	FEDERLEISTENGEHÄUSE	PBTP	GRAU						
BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE						
						CUSTOMER DRAWING					
						SCALE 10:1 SHEET 1 OF 1 REV D2					