




Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

nur Einsatz dargestellt!
view only insert!




- 2 Einsatz Insert
- 1 Steckergehäuse Plughousing
- 3 Spannzange (siehe Tabelle) cable collet (look table)
- 4 Spannmutter (siehe Tabelle) Backnut (look table)




S11MOC-...


Ansichten für Kodierung in Richtung A:
(nur Gehäuse dargestellt!)
view of codings in direction A:
(view only housing!)




S11MAC-...




S11MBC-...




S11MCC-...




S11MDC-...





S11MEC-...



S11MHC-...



S11MJC-...



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	KontaktØ/ContactØ:	Ø 1.3 mm
Gehäuse/Housing:	Anschluß/Termination:	0.50mm ²
	Löt/Solder	AWG 20
Kontakte/Contacts:	Prüfspannung/Test Voltage:	1.9 kV DC (SAE AS 13441)
Isolierkörper/Insulation Body:	Strombelastung/Current Load:	
	Einzelkontakte/single contacts	14 A
Oberflächen/Surfaces:	2-polig / 2-pos.:	14 A
Gehäuse/Housing:	(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)	
Kontakte/Contacts:	Bei allen hier dargestellten Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC)!	
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50	All shown connectors are according to DIN EN 61984:2009 connectors without breaking capacity (COC)!	
/Protection Class in mated condition		

S11M.C-P02MPHO-39.0	min. 2.7	max. 3.9
S11M.C-P02MPHO-52.0	min. 4.0	max. 5.2
S11M.C-P02MPHO-65.0	min. 5.3	max. 6.5
Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	Artikelnummer Partnumber

S11M.C-P02MPHO-..C0	Metall matt verchromt metal matt chromed
S11M.C-P02MPHO-..20	PSU rot / red
S11M.C-P02MPHO-..30	PSU weiß / white
S11M.C-P02MPHO-..40	PSU gelb / yellow
S11M.C-P02MPHO-..50	PSU grün / green
S11M.C-P02MPHO-..60	PSU blau / blue
S11M.C-P02MPHO-..70	PSU grau / grey
S11M.C-P02MPHO-..80	PEI schwarz / black
Artikelnummer Partnumber	Material Farbe Spannmutter material colour backnut

				Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK		Rohteil:		Rohgew.:		PE-Modell-Nr.:			
				Tolerierung nach DIN ISO 8015		hierzu Stückliste		CAD-Nr.:		Bl.:			
				2014	Tag	Name		Benennung: Stecker cpl.				Maßstab: 1:1	
				Bearb.	13.08.	D.Scholz							
				Gepr.									
				Norm.									
				 <i>A perfect alliance.</i>		Zeichnungs Nr.:		S11M.C-P02MPHO-...0				Vervielf. Pause	
						Ersatz für:							
						a	-----	13.08.14	D.Scholz	Nr.			
				Änd- zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name						

