


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

Nur Einsatz dargestellt!
View only insert!




empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation





Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	Cu-Legierung	KontaktØ /ContactØ:	Ø 0.7 mm
Gehäuse/Housing:	/Cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.38mm ²
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung	Löt/Solder	AWG 22
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Prüfspannung/Test Voltage:	750 V AC
Oberflächen/Surfaces:	matt verchromt	Strombelastung/Current Load:	7 A
Gehäuse/Housing:	matt chrome-plated	Einzelkontakte/single contacts	
Kontakte/Contacts:	gal. Au		
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50			
/Protection Class in mated condition			



Mutter SW16
Hex nut
Anzugsdrehmoment: 1.3 Nm
torque value



*) Darstellung nur Beispiel!
view on only for example!

W23F1C-P27MFG0-35.S	min. 3.0 max. 3.5
W23F1C-P27MFG0-40.S	min. 3.5 max. 4.0
W23F1C-P27MFG0-45.S	min. 4.0 max. 4.5
W23F1C-P27MFG0-50.S	min. 4.5 max. 5.0
W23F1C-P27MFG0-55.S	min. 5.0 max. 5.5
W23F1C-P27MFG0-60.S	min. 5.5 max. 6.0
W23F1C-P27MFG0-65.S	min. 6.0 max. 6.5
W23F1C-P27MFG0-70.S	min. 6.5 max. 7.0
W23F1C-P27MFG0-75.S	min. 7.0 max. 7.5

W23F1C-P27MFG0-..AS	rot / red	W23F1C-P27MFG0-80.S	min. 7.5 max. 8.0
W23F1C-P27MFG0-..BS	weiß / white	W23F1C-P27MFG0-85.S	min. 8.0 max. 8.5
W23F1C-P27MFG0-..CS	gelb / yellow	W23F1C-P27MFG0-90.S	min. 8.5 max. 9.0
W23F1C-P27MFG0-..DS	grün / green	W23F1C-P27MFG0-95.S	min. 9.0 max. 9.5
W23F1C-P27MFG0-..ES	blau / blue	W23F1C-P27MFG0-01.S	min. 9.5 max. 10.0
W23F1C-P27MFG0-..FS	grau / grey	W23F1C-P27MFG0-02.S	min. 10.0 max. 10.5
W23F1C-P27MFG0-..GS	schwarz / black	W23F1C-P27MFG0-03.S	min. 10.5 max. 11.5
Artikelnummer Partnumber	Farbe Knickschutzfüllen Colour of the Cable Bend Relief	Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ

Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768				Rahteil:		Rahgew.:	PE-Modell-Nr.:	
2008 Tag Name				Benennung:		CAD-Nr.:	Bl.:	
Bearb. 02.12. D.Stein				Winkelstecker cpl.		00040552		Maßstab:
Gepr.								2:1
Norm.								Vervielf. Pause
				Zeichnungs Nr.:		W23F1C-P27MFG0-...S		Nr.
And-zust.				Ersatz für:				
Aend.-Mitt. Datum Name				otto dunkel gmbh				