








プリント板穴あけ寸法図（表面より透視）



誤操作防止キ一寸法図
(S=FREE)



※ 誤操作防止キー付きソケットは、
 図の  印部分を押し使用のこと。
 (キー無しのソケットについては、
 この限りではない。)



適合IC外形図 (S=FREE)
(参考図)

- | | |
|----------|-------------------------------------|
| 性 能 | (参考図) |
| 1. 絶縁抵抗 | DC500Vで測定し、1,000MΩ以上のこと。 |
| 2. 耐電圧 | AC700Vを1分間印加して異常の無いこと。 |
| 3. 接触抵抗 | 測定電流10mA、開放端電圧20mV以下で測定し、30mΩ以下のこと。 |
| 4. 使用温度 | -40°C ~ +150°C |
| 5. 接 触 力 | 1ピン当たり 20g ~ 80g |

名称構成

製品名称	位置決めピン	誤操作防止キー
IC189-0162-019	有	無
IC189-0162-019 -K	有	有
IC189-0162-019N	無	無
IC189-0162-019N-K	無	有

指定外寸法公差 ± 0.3						 山一電機株式会社 YAMAICHI ELECTRONICS Co., Ltd.	
						分頻 (CLASS) SOP-pl. 27-16P	
尺度 SCALE	4/1	承認 APP.	承認 APP.	検図 CHK.	製図 DRW.	設計 DSGN.	名称 (TITLE)
単位 DIMENSION	mm	〃	〃	〃	〃	〃	IC189-0162-019*- *
三角図法 3RD ANGLE PROJECTION		川村 高橋 村越 高橋				図番 (DRAW. NO.) KL-11986	Sheet No. / REV. / F