






THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF YAMAICHI ELECTRONICS DEUTSCHLAND GmbH. ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF YAMAICHI ELECTRONICS DEUTSCHLAND GmbH IS PROHIBITED.



X
Ansicht für Beschreibung
Ausschnitt im Schaltschrank
View for description
of the cut out in the
electrical cabinet

Ausschnitt Kontur




Schraubenspezifikation / Specification of screws :

Linsenschrauben mit Flansch und Innensechskant (Inbus)
Flange button head socket screws

Empfehlung / Recommendation:

Fa. Bossard BN 11252
Fa. Gross Art.Nr. 0303 0307
Fa. Keller&Kalmbach WN 7381



Kopfdurchmesser /screw head diameter (d2) : $\varnothing 6,5 - 7\text{mm}$

Gewinde / Thread (d1) : M3


Gewindelänge / Thread lenght (L) :

abhängig von der Wanddicke und Mutter /
depends on wallthickness and nut
Bei 1mm Wanddicke / with 1mm wallthickness : 8mm
1,65 mm

Kopfhöhe / screw head height (k) :

Material :

je nach Einsatzgebiet / depends on field of application :
Normal Stahl 4.8 oder Stahl rostbeständig A2 / schwarz oder verzinkt
Normal steel 4.8 or stainless steel A2, black or galvanized



ACHTUNG / ATTENTION :

- Anzugsdrehmoment max. 0,3-0,4 Nm ! / Mounting torque max. 0,3-0,4 Nm !
- Keine Unterlegscheibe zw. Schraubenkopf und Flansch verwenden !
Do not use a washer between screw head and flange !
- Selbstsichernde Muttern benutzen ! Use only self-locking nuts !

ITEM NO	DESCRIPTION	MATERIAL	UL-Listing
1	Motorflange	PBT blue	UL94V-0
2	Seal	TPE black	UL94V-HB

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
TOLERANCES: $\pm 0,2$

REV.	REVISION DESCRIPTION	INITIALS	REV. DATE
5			
4			
3			
2			
1			

DO NOT SCALE DRAWING

CLASSIFICATION:



NOTES:

NAME DATE

Customer-drawing

DESIGN

TITLE: Y-ConFlange-10
Mounting flange with integrated 2C seal

DRAWN

CHECKED

DWG. NO.: Customer-P(090)A60

Q.A.

ANGLE PROJECTION:

First

APPROVED

REV. D 2

SHEET 1 OF 1

A3 - ASSEMBLY