

Y
(Lochbild)
(board drillings)

alle Löcher
all holes

Position
position

Reihe
row

Referenzebene Tiefe
datum plane depth

Kontakt-Typ
pin-type

Standard
standard pin

Voreiler
preleading pin 1,5 mm

Kontaktbelegung
contact loading

Sollbruchstelle für Kodierung
breaking point for coding

Querschnitt der Lötanschlüsse:
cross-section of solder terminations:

Nicht tolerierte Maße / Free size tolerances
IEC 60603-2



Bauform / type F






Messerleiste Einlöt gewinkelt 2,54 48 pol.
male connector solder angled 2,54 48 pol.

TB 09 06 148 x973

HARTING

Detailed technical drawing of a 48-pin male connector assembly, showing top, side, cross-sectional views, contact layout, and manufacturing specifications.



		<table><tr><td>09 06 148 <u>6</u>973</td><td>2</td><td>Au flash over PdNi over Ni</td></tr><tr><td>09 06 148 <u>2</u>973</td><td>1</td><td>Au flash over PdNi over Ni</td></tr><tr><td>Bestell-Nr. part-no.</td><td>Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC</td><td>Kontaktoberfläche contact plating</td></tr></table>			09 06 148 <u>6</u> 973	2	Au flash over PdNi over Ni	09 06 148 <u>2</u> 973	1	Au flash over PdNi over Ni	Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating																																																							
09 06 148 <u>6</u> 973	2	Au flash over PdNi over Ni																																																																		
09 06 148 <u>2</u> 973	1	Au flash over PdNi over Ni																																																																		
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating																																																																		
4 mm²  All Dimensions in mm Original Size DIN A 3		Techn. Character. <table><tr><td></td><td>Dat.</td><td>Name</td><td rowspan="4">Maßstab/Scale 1:1 (2:1;10:1)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Detail.</td><td>31.01.02</td><td>Rie.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Insp.</td><td>31.01.02</td><td>kfoe</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Stand.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>35260</td><td>09.09.08</td><td>Hage.</td><td colspan="3" rowspan="3">HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP </td></tr><tr><td>33149</td><td>02.11.05</td><td>Hage.</td></tr><tr><td>30790</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mod.</td><td>Dat.</td><td>Name</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">TB 09 06 148 x973</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Sub.</td></tr></table>				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1 (2:1;10:1)													Detail.	31.01.02	Rie.				Insp.	31.01.02	kfoe				Stand.			35260	09.09.08	Hage.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP 			33149	02.11.05	Hage.	30790			Mod.	Dat.	Name				TB 09 06 148 x973									Sub.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 60603-2 Bauform / type F Messerleiste Einlöt gewinkelt 2,54 48 pol. male connector solder angled 2,54 48 pol. Blatt/ page /		
	Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1 (2:1;10:1)																																																																	
			Detail.	31.01.02	Rie.																																																															
			Insp.	31.01.02	kfoe																																																															
			Stand.																																																																	
35260	09.09.08	Hage.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP 																																																																	
33149	02.11.05	Hage.																																																																		
30790																																																																				
Mod.	Dat.	Name				TB 09 06 148 x973																																																														
						Sub.																																																														
4	5	6	7	8																																																																