

MODULES ÉTANCHES SEALED MODULES

HL 103


IDENTIFICATION VISUELLE MODULES HL103 :

J1 Joint d'étanchéité : **ROUGE** = Fond colmaté

J4 Joint d'étanchéité : **MARRON** = Boîtier

HL 103 avec repérage alphabétique.

HL 104 sans repérage, nous consulter.





Taille 22
Size 22

21 Contacts
(5 A)


Masse : 8,75 g.
Weight : 0,019 lbs

HL 103


001115 101 02




001115 102 02




001115 103 02



001115 104 02



001115 105 02




001115 106 02

MODULES HÉTÉROGÈNES MIXED MODULES

10 Contacts :
2 x 12 + 8 x 20


Masse : 10,90 g.
Weight : 0,024 lbs



Pas / Pitch : 12 (.472)

H = 25 (.984)

001115 501 02




MODULES HL 103 - VISUAL IDENTIFICATION

J1 Sealing grommet : **RED** = Sealed bottom

J4 Sealing grommet : **MAROON** = Shell

HL 103 with alphabetical identification.

HL 104 without identification, consult to us.



Taille 20
Size 20


10 Contacts
(7,5 A)

Masse : **J1** 6,61 g. - **J4** 4,85 g.
Weight : **J1** 0,014 lbs - **J4** 0,010 lbs

HL 103


001115 201 02

J4




001115 202 02

J4



001115 203 02

J1




001115 204 02

J4




001115 205 02

J1



001115 206 02

J4




001115 207 02

J4




001115 208 02

J4




001115 209 02

J4




001115 210 02

J1




001115 211 02

J4




18 Contacts ;
2 x 12 + 4 x 16 + 12 x 20
Masse : 17,50 g.
Weight : 0,038 lbs




Pas / Pitch : 25 (.984)

H = 23 (.905)


001115 503 02




Taille 16
Size 16
8 Contacts
(13 A)
Masse : 12,20 g.
Weight : 0,026 lbs




Taille 12
Size 12
6 Contacts
(23 A)
Masse : 15,80 g.
Weight : 0,034 lbs




HL 103
001115 301 02




001115 302 02




001115 303 02




001115 304 02




001115 305 02




001115 306 02




001115 308 02




HL 103
001115 401 02



001115 402 02





001115 403 02




001115 404 02

MODULES DE MASSE à FIXATIONS INDIVIDUELLES


(voir également page 19)



Taille 20
Size 20
10 Contacts
001118 202 02
Masse : 10,5 g.
Weight : 0,023 lbs



Taille 16
Size 16
8 Contacts
001118 302 02
Masse : 17,5 g.
Weight : 0,038 lbs



2x12 + 8x20
10 Contacts
001118 501 02
Masse : 16,5 g.
Weight : 0,036 lbs



GROUNDING MODULES with INDIVIDUAL MOUNTING BRACKETS

(see page 19 also)

L1 mm inch	H mm inch	L2 mm inch
10 .939	21,5 .846	10 .939
12 .472	27 1.063	9,6 .378
12 .472	27 1.063	10 .939

MODULES FÛTS À SOUDER

SOLDER CUP MODULES



MODULES À PIQUER SUR C.I.

PCB MODULES

