







DCF-C-212E(03.08)

81E301PS
('ON ΘNIMVHD) 음響理図

版 数 REV.	年 月 日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.



注 1. 図示の位置に社標及び端子番号が表示される。

2. コンタクトは別売品の為、別発注願います。(表 1)

3. 本製品は浮動型コネクタであり、フローティング量は 1 mm である。

名 称	適用電線	
	電線サイズ	仕上外径
D02-22-26S-10000	AWG#26	φ 1.1 以下

(5)	ソケットコンタクト(圧着)	20	銅合金	ニッケル上金メッキ	注 2
4	フローティングリベット	2	銅合金	ニッケルメッキ	_____
3	ワッシャー	2	銅合金	ニッケルメッキ	_____
2	リヤインシュレータ	1	ガラス入ナイロン	(色相: 黒色)	UL94V-0
1	フロントインシュレータ	1	ガラス入ナイロン	(色相: 黒色)	UL94V-0
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-3081		第 1 版 (ORIGINAL DATE) 2005.7.28		尺 度 (SCALE) 2:1	シ リーズ (SERIES) DRA
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製 図 DR.	DRA-20SC-F0R		
寸 法 (DIMENSION)		担 当 CHK.			
角 度 (ANGLES)		査 閲 APPD.			
. ± 0.8		承 認 APPD.			
.X ± 0.4	X° ±	窪 田 (好)		質 量 (MASS)	_____
.XX ± 0.1	X°X' ±			_____	_____
.XXX ±	_____			_____	_____

