




1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 to / bis 1.25 1.25 to / bis 2	19.2 ^{-0.1} 19.4 ^{-0.1}	12.9 ^{+0.1} 12.9 ^{+0.1}



Flachstecker aehnli.
plug-in sim.
DIN 46 244-A4.8-0.8



Aufschrift
Marking

194..
8(81)/250 ~ 5E4
12(81)/250 ~
T125/55

15A 125-250V AC
1/2 HP 125V AC
1 1/2 HP 250V AC

Ausschalter 1-polig
Fuer Gerate der Klasse II geeignet
(Angabe gilt fuer den eingebauten Zustand)

SPST
suitable for appliances of class II
(remark applicable for mounted state)

Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062
code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 19411102	Index	
			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laenge LENGTH	Radien RADI						
					0-6 ± 0.15	± 0.2							
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	>6-15 ± 0.2	± 0.3	± 10%							
				>15-30 ± 0.25	± 0.5								
				>30-70 ±									
				>70-120 ±									
				>120-200 ±									
								0 10 20 30mm	GERAETESCHALTER appliance switch				
								CAD: NX V4.0					
								gez./DRAWN BY 15.01.09 MUT gepr./CHECKED BY					
	61734	12.05.09	MUT					Ersatz fuer/REPLACEMENT OF					
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY				MARQUARDT			