







Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !



1 : 1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing:

Kontakte/Contacts:

Isolierkörper/Insulation Body:

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing

Kontakte/Contacts:

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated
condition

Cu-Legierung
/Cu-alloy

Cu-Legierung
/Cu-alloy

PEEK

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au


KontaktØ / ContactØ: Ø0.7 mm
Anschluß/Termination: Ø0.6 mm
Print

Prüfspannung/Test Voltage: 750 V AC

Strombelastung/Current Load: 7 A

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts


Montagebohrung
Panel Cut-out



2:1

PCB Layout

Richtung A
direction A



				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:		PE-Modell-Nr.:		
								CAD-Nr.:		Bl.:		
				2003	Tag	Name		Benennung:				Maßstab:
				Bearb.	11.03	C.Fischer		Geräteteil cpl.				3:1
				Gepr.								
				Norm.								
a	-----	04.05.09	D.Stein	 otto dunkel gmbh			Zeichnungs Nr.:				Vervielf. Pause	
							GK2LOC - P18QF00 - A000					
Änd- zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name				Ersatz für:				Nr.	