


A

recommended terminal layout;
side of component;
tolerances as per DIN IEC 326 item 3 very fine

Empfohlenes Lochbild;
Bauteileseite;
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein



recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)

wall-thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
0.75 to 1.25	19.2 -0.1	21.9 +0.1
1.25 to 2	19.4 -0.1	21.9 +0.1
2 to 3	19.8 -0.1	21.9 +0.1

B

C

D

Marking
Aufschrift



1802.

8(8)/250 ~ 5E4

12(4)/250 ~ T100/55

5/70A 250V ~



15A 125-250V AC

3/4 HP 125V AC


1 1/2HP 250V AC

R 149



on box:

Auf Verpackung: 0041.1712

black
schwarzrocker black
symbol whiteWippe schwarz
Zeichen weiß

DPST

suitable for appliances of class II

Ausschalter 2-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.				Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1802.2504	Index						
				PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH			Radien RADII					Original DIN	Maßstab SCALE				
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		 				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6		± 0.2		A4		1:1							
								± 0.2													
								>6-15		± 0.4		0		10		20		30 mm			
								± 0.4		±											
								>15-30		± 0.4										±	
								>30-70		±										±	
								>70-120		±											
								>120-200		±											
c		25986		24.03.98 sig		g		37630		16.09.03 vor		CAD Medusa				Z					
b		24250		21.08.96 hs		f		31334		08.03.01 sig		gez./DRAWN BY 01.10.93 hs									
a		22470		01.10.93 hs		e		30546		06.11.00 sig		gepr./CHECKED BY lr									
						d		26333		20.07.98 sig		Ersatz für/REPLACEMENT OF									
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim									