


A

recommended terminal layout;
side of component;
tolerances as per DIN IEC 326 item 3 very fine



Empfohlenes Lochbild;
Bauteileseite;
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein





recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)

wall-thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
0.75 to 1.25	19.2 -0.1	21.9 +0.1
1.25 to 2	19.4 -0.1	21.9 +0.1
2 to 3	19.8 -0.1	21.9 +0.1

B



C



D

Marking
Aufschrift



1804.
6 (4) / 250 ~ 5E4
10 (4) / 250 ~ T100/55



6A 125-250V AC
1/4HP 125V AC
1/2HP 250V AC
R30



DPDT

suitable for appliances of class II

Umschalter 2-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet

E

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.				Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1804.2102	Index
				PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm				Original DIN A4				
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°						ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES				0 10 20 30 mm		Appliance Switch Geräteschalter		
g				k			CAD Medusa		Z		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim			
f				j			gez./DRAWN BY 18.05.00 sig							
e	29282	18.05.00	sig	i			gepr./CHECKED BY mej							
d	19910	05.03.90	hs	h			Ersatz für/REPLACEMENT OF Zchn.gl.Nr.v.09.04.79							
Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY								