






A-A




B-B





E-E

ANSCHLAGBILD
CRIMPED ON WIRE
M 2:1A
M 20:1B
M 10:1

0.2±0.2




C
M 10:1

0.2±0.2

LIEFERZUSTAND (NICHT MASSSTÄBLICH)
DELIVERY CONDITION (DO NOT SCALE)


BEMERKUNGEN / NOTES

- MASZ GILT NUR FÜR KABELKONFEKTIONÄRE
DIMENSION ONLY FOR HARNESSMAKERS
- DIE VERARBEITUNG DER FLACHSTECKER ERFOLGT NACH MVL-CRIMP-SPEZIFIKATION 9 084 10 00 BLATT 2
THE MALE TERMINALS MUST BE CRIMPED ACCORDING MVL-CRIMP-SPECIFICATION 9 084 10 00 SHEET 2
- CRIMPDIMENSIONIERUNG ERFOLGT FÜR FLURY-LEITUNG NACH DIN 12551-6/1 CRIMP DIMENSIONS WERE DESIGNED FOR FLURY WIRES ACCORDING TO DIN 12551-6
- VEREDLUNGSBEREICH FÜR GOLDVERSIONEN ALLSEITIG ÜBER EINER UNTERNICKELUNG
PLATING AREA FOR GOLDVERSIONS ALL SIDES OVER UNDERLAYER Ni
- CRIMPBREICH (1-3)µm MATT Sn(GOLDVERSIONEN)
CRIMP AREA (1-3)µm MATT Sn(GOLDVERSIONEN)
- MVL-FIRMENZEICHEN/ MVL-SUPPLIER CODE
- TEILECODE / PART CODE
- WOCHE UND JAHR DER HERSTELLUNG
WEEK AND YEAR OF PRODUCTION
- GERADE MITTELSCHRIFT/ STRAIGHT MEDIUM LETTER: 0.7
VERTIEFT/DEEPEND: 0.06-0.03
- PRAEGEN VOR DEM SCHNEIDEN/ REALIZE SERRATIONS FOR CUTTING

GRUNDKÖRPER
CONTACT BODY

F

6 010 19 44	33504727	0.8µm NiAu	3H	> 1.0 - 1.5	CuSn4 F47	FEDERSTAHL/ STAINLESS STEEL X10CrNi 18 8 NACH/ ACC. DIN EN 10151	6.4	3.0	2.0	3.0	3.7	1.4	2.4	3.1	3.8	C
6 010 19 41	33504755	1-3µm Sn	3T		CuFe2P F42											B
6 010 06 41	10769218	1-3µm Sn	3L													
6 010 19 34	33504726	0.8µm NiAu	2H	0.5 - 1.0	CuSn4 F47		6.4	3.0	2.0	2.5	3.2	1.2	1.8	2.7	3.4	C
6 010 19 31	10863773	1-3µm Sn	2T		CuFe2P F42											B
6 010 14 34	33504725	1.27µm NiAu	2E		CuSn4 F47											
6 010 06 34	10751589	0.8µm NiAu	2V	> 0.2 - 0.35	CuFe2P F42		6.4	2.5	2.0	2.1	2.9	0.8	1.4	2.1	2.9	B
6 010 06 31	10756897	1-3µm Sn	2L													
6 010 19 14	33504724	0.8µm NiAu	1H		CuSn4 F47											
6 010 19 11	10866290	1-3µm Sn	1T		CuFe2P F42											
6 010 14 14	33504723	1.27µm NiAu	1E		CuSn4 F47											
6 010 06 14	10751586	0.8µm NiAu	1V		CuFe2P F42											
6 010 06 11	10775249	1-3µm Sn	1L													
MVL TEILE-NR. MVL PART-NO.	DELPHI TEILE-NR. DELPHI PART-NO.	OBERFLÄCHE CONTACT FINISH	TEILE CODE PART CODE	KABELQUERSCHN. (mm²) KABEL: FLR WIRE SIZE (mm²)	GRUNDKÖRPER CONTACT BODY	UEBERFEDER CANTILEVER SPRING	A1	A2	A3	B1	B2	D1	D2	(H1)	(H2)	FRONT NACH/ ACC. DETAIL
						MATERIAL	±0.2	±0.1	±0.2	±0.3	±0.3	±0.3	±0.3			



M 1:1

Rm = Radiusmitte
radius center point
E = Eckenmasz
width across corners

14-10262	20.10.14	F	AC11	DELPHI P/N ADDED	Nelhoj	Hoernlein	Hoernlein	
655/11	15.09.11	E	F11 E11 F11	Dimension 22.4mm was 22.2mm; Dimension 25.4mm was 25.2mm; Dimension 11.0mm was 10.8mm;	Solhish	St.Mueller	Hoernlein	
538/08	16.02.11	D	-/C10 C10 D06 A05 C03/D03 C01	Redrawn in Pro-E; Part revision revised; Crimp code deleted; Part code added; Week and year of production added; Hole added; Hole added; 3D view added;	Solhish	St.Mueller	Hoernlein	
479/06	12.07.06	C04	-	UEBERARBEITUNG	S.Weiss	P.Muelzel	Hoernlein	
ECN-NO. ECN NUMBER	DATE DD / MM / YY DATUM	REVISION INDEX	POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNG	DRAWN BY GEZ.	CHK. BY GEPR.	APPR. BY GEN.	
PRODUCT SPEC. PRODUCT SPECIFIK.	PACKAGING SPEC. VERPACKUNGS SPEZIFIK.		APPLICATION SPEC. ANWENDUNGS SPEZIFIK.		COPYRIGHT DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISED THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS PROHIBITED.			
0		0		9 084 10 00		DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA DELPHI UND ENTWURF DELPHI VERTRÄGLICHE UNTERNEHMEN ODER REPRODUKTION, VERTEILUNG UND NUTZUNG DIESES DOKUMENTES ODER DIESER THEORETISCHER CAD DATEN, SOZIAL AUCH ALS KOMMUNIKATION FÜR BELIEBIGEN NUTZ ZU ANDEREN, IST OHNE BEZUGSBERECHTIGUNG DURCH DIE DELPHI CORPORATION UNTERSAGT.		
TOLERANCES TOLERANZEN		MATERIAL : SIEME TABELLE SEE TABLE		SURFACE FINISH OBERFLÄCHE SIEME TABELLE SEE TABLE		DELPHI DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE NÜRNBERG, GERMANY		CAD SYSTEM pro / eng.
COUNTERPART N. GEGENSTÜCK N.		..		..		ISO PROJECTION ISO. PROJEKTION		DWG SIZE FORMAT A2
DO NOT SCALE DRAWING ZEICHNUNG NICHT VERMESSEN		TOOL NO. WERKZEUG N.		ECO Loc. Code STANDORT CODE GN		DRAWING NUMBER ZEICHN. NUMMER		SHEET BLATT
1998		DATE DATUM		NAME NAME		12.03. S.Mueller		1 of 1
DRAWN BY GEZ.		12.03.		S.Mueller		6 010 06 11		1 of 1
CHECKED BY GEPR.		12.03.		S.Mueller		FILE NAME DATE/ NAME		SCALE M:
APPROVED BY GEN.		12.03.		G.May		60100611C.B1.D		5:1
ESR NO. ESR NUMBER		W10-900		CAT. NO. KATALOG N.		--		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[60100631-L](#)