

SOFT RECOVERY DIODE MODULE

DBA200UA60

DBA200UA60

- Fast and isolated diode
- For high power switching application
- Low loss and High speed control
- Two Diode chips in a package
- Package thickness for small and thin equipment
- Easy to installation as isolated

《Advantages》

- Low Forward Voltage Drop ($V_{FM} \leq 1.20V$)
- High speed and soft Reverse recovery ($t_{rr} \leq 130ns$)
- Average Forward Current (Two Diodes) (100A)

《Applications》

- Switching Power Supply
- Inverter Welding Power Supply
- Power source for communications etc.


- 高速絶縁型ダイオード
- 大電力スイッチング用
- 低損失、高速駆動可能
- 2素子入り絶縁形モジュール
- 薄型パッケージで機器の小型・薄型化に対応
- 絶縁形で取り付け簡単

《特長》

- 低オン電圧
- 高速・ソフトリカバリー
- 平均オン電流 (2素子)

《用途》

- スイッチング電源
- インバータ溶接機
- 通信用電源 他



■Maximum Ratings 最大定格

(Unless otherwise $T_j=25^\circ\text{C}$, per one element / 特にことわらない限り $T_j=25^\circ\text{C}$, 1エレメント当たり)

Symbol 記号	Item 項目	Ratings 定格値	Unit 単位
V_{RRM}	Repetitive Peak Reverse Voltage 定格ピーク繰返し逆電圧	600	V
$V_R(DC)$	Reverse D.C. Voltage 直流逆電圧	480	V

Symbol 記号	Item 項目	Conditions 条件	Ratings 定格値	Unit 単位
$I_F(AV)$	Average Forward Current 定格平均順電流	D.C., $T_c=89^\circ\text{C}$	100	A
I_{FSM}	Surge Forward Current 定格サージ順電流	$\frac{1}{2}$ cycle, 60Hz, Peak value, non-repetitive $\frac{1}{2}$ サイクル, 60Hz正弦半波, 波高値, 非繰返し	700	A
I^2t	I^2t 電流二乗時間積	Value for one cycle surge current 1サイクルサージ順電流に対する値	2100	A^2S
T_j	Junction Temperature 定格接合部温度		$-40 \sim +150$	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	Storage Temperature 保存温度		$-40 \sim +125$	$^\circ\text{C}$
V_{ISO}	Isolation Voltage (R.M.S.) 絶縁耐圧 (実効値)	A.C.1minute	2500	V
Mounting torque 絶対トルク	Mounting (M4) 取付	Recommended Value 推奨値 1.0~1.4	1.5	$N \cdot m$ ($\text{kgf} \cdot \text{cm}$)
	Terminal (M4) 端子	Recommended Value 推奨値 1.0~1.4	1.5	
	Mass 質量	Typical value 標準値	30	g


■Electrical Characteristics 電氣的特性

(Unless otherwise $T_j=25^\circ\text{C}$, per one element / 特にことわらない限り $T_j=25^\circ\text{C}$, 1エレメント当たり)

Symbol 記号	Item 項目	Conditions 条件	Ratings 定格値			Unit 単位
			Min.	Typ.	Max.	
I_{RRM}	Repetitive Peak Reverse Current 最大逆電流	$V_R=V_{RRM}$, $T_j=150^\circ\text{C}$			100	mA
V_{FM}	Forward Voltage Drop 順電圧降下	$I_F=100A$,		1.20	1.35	V
t_{rr}	Reverse Recovery time 逆回復時間	$I_F=100A$, $V_R=300V$, $-di/dt=200A/\mu s$		150	250	ns
$R_{th}(j-c)$	Thermal Resistance 熱抵抗	junction to case 接合部-ケース間			0.45	$^\circ\text{C/W}$


Forward Characteristics

順特性




Reverse Recovery Characteristics

逆回復特性




Reverse Recovery Characteristics

逆回復特性



Transient Thermal Impedance

過渡熱インピーダンス特性



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[SanRex:](#)

[DBA200UA60](#)