



KEY PRODUCT CHARACTERISTICS			
 SAFETY/COMPLIANCE	 FIT/FUNCTION	TOTAL ON DRAWING	0
 S/C CHECKPOINTS	 F/F CHECKPOINTS	LAST NO. USED	0
NO & TYPE	DESCRIPTION	RATIONALE	PTS ZONE
-	-	-	-

TITEL BENENNUNG	TYP	LOSE ID-NR.: /PART-NO.:	LUBRICATION OEL	PART- REV	DATE DATUM	GEKURDET ID-NR.: /PART-NO.:	PART- REV	DATE DATUM	Ø A+0.2/-0.4	Ø C	Ø F	Ø G	FARBE	SIMILAR TO RAL ④
EINZELDRAHTDICHTUNG	1	405 478 /10720950	YES/ JA	01	22JN98				4.0	1.5+0.2	5.9	6.1+0.25	YEL	1016
EINZELDRAHTDICHTUNG	1	405 477 /15339838	YES/ JA	01	22JN98	406 922 / 15343827	01	22JN98	3.8	1.4+0.4	5.4	5.6+0.25	WHT	9010
EINZELDRAHTDICHTUNG	1	405 418 /15339967	YES/ JA ④	01AA	07NO14	406 921 / 15343826	01	22JN98	3.8	0.7+0.2	5.4	5.6+0.25	BLU	5010
EINZELDRAHTDICHTUNG	1	405 417 /10720941	YES/ JA	01	22JN98				4.0	0.8+0.2	5.9	6.1+0.25	GRA	7000
EINZELDRAHTDICHTUNG	1	② --- /13735538	YES/ JA ④	01AA	07NO14				3.8	1.4+0.4	5.4	5.6+0.25	VLT	4007
EINZELDRAHTDICHTUNG	1	② --- /13735521	YES/ JA	01	150C08				3.8	1.4+0.4	5.4	5.6+0.25	RED/BRN	3011
EINZELDRAHTDICHTUNG	1	② --- /13735533	YES/ JA	01	150C08				3.8	1.4+0.4	5.4	5.6+0.25	GRA	7000
EINZELDRAHTDICHTUNG	1	② --- /13735530	YES/ JA	01	150C08				3.8	0.7+0.2	5.4	5.6+0.25	ORN	2004
EINZELDRAHTDICHTUNG	1	② --- /13735520	YES/ JA	01	150C08				4.0	0.8+0.2	5.9	6.1+0.25	BRN	8011
EINZELDRAHTDICHTUNG	1	② --- /13737682	YES/ JA	01	150C08				4.0	0.8+0.2	5.9	6.1+0.25	GRN	6010
EINZELDRAHTDICHTUNG	1	③ --- /13755551	YES/ JA	01	23FE09				3.8	0.7+0.2	5.4	5.6+0.25	LT-BLU	5012
EINZELDRAHTDICHTUNG	1	--- /12184834	YES/ JA	01	22SE16				3.9	1.5+0.2	5.9	6.1+0.25	YEL	1016
BLINDSTOPFEN	2	--- /35259834	NO/ NEIN	03	30JL20				3.8		5.4	5.6+0.25	GRN	6010
BLINDSTOPFEN	2	--- /35372077	YES/ JA	03	30JL20				3.8		5.4	5.6+0.25	RED/BRN	3011
BLINDSTOPFEN	3	--- /15396866	YES/ JA	03	03DE20				3.8		5.9	6.1+0.25	RED/BRN	3011
BLINDSTOPFEN	3	--- /35478080	NO/ NEIN	02	03DE20				3.8		5.9	6.1+0.25	BLU	5010






REMARKS:

- MATERIAL SPECIFICATION: LIQUID SILICON RUBBER ⑥
- TENSILE: RM MIN 6.2 N/MM²
- ELONGATION: 375% DIN 53504-S2
- DUROMETER ORIGINAL: SHORE (A) 50±5 DIN 53505
- MEASURE ON TEST SLABS
- COLOR: SEE CHART

BEMERKUNGEN:

- WERKSTOFF: FLUESSIGSILIKON ⑥
- ZUGFESTIGKEIT: RM MIN 6.2 N/MM²
- REISSDEHNUNG: 375% DIN 53504-S2
- HAERTE: SHORE (A) 50±5 DIN 53505
- GEMESSEN AN PRUEFPLATTE
- FARBE: SIEHE TABELLE



SEALING RIBS MUST BE FREE OF SINKS
VOIDS, KNIT LINES AND FLASH
DICHTUNGSRIPPEN MUESSEN GRATFREI SEIN
OHNE EINFALLSTELLEN, LUECKEN UND KERBEN

DIM TO CHECK PRUEFMASSE	FROM	TO	DIMENSIONAL RANGE (MM)	CHART	C
1) DIM FOR HELP HILFSMASSE	25	60	>25	>60	>80
THEORETIC DIM THEORE. MASSE	±0.3	±0.5	±0.6	±0.75%	ANGULAR TOLERANCE ±2°

DWG STATUS				REVISION HISTORY				AUTH			
DATE	STG	REV	N/P/CHG	ZONE							
18JL96	R	00									
22JN98	R	01	--	H6							
21AU03	R	01	AA	H7							
06OC05	R	01	AB								
15OC08	R	02	--	H/67							
23FE09	R	03	--	G7							
08DE09		03	AA	E1							
30MR15	R	04	--	F7 G11 H7							
22SE16	R	04	AA	G9							
30SE16	R	04	AB	G12							
08MY18	R	04	AC	H3							
08JL19	R	05		68 A10							
02JL20	R	06		69 C5 E4 F-H7							
30JL20	R	07		64-9/ A/B7 B7/10 B4/6							
03DE20	R	08		A4/5 67-9							

SCALE / MASSTAB:

5:1

TYP 1 TYP 2 TYP 3

CONNECTION SYSTEMS

D-42119 WUPPERTAL

COPYRIGHT 2005 APTIV. ALL RIGHTS RESERVED.

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF APTIV AND CONTAINS APTIV CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.

DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA APTIV UND ENTHAEHLT APTIV VERTRAULICHE INFORMATIONEN. DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND NUTZUNG DIESES DOKUMENTES ODER DEREN ZUGEHÖRIGEN CAD DATEN, ODER AUCH ALS KOMMUNIKATION VON BELIEBIGEN INHALT ZU ANDEREN, IST OHNE BERECHTIGUNGSPRUEFUNG DURCH DIE APTIV UNZULAESSIG.

DR	M.RATHGEB	DATE	06OC05
APVD1	R.WISNIEWSKI		06OC05
APVD2	R.WISNIEWSKI		06OC05
APVD3			
APVD4			
APVD5			

SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER APTIV 10949001
POTENTIELL GEFÄHRLICHE STOFFE UND REZYKLATANTEIL
GEMÄSS APTIV 10949001

MATERIAL

NEBENSTEHEND / IN THE MARGIN

DRAWING NAME

CABLE SEAL / CAVITY PLUG

EINZELDRAHTDICHTUNG / BLINDSTOPFEN

DRAWING NUMBER

15470941

SIZE	SCALE	FRAME NO	SHEET NO	STG	REV	N/P
A1	20:1	1 OF 1	1 OF 1	R	08	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[15339967](#)