

H

G

F


E

D


C

B

A



PRODUITS ASSOCIES (POUR INFORMATION) / ASSOCIATED PART (FOR INFORMATION)		
DESIGNATION DESIGNATION	REFERENCE FCI FCI PART NUMBER	CODAGE CODING
PORTE-CLIPS 2 VOIES RCS 800 RCS 800 2W FEMALE CONNECTOR	F717600	1
	F817600	2
	F917600	3






NOTA

- B** 1 - CAHIER DES CHARGES FCI : FE PS 10 005
- CLASSE DE TEMPERATURE DU CONNECTEUR : 3 (-40°C ; +125°C)
- CLASSE DE VIBRATION : PRECONDITIONNEMENT ; 3x 16h COMBINE AVEC TEMPERATURE (-40°C/+125°C) ; 3.9g
- CLASSE D'ETANCHEITE : 1000mb INITIAL
500mb APRES LES TESTS D'ENVIRONNEMENT
- B** 2 - CONDITIONNEMENT : FE PA 08 010
3 - DOSSIER DE MISE EN OEUVRE : PUI38
- B** 4 - MASSE DU PRODUIT : 0.0008 kg ±10%
5 - CE PLAN EST UN EXTRAIT DU PLAN DE DEFINITION ON FERA REFERENCE EN CAS DE LITIGE A CELUI-CI
6 - COTES () POUR INFORMATION SEULEMENT.

NOTE :

- 1 - FCI SPECIFICATIONS : FE PS 10 005
- TEMPERATURE CLASS OF THE COMPONENT : 3 (-40°C ; +125°C)
- VIBRATION CLASS : PRECONDITIONNING ; 3x 16h COMBINED WITH TEMPERATURE (-40°C/+125°C) ; 3.9g
- SEALING CLASS : 1000mb INITIAL
500mb AFTER TEST ENVIRONNEMENT
- 2 - PACKAGING : FE PA 08 010
3 - HANDLING MANUAL : PUI38
- 4 - WEIGHT OF THE PRODUCT : 0.0008 kg ±10%
5 - THIS DRAWING IS AN EXTRACT OF THE DETAIL DRAWING
IN CASE OF CONFLICT REFER TO IT
- 6 - DIMENSIONS () ONLY FOR INFORMATION.



REFERENCE FCI FCI PART-NO	INDICE REVISION	REFERENCE RENAULT RENAULT PART-NO
F527600	B	8200955507

		-	-	CHANGE DESCRIPTION MODIFICATION	
		-	-		
		-	-		
		-	-		
		PACKAGING REQUIREMENT ADDED			
		FCI SPECIFICATION UPDATED ; HANDLING MANUAL UPDATED			
		PART REVISION UPDATED TO B			
ECN-NO. NUMERO ECN	POSITION POSITION				
PRODUCT SPEC. SPECIF. PRODUIT	PACKAGING SPEC. SPECIF. EMBALLAGE	APPLICATION SPEC. SPECIF. APPLICATION	THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF FCI. This drawing may not be copied, reproduced or disclosed to any third party without the expressed written permission of FCI. © FCI April 1999		CE PLAN ET LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE PLAN SONT PROPRIETAIRES ET LA PROPRIETE DE FCI. Ce plan ne peut être copié, reproduit ou transmis sans l'autorisation expresse et écrite de FCI. © FCI Avril 1999
SEE NOTE	SEE NOTE	SEE NOTE			
TOLERANCES TOLERANCES	±0.1 ±2*	MATERIAL : MATIERE :	PA6.6 0XFV PA6.6 GF 0	SURFACE FINISH ETAT DE SURFACE	
COUNTERPART N° CONTRE-PARTIE N°	SEE TABLE	COLOUR : COULEUR :	BLACK	-	
DO NOT MEASURE DRAWING NE PAS PRENDRE DE COTES		TOOL NO. OUTIL N°	-	ECO Loc. Code CODE B.E.	
DATE	NAME NOM	TITLE DESIGNATION	SWS RETAINER		
CREATED BY CREE PAR	2009/10/12	S TRANCART			
MODIFIED BY MODIF. PAR	2010/03/29	Frederic MENEZ			
CHECKED BY VERIF. PAR	2010/03/31	Gilles SCHMITT	2W RCS 800 POWER CONNECTOR		
APPROVED BY APPR. PAR	2010/03/31	Jean FABRE	ESR NO. NUMERO ESR	CAT. NO. NUMERO CAT.	
FILE NAME NOM DE FICHER		DOCUMENT UNDER PDS CONTROL NO MODIFICATION ALLOWED OUTSIDE		DOCUMENT GERE SOUS P.D.S. PAS DE MODIFICATION EN DEHORS	
PCC0663262		F527600		B	
DRAWING NUMBER REF. PLAN		PCC0663262		SERIAL RELEASED	
STATE ETAT		PART NUMBER REF. ARTICLE		REV. IND.	
APPROVAL LEVEL NIV. D'APPROBATION		REV. IND.		SHEET FEUILLE	
A2		A2		of 1 sur 1	
ISO PROJECTION PROJECTION ISO		DIMENSION IN MILLIMETERS DIMENSIONS EN MILLIMETRES		Dwg size FORMAT	
CAD SYSTEM		PROJ 1 eng.		SCALE ECH.	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)
[13893889](#)