








3						2		1		
DWG STATUS					ZONE	REVISION HISTORY	AUTH	DR	APVD 1	APVD 2
DATE	STG	REV	N/P	CHG						
09MY19	R	02	AA			FILE TRANSLATED FROM MVL TO NX		V.MAK	P.NUE	M.POR
30JL19	R	02	AB			SWAPPED PART NUMBERS CORRECTED IN TABLE		V.MAK	P.NUE	M.POR



BEMERKUNGEN / NOTES			
48	①	FIRMENZEICHEN / <i>SUPPLIER CODE</i>	-
49	②	CRIMP CODE / <i>CRIMP CODE</i>	-
	③	MASS GILT NUR FÜR KABELKONFEKTIONÄR <i>DIMENSION ONLY FOR HARNESSMAKER</i>	-
4		ABWEICHUNGEN VON DER BILDLICHEN DARSTELLUNG SIND IM BEREICH DER ÜBERFEDER ZULÄSSIG <i>DEVIATIONS FROM THE FIGURATIVE REPRESENTATION ARE PERMISSIBLE IN THE RANGE OF HOOD</i>	-
5		SPULEN HORIZONTAL TRANSPORTIEREN UND LAGERN! HALTESTREIFEN UNTEN! <i>REELS TRANSPORTED AND STORED HORIZONTALLY RETAINING STRIP DOWN!</i>	-
QUERVERWEISE / <i>CROSS REFERENCES</i>			
6		ZUGEHÖRIGE KAMMER / <i>REFERENCE CAVITY:</i>	9 001 17 00
7		CRIMP SPEZIFIKATION / <i>CRIMP SPECIFICATION</i>	9 084 11 00
8		FÜR LEITUNGEN / <i>FOR CABLE :</i>	FLRY DIN 72551-6
9		ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR ! <i>CHANGES BASED ON TECHNICAL PROGRESS ARE IN THE DECISION OF THE MANUFACTURER !</i>	-

MVL -6 011 06 11 & 6 011 06 14
APTIV - 10774271 & 33500679

FEHLENDE MASSE UND ANGABEN SIEHE
MISSING DIMENSIONS AND INFORMATIONS SEE
MVL - 6 011 06 41 & 6 011 06 44
APTIV - 10756896 & 33522389



DWG. TYP CUSTOMER PART DRAWING	
WEIGHT (GR)	DISTR CODE └───┘
VOLUME (CM³)	
ROUTING	


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

GENERAL TOLERANCES
ACCORDING TO:
DIN ISO 2768-FH
MASSE <0.5: ±0.05

GD&T
ACCORDING TO:
DIN ISO 1101

5	
4	
3	
2	
1	


FIRST ANGLE PROJECTION



DO NOT
SCALE

USE MATH
DATA

CAD



• **A P T I V** •

CONNECTION SYSTEMS
Chennai, India

COPYRIGHT 2019 APTIV. ALL RIGHTS RESERVED.

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF APTIV AND CONTAINS APTIV
CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND
UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD MATH DATA, AS WELL
AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS
AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.

DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA APTIV UND ENTHÄLT APTIV
VERTRAULICHE INFORMATIONEN. DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND
NUTZUNG DIESES DOKUMENTES ODER DEREN ZUGEHÖRIGEN CAD DATEN, ODER
AUCH ALS KOMMUNIKATION VON BELIEBIGEN INHALT ZU ANDEREN, IST OHNE
BERECHTIGUNGSPRÜFUNG DURCH DIE APTIV UNZULÄSSIG.

	DATE
DR S. WEISS	14A007
APVD1 S. MUELLER	14A007
APVD2 M. HOPF	14A007

APVD3	
APVD4	
APVD5	

SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER APTIV 10949001
POTENTIELL GEFÄHRLICHE STOFFE UND REZYKLATANTEIL
GEMAESS APTIV 10949001

MATERIAL
SIEHE TABELLE
SEE TABLE

DRAWING NAME MALE TERMINAL 2.8 - DCS2
NORMAL APPLICATION

FLACHSTECKER 2.8 - DCS2
NORMALE ANWENDUNG
CUS01

DRAWING NUMBER									
1 354 1 495									
SIZE	SCALE	FRAME NO	SHEET NO	STG	REV	N/P			
A1	5:1	1 OF 1	1 OF 1	R	02	AB			

6 011 06 44 (133523306)	A3	1-3µm Sn ALLSEITIG / ALL SIDES	01	>1.0-2.5	□□□	3.6	3.8	0.9	4.7	4.9	1.3	3.3	5.8	0.4	BAND EN 1654 CuSn4 R480	KALTBAND EN 10258 STAHL EN 10151- X10CrNi18-8
	A2	MIN.0.8µm AuCo 0.3 UEBER / OVER 1.3-2µm Ni														
	A1	0.5µm Ni ALLSEITIG / ALL SIDES														
6 011 06 41 (10756896)	A1	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT/ HOT TIN	01	0.5-1.0	□□	2.5	2.7	0.6	3.7	3.9	0.9	3.0	5.5	0.2	BAND EN 1654 CuSn4 R480	
6 011 06 34 (10779250)	A3	1-3µm Sn ALLSEITIG / ALL SIDES														
	A2	MIN.0.8µm AuCo 0.3 UEBER / OVER 1.3-2µm Ni														
	A1	0.5µm Ni ALLSEITIG / ALL SIDES														
6 011 06 31 (10774272)	A1	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT/ HOT TIN	01	>0.20-0.35	□	2.1	2.1	0.4	2.7	2.8	0.7	2.5	5.6	0.2	BAND EN 1654 CuSn4 R480	
6 011 06 14 (133500679)	A3	1-3µm Sn ALLSEITIG / ALL SIDES														
	A2	MIN.0.8µm AuCo 0.3 UEBER / OVER 1.3-2µm Ni														
	A1	0.5µm Ni ALLSEITIG / ALL SIDES														
6 011 06 11 (10774271)	A1	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT/ HOT TIN	01	REV.	CRIMPGRÖSSE CRIMP SIZE (mm ²)	CRIMP- CODE	B1 ± 0.3	(H1)	R1 ± 0.2	B2 ± 0.3	(H2)	R2 ± 0.2	E1 ± 0.2	F ± 0.5	G ± 0.2	
MVL (APTIV)	MASS DIMENSION	OBERFLÄCHE SURFACE FINISH	UEBERFEDER HOOD													
TEILE-NR. PART NO.	MATERIAL															

A LINE DRAWN THROUGH A PART NUMBER INDICATES THAT PHYSICAL PARTS ARE NOT AVAILABLE FOR ORDERING.

PART NUMBERS THAT DO NOT HAVE A LINE PRESENT INDICATE THAT PHYSICAL PARTS ARE AVAILABLE FOR ORDERING.

CONTACT APTIV SALES TO ASSURE
AVAILABILITY OF PARTS.

MIT EINER  LINE DURCHGESTRICHENE
PART-NR. GEKENNZEICHNET, DASS DIESE PART-NR.
NICHT BESTELLT WERDEN KANN.

PART-NR. DIE KEINE LINE ZEIGEN, KENNZEICHNEN,
DAS TEILE ZUR BESTELLUNG VERFUEGBAR SIND.

FUER VERFUEGBARKEIT DER PARTS DEN EINKAUF
VON APTIV KONTAKTIEREN.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)
[10774272](#)