








3					2		1			
DWG STATUS					ZONE	REVISION HISTORY	AUTH	DR	APVD 1	APVD 2
DATE	STG	REV	N/P	CHG						
09WY19	R	02	AA			FILE TRANSLATED FROM MVL TO NX		V.MAK	P.NUE	M.POR
30JL19	R	02	AB			SWAPPED PART NUMBERS CORRECTED IN TABLE		V.MAK	P.NUE	M.POR



BEMERKUNGEN / NOTES		
48	①	FIRMENZEICHEN / <i>SUPPLIER CODE</i> -
49	②	CRIMP CODE / <i>CRIMP CODE</i> -
	③	MASS GILT NUR FUER KABELKONFEKTIONAER <i>DIMENSION ONLY FOR HARNESSMAKER</i> -
	4	ABWEICHUNGEN VON DER BILDLICHEN DARSTELLUNG SIND IM BEREICH DER UEBERFEDER ZULAESSIG <i>DEVIATIONS FROM THE FIGURATIVE REPRESENTATION ARE PERMISSIBLE IN THE RANGE OF HOOD</i> -
	5	SPULEN HORIZONTAL TRANSPORTIEREN UND LAGERN! HALTESTREIFEN UNTEN! <i>REELS TRANSPORTED AND STORED HORIZONTAL! RETAINING STRIP DOWN!</i> -
QUERVERWEISE / <i>CROSS REFERENCES</i>		
6	ZUGEOERIGE KAMMER / <i>REFERENCE CAVITY:</i> 9 001 17 00	
7	CRIMP SPEZIFIKATION / <i>CRIMP SPECIFICATION</i> 9 084 11 00	
8	FUER LEITUNGEN / <i>FOR CABLE :</i> FLRY DIN 72551-6	
9	AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR! <i>CHANGES BASED ON TECHNICAL PROGRESS ARE IN THE DECISION OF THE MANUFACTURER !</i> -	

MVL -6 011 06 11 & 6 011 06 14
APTIV - 10774271 & 33500679

FEHLENDE MASSE UND ANGABEN SIEHE
MISSING DIMENSIONS AND INFORMATIONS SEE
MVL - 6 011 06 41 & 6 011 06 44
APTIV - 10756896 & 33522389



DWG. TYPE		DISTR CODE
CUSTOMER PART DRAWING		
WEIGHT (GR)	L	
VOLUME (CM ³)		
ROUTING		

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

GENERAL TOLERANCES
ACCORDING TO:
DIN ISO 2768-PM
MASSE <0.5: ±0.05

GD&T
ACCORDING TO:
DIN ISO 1101

[illegible]

REFERENCE
MVL DRG No.:60110611-44

FIRST ANGLE PROJECTION

DO NOT
SCALE

USE MATH
DATA

CAD

NX

• **A P T I V** •

CONNECTION SYSTEMS
Chennai, India

COPYRIGHT 2019 APTIV. ALL RIGHTS RESERVED.

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF APTIV AND CONTAINS APTIV
CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND
UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD MATH DATA, AS WELL
AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS
AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.

DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA APTIV UND ENTHÄLT APTIV
VERTRAULICHE INFORMATIONEN. DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND
NUTZUNG DIESES DOKUMENTES ODER DEREN ZUGEHÖRIGEN CAD DATEN, ODER
AUCH ALS KOMMUNIKATION VON BELIEBIGEN INHALT ZU ANDEREN, IST OHNE
BERECHTIGUNGSPRÜFUNG DURCH DIE APTIV UNZULÄSSIG.

		DATE
DR	S. WEISS	14AU07
APVD1	S. MUELLER	14AU07
APVD2	M. HOPF	14AU07

APVD3	
APVD4	
APVD5	

SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER APTIV 10949001
POTENTIELL GEFAEHRLICHE STOFFE UND REZYKLATANTEIL
GEMAESS APTIV 10949001

MATERIAL
SIEHE TABELLE
SEE TABLE

DRAWING NAME MALE TERMINAL 2.8 - DCS2
NORMAL APPLICATION

FLACHSTECKER 2.8 - DCS2
NORMALE ANWENDUNG
CUS01

DRAWING NUMBER							
1 3541 495							
SIZE	SCALE	FRAME NO	SHEET NO	STG	REV	N/P	
A1	5:1	1 05 1	1 05 1	D	02	AP	

6 011 06 44 (33523306)	A3	1-3µm Sn ALLSEITIG / ALL SIDES	01	>1.0-2.5	□□□	3.6	3.8	0.9	4.7	4.9	1.3	3.3	5.8	0.4	BAND EN 1654 CuSn4 R480			
	A2	MIN.0.8µm AuCo 0.3 UEBER / OVER 1.3-2µm Ni													BAND EN 1654 CuSn4 R480			
	A1	0.5µm Ni ALLSEITIG / ALL SIDES																
6 011 06 41 (10756896)	A1	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT/ HOT TIN	01	0.5-1.0	□□	2.5	2.7	0.6	3.7	3.9	0.9	3.0	5.5	0.2	BAND EN 1654 CuFe2P R420			
6 011 06 34 (10779250)	A3	1-3µm Sn ALLSEITIG / ALL SIDES	01												BAND EN 1654 CuSn4 R480			
	A2	MIN.0.8µm AuCo 0.3 UEBER / OVER 1.3-2µm Ni																
	A1	0.5µm Ni ALLSEITIG / ALL SIDES																
6 011 06 31 (10774272)	A1	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT/ HOT TIN	01												BAND EN 1654 CuFe2P R420			
6 011 06 14 (33500679)	A3	1-3µm Sn ALLSEITIG / ALL SIDES	01	>0.20-0.35	□	2.1	2.1	0.4	2.7	2.8	0.7	2.5	5.6	0.2			BAND EN 1654 CuSn4 R480	
	A2	MIN.0.8µm AuCo 0.3 UEBER / OVER 1.3-2µm Ni																
	A1	0.5µm Ni ALLSEITIG / ALL SIDES																
6 011 06 11 (10774271)	A1	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT/HOT TIN	01	BAND EN 1654 CuFe2P R420														
MVL (APTIV)	MASS DIMENSION	OBERFLAECHE SURFACE FINISH	REV.	CRIMPGRÖSSE CRIMP SIZE (mm ²)	CRIMP- CODE	B1 ± 0.3	(H1)	R1 ± 0.2	B2 ± 0.3	(H2)	R2 ± 0.2	E1 ± 0.2	F ± 0.5	G +0.2	GRUNDKÖRPER CONTACT BODY	UEBERFEDER HOOD		
TEILE-NR. PART NO.															MATERIAL			

A LINE DRAWN THROUGH A PART NUMBER INDICATES THAT PHYSICAL PARTS ARE NOT AVAILABLE FOR ORDERING.

PART NUMBERS THAT DO NOT HAVE A LINE PRESENT INDICATE THAT PHYSICAL PARTS ARE AVAILABLE FOR ORDERING.

CONTACT APTEV SALES TO ASSURE AVAILABILITY OF PARTS.

MIT EINER LINE DURCHGESTRICHENE PART-NR. GEKENNZEICHNET, DASS DIESE PART-NR. NICHT BESTELLT WERDEN KANN

PART-NR. DIE KEINE LINE ZEIGEN, KENNZEICHNEN, DASS TEILE ZUR BESTELLUNG VERFUEGBAR SIND.

FUER VERFUEGBARKEIT DER PARTS DEN EINKAUF VON APTEV KONTAKTIEREN

ACCORDING TO:
DIN ISO 1101

5

[illegible]

REFERENCE

MVL DRG No.:60110611-

FIRST ANGLE PROJECTION

DO NOT SCALE

USE MATH DATA

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[10756896](#)