






DETAIL ALVEOLES 15
DETAIL CAVITIES 15
ECHELLE 5:1 / SCALE 5:1







SORTIE FAISCEAU A DROITE
RIGHT WIRING OUT






MARQUAGES EN DESSOUS DU LEVIER
(LEVIER ENLEVE POUR CETTE VUE)
MARKING UNDER LEVER COMPONENT
(LEVER REMOVED FOR THIS VIEW)




SORTIE FAISCEAU A GAUCHE
LEFT WIRING OUT



DETAIL ALVEOLES 0.635
DETAIL CAVITIES 0.635
ECHELLE 5:1 / SCALE 5:1



MARQUAGES EN DESSOUS DU LEVIER
(LEVIER ENLEVE POUR CETTE VUE)
MARKING UNDER LEVER COMPONENT
(LEVER REMOVED FOR THIS VIEW)



PRODUITS ASSOCIES ASSOCIATED PARTS						
CAPOT COVER		BOUCHON D'ALVEOLES CAVITY PLUG				
		CAVITE 0.635 0.635 CAVITY		CAVITE 1.5 1.5 CAVITY		
SORTIE DES FILS WIRES OUTPUT	MVL P/N	DELPHI P/N	MVL P/N	DELPHI P/N	MVL P/N	DELPHI P/N
0"	PP10001524	33500794	PP10001485	13768626	PP10001486	13826722

SPECIFICATION DE CONDITIONNEMENT PACKAGING SPECIFICATION	
FE PA 06 013	
CAHIER DES CHARGES SPECIFICATION	
NF R 13-462 FE PS 07 023	
MISE EN OEUVRE / APPLICATION SPECIFICATION	
DOSSIER DE PRECONISATION / USER'S MANUAL : PU 192	

Ø DE FILS MINI ET MAXI ADMISSIBLE POUR GARANTIR L'ETANCHEITE DU PRODUIT ETANCHE
SUITABLE MIN. AND MAX. WIRES Ø TO GUARANTEE THE WATER TIGHTNESS OF THE SEALED PRODUCT


TYPE DE CONTACT TERMINAL SIZE		REFERENCE MVL MVL PART NUMBER	REFERENCE DELPHI DELPHI PART NUMBER	JOINT TUBE SUR FIL WIRE TUBE	Ø MINI MINIMUM Ø	Ø MAXI MAXIMUM Ø
GTS 0.635	0.35mm ²	PP10001619	13955989	-	1.30	1.50
	0.50mm ²	PP10000489	13648598	-	1.40	1.70
	0.50mm ² - 0.85mm ²	PP10001482	13712871	F418400	2.00	2.20
GTS 1.5	1.00mm ² - 1.30mm ²	PP10001483	13741954	F418400	2.10	2.40
	1.40mm ² - 2.00mm ²	PP10001484	13749482	-	2.30	2.80

NOMENCLATURE
PARTS LIST


CODAGE : EN ACCORD AVEC LA SPECIFICATION NF R 13-462
CODING : IN ACCORDANCE WITH NF R 13-462 SPECIFICATION

CODAGE NOIR BLACK CODING		CODAGE GRIS GREY CODING		CODAGE MARRON BROWN CODING	
8.80±0.10	6.60±0.10	13.20±0.10	8.80±0.10	13.20±0.10	13.20±0.10
13.20±0.10	6.60±0.10	11.00±0.10	8.80±0.10	8.80±0.10	11.00±0.10

VERSION ETANCHE
SEALED VERSION



VERSION NON-ETANCHE
UNSEALED VERSION



PRINCIPALES PROPRIETES MECANIQUES MAIN MECHANICAL PROPERTIES		CT 0.635	CT 15
FORCE D'INSERTION CONTACT INSERTION FORCE		10N MAXI	12N MAXI
EFFORT DE POLARISATION D'UN CONTACT A 90° ET 180° CONTACT POLARISATION FORCE AT 90° AND 180°		24 MINI	30 MINI
EFFORT DE RETENTION AVEC DV RETENTION FORCE WITH SECONDARY LOCK		80N MINI	100N AVERAGE
EFFORT SUR LE LEVIER D'ACCROUPEMENT PC/PL MATING FORCE ON THE SLIDER DEVICE		65N MAXI	
EFFORT SUR LE LEVIER DE DESACCROUPEMENT PC/PL UNMATING FORCE ON THE SLIDER DEVICE		65N MAXI	
EFFICACITE DE VERROUILLAGE FULL ENGAGED EFFICIENCY		200N MINI	
CLASSE DE TEMPERATURE OPERATING TEMPERATURE		-40°C / +125°C	
CLASSE DE VIBRATIONS VIBRATION CLASS		15g	
CLASSE D'ETANCHEITE POUR VERSION ETANCHE SEALING CLASS FOR SEALED VERSION		±0.5 Bar 10X9K	

12-00435-3	CREATION
------------	----------

ECN-NO. NUMBER ECN	POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION MODIFICATION
PRODUCT SPEC. SPECIFIC PRODUCT	PACKAGING SPEC. SPECIFIC PACKAGING	APPLICATION SPEC. SPECIFIC APPLICATION
SEE TABLE	SEE TABLE	SEE TABLE
TOLERANCES TOLERANCES	±0.2 ±0.2	SEE TABLE
CONTRIBUTOR N° CONTRIBUTOR N°	1	SEE TABLE
DO NOT MEASURE DRAWING NE PAS MESURER LE DRESSAGE	DO NOT MEASURE DRAWING NE PAS MESURER LE DRESSAGE	DO NOT MEASURE DRAWING NE PAS MESURER LE DRESSAGE
DATE	DATE	DATE
CREATED BY CREEVEUR	DATE	DATE
MODIFIED BY MODIFIEUR	DATE	DATE
APPROVED BY APPROUE	DATE	DATE
FILE NAME NOM DE FICHIER	PPC0843002	PPC0843002
DESIGNATION	48W VERSION A GENERIC	48W VERSION A GENERIC
STATE ETAT	CMC PROJECT	CMC PROJECT
PART NUMBER REF. ARTICLE	PPC0843002	PPC0843002
REV.	REV.	REV.
IND.	IND.	IND.
SCALE	SCALE	SCALE

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[33500501](#)