










NOTES:	
1. Modèle représenté en gamme 2 (1.4 à 2mm²) Model display in range 2 (1.4 to 2mm²)	
2. (xx) Côte non tolérancée, pour information (xx) No toleranced dimension, given for information	
3. Conditionement: PU 131 Packaging: PU 131	
4. Specification de sertissage: FE-CS 14-006 Crimping specification: FE-CS 14-006	
NOMBRE DE DIMENSIONS NUMEROTEES QUANTITY OF NUMBERING DIMENTIONS	54
Número non utilisé Numbering not used	5-9 16-19 34-39 44-49 58-59 65-69
Dernier numéro utilisé last number used	76

ETAT / STATE		REFERENCES / PART-NUMBERS				REFERENCES / PART-NUMBERS									
		SIDE BY SIDE		SWS		SIDE BY SIDE		SWS		SIDE BY SIDE		SWS			
Pré-étamé / Pre-tinned 1 to 3 µm Sn		33400435	01	33501792	01	35174381	01	33512109	01	35174382	01	33512190	01	35174383	01
Post-argenté/Post-silvered 3 to 5 µm Ag		33405986	01	33405987	01	/		33405988	01	/		33405989	01	/	
Post-doré / Post gilded 0.4µm Au		33405985	01	33522699	01	/		33522701	01	/		33522703	01	/	
Post-doré / Post gilded 0.80µm Au		35330156	01	35330157	01	/		35330158	01	/		35330159	01	/	
Poids sans bande porteuse Weight without strip (gr)		0.29		0.32				0.34				0.36			
Gamme / Range		0		1				4				2			
Section / Gauge		0.13 To 0.22		0.35 To 0.70				0.75 To 1.30				1.40 To 2.00			
Ø Isolant / Ø Insulation		0.95 To 1.35		1.25 To 1.70				1.60 To 2.30				2.00 To 2.90			
A±0.2		1.75		2.60				2.75				3.10			
Al±0.2		1.60		/				/				/			
B±0.2		1.70		2.20				2.86				3.50			
Bl±0.2		1.50		/				/				/			
C±0.2		0.31		0.75				0.75				0.75			
D±0.3 Mesurande		2.10		3.05		4.30		3.72		4.50		4.60		5.00	
E±0.2		1.90		3.03		4.15		3.71		4.50		4.60		4.70	
F±0.2		0.61		0.80		1.35		1		1.35		1.30		1.35	
K		-0.10		0.35		-0.35		-0.05		-0.50		-0.5		-0.60	
L		0.20		0.45		0.45		0.30		0.30		0.20		0.20	



DWG STATUS		ZONE		REVISION HISTORY		AUTH		DR		APVD	
DATE	STG	REV	N/P	CHG							
13AP18	R	01			FILE TRANSLATED FROM MVL SYSTEM REBRANN IN NX ADDED SWS TERMINAL			L.DOM	S.BOS	P.CAP	
03JN19		02			UPDATED SWS WINGS (D MESURANDE; SIZE 28b) ADDED GOLD VERSION (THICKNESS 1.27 µm)			L.DOM	S.BOS	P.CAP	
31JL19		02	AA		UPDATED SWS WINGS (DIMENSION D) REMOVED POST GILDED 1.27 µm Au			L.DOM	S.BOS	P.CAP	
14OC19		02	AB		ADDED POST GILDED 0.80µm Au			L.DOM	S.BOS	P.CAP	
31JA20		02	AC		RELEASED GILDED TERMINAL P/N 35330157/ 35330158			L.DOM	A.ELM	S.BOS	
28AP20		02	AD		ADDED SHEET 3			L.DOM	A.ELM	S.BOS	



DWG TYP PART DRAWING		WEIGHT (GR) SEE TABLE		VOLUME (CM³) ROUTING		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		GENERAL TOLERANCES ACCORDING TO: ±0.2 ; ±2°		GD&T ACCORDING TO:		REFERENCE pcc0815468		FIRST ANGLE PROJECTION		DO NOT SCALE USE MATH DATA	
LA LIGNE TRACÉE SUR LA RÉFÉRENCE PIÈCE INDIQUE QUE LA PIÈCE N'EST PAS DISPONIBLE À LA COMMANDE		LES RÉFÉRENCES PIÈCES QUI NE SONT PAS BARRÉES INDIQUENT QUE CELLES-CI SONT DISPONIBLES PHYSIQUEMENT POUR ÊTRE COMMANDÉES		CONTACTER LE SERVICE COMMERCIAL DE APTIV POUR S'ASSURER DE LA DISPONIBILITÉ DES PIÈCES		CONTACT APTIV SALES TO ASSURE AVAILABILITY OF PARTS.		PART NUMBERS THAT DO NOT HAVE A LINE PRESENT INDICATE THAT PHYSICAL PARTS ARE AVAILABLE FOR ORDERING.		A LINE DRAWN THROUGH A PART NUMBER INDICATES THAT PHYSICAL PARTS ARE NOT AVAILABLE FOR ORDERING.		DIM TO CHECK COTES À VÉRIFIER () DIM FOR HELP COTES POUR INFO □ THEORETIC DIM COTES THEORIQUES		SHARP CORNER TOLERANCE		NX	
SICMA 4		1.5 X 0.8 MALE TERMINAL		DRAWING NUMBER		33521740		SIZE A1		SCALE 5:1		FRAME NO 1 OF 1		SHEET NO 1 OF 1		STG R	
DATE 04FE13		APVD1 F FAURIE		APVD2 S LACOTE		APVD3 Patrice CAPPE		APVD4		APVD5		SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER APTIV 10949001 MATIERES PROSCRITES ET CONTENU RECYCLABLE SEION DELPHI 10949001		MATERIAL		SEE TABLE	
DRAWING NAME		DRAWING NUMBER		33521740		SIZE A1		SCALE 5:1		FRAME NO 1 OF 1		SHEET NO 1 OF 1		STG R		APVD 02	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[33405986](#)