



(01AA)





Technical drawing of a mechanical part, likely a valve or actuator, showing dimensions (0.6), (0.9), and (0.9).



[illegible]

- NOTES / BEMERKUNG**
- BURRS ACC. DIN 9830-f
 - SCHNITTIGTAT NACH DIN 9830-f
 - CRIMP MANUFACTURING PARAMETERS AND TOOLING ACCORDING TO DELPHI-SPECIFICATION
 - CRIMP-ABSTIMMUNGSPARAMETER UND WERKZEUGE FOLGESS. DELPHI-SPEZIFIKATION
 - MAX. AXIAL MOVEMENT 0,1mm BETWEEN SLEEVE AND BODY TERMINAL
 - MAX. AXIALES SPIEL 0,1mm ZWISCHEN UEBERFUEHR- UND BASISLEITE
-  FOR VERSION sel-Ag IN THE CONTACTAREA (INSEIDE):
MIN 2,0mm Ag OVER MIN 1,0mm NI
FÜR VARIANTE sel-Ag IN KONTAKTBEREICH (INNEN):
MIN 2,0mm Ag ÜBER 1,0mm NI
-  THIS AREA SELECTIVE Ag
DIESER BEREICH SELEKTIV Ag
-  PLATINGINDEX : f_{Sn} : + ; Ag : + ; Au : + |||
BESCHÜTTIGUNGSKENNZEICHNUNG : f_{Sn} : + ; Ag : + ; Au : + |||
-  COMPANY LABEL
HERSTELLERKENNZEICHNUNG
-  REVISION INDEX
REVISIONSNUMMER
-  INDEX FOR PRODUCTION/INDEX UND YEAR
KENNZEICHNUNG HERSTELLER/LEBENSZEIT UND JAHR

USABLE MALE BLADE / GEEIGNETE FLACHSTECKER	
4,8 ± 0,1	× 0,8 ± 0,03 mm
5,8 ± 0,1	× 0,8 ± 0,03 mm
6,3 ± 0,1	× 0,8 ± 0,03 mm



FOR 2.5 MM² AND SMALLER CROSS
SECTIONS ONLY 3 SERRATIONS
FÜR 2.5 MM² UND KLEINERE QUER-
SCHNITTE NUR 3 RILLENPRÄGUNGEN



KEY PRODUCT CHARACTERISTICS					
 SAFETY/COMPLIANCE		 FIT/FUNCTION		TOTAL ON DRAWING	0
 S/C CHECKPOINTS		 F/F CHECKPOINTS		LAST NO. USED	0
NO & TYPE	DESCRIPTION	RATIONALE		PTS	ZONE

☐ DIM TO CHECK
 PROZESSE
☐ DIM FOR HELP
 HILFSMASSE
☐ THEORETIC DIM
 THEORETISCHE MASSE

A _____ LINE DRAWN THROUGH A PART NUMBER
 INDICATES THAT PHYSICAL PARTS ARE NOT
 AVAILABLE FOR ORDERING.

PART NUMBER THAT DO NOT HAVE A LINE PRESENT
 INDICATE THAT PHYSICAL PARTS ARE AVAILABLE
 FOR ORDERING.

CONTACT PARTS SALES TO ASSURE
 AVAILABILITY OF PARTS.

HAT EINER _____ LINE DURCHGESCHRIEBENE
 PART-NR. GEKENZEICHNET, DASS DIESE PART-NR.
 NICHT BESTELLT WERDEN KÖNN.

PART-NR. DIE KEINE LINE ZEIGEN KENNZEICHEN,
 DASS DIESE ZUR BESTELLUNG VERFÜGBAR SIND.

FÜR VERFÜGBARKEIT DER ZEIGEN KENNZEICHEN
 VON AKTIV KONTAKTANTEN

DIMENSIONAL RANGE (MM)	CHART	D
FROM 0	12	> 12
TO 12		

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
 ANGULAR TOLERANCE $\pm 1^\circ$

DWG. TYP	
CUSTOMER PART DRAWING	
WEIGHT (GR)	DISTR CODE D
VOLUME (CM ³)	
ROUTING	

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

GENERAL TOLERANCES
ACCORDING TO:

SEE CHRTAT /
SIEHE TABELLE

GD&T
ACCORDING TO:

ISO 1101

GENERAL TOLERANCE
ACCORDING TO:
SEE CHRT /
SIEHE TABELLE

GD&T
ACCORDING TO:
ISO 1101

ISO 1101

REFERENCE

DO NOT
SCALE

USE MATH
DATA

CAD



DELPHI
DELPHI DEUTSCHLAND GMBH

DELPHI DEUTSCHENDE GMBH
D-42119 WUPPERTAL
COPYRIGHT 2012 DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES.
ALL RIGHTS RESERVED.
REVISED: 2012

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION
AND CONTAINS DELPHI CONFIDENTIAL INFORMATION.
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION
OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD MATH DATA,
AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS,
WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.

DESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA DELPHI UND ENTHAELT DELPHI
VERTRAULICHE INFORMATIONEN DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND
NUTZUNG DIESES DOKUMENTES ODER DEREN ZUGEHÖRIGEN CAD DATEN, OD
AUCH ALS KOMMUNIKATION VON BELIEBIGEN INHALT ZU ANDEREN, IST OHN
BERECHTIGUNGSPRUEFUNG DURCH DIE DELPHI CORPORATION UNZULAESSIG

	DATE
J. VILLARREAL	04AP1
K. WIRTH	04AP1

02	R. GUTENSWAGER	04AP1
03		
04		

05	
SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER DELPHI 10949 POTENTIELL GEFAEHRLICHE STOFFE UND REZYKLATANTEIL GEMAESS DELPHI 10949001	

SEE CHART / SIEHE TABELLE

ING NAME

CTS 630 UNSEALED
ASSEMBLY PART

CTS 630 UNGEDICHTET
ZUSAMMENBAU

ING NUMBER
1 3976103

SIZE	SCALE	FRAME NO	SHEET NO	STG	REV
A0	5:1	1 OF	1 OF 2	R	03

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)
[13976101](#)