

KEYING A / CODIERUNG A

SCALE / MASSSTAB:
2:1

KEYING B / CODIERUNG B

SCALE / MASSSTAB:
2:1

KEYING C / CODIERUNG C

SCALE / MASSSTAB:
2:1

KEYING D / CODIERUNG D

SCALE / MASSSTAB:
2:1

2X (2.54) = (5.08)

REPLACEMENT INSERT - BLANK
WECHSELEINSATZ - BLANK

DATE INSERT SIMILAR TO OPITZ Ø 3;
HAS TO BE THE MANUFACTURING DATE
DATUMSSTEMPEL AEHNLICH FA. OPITZ Ø 3;
EINSTELLUNG MUSS DEM FERTIGUNGSDATUM
ENTSPRECHEN

A-A

MANUFACTURER MARK A=0.8 MM / RAISED
HERSTELLERZEICHEN A=0.8 MM / ERHABEN

INDEX REPLACEMENT INSERT / SEE CHART
FORMAT ACCORDING TO DIN 1451; H=0.8 MM
WECHSELEINSATZ INDEXSTEMPEL / SIEHE TABELLE
SCHRIFTART NACH DIN 1451; H=0.8 MM

TOOL CAVITY NUMBER / FORMAT
ACCORDING TO DIN 1451; H=0.8 MM
NESTKENNZEICHNUNG / SCHRIFTART
NACH DIN 1451; H=0.8 MM

REMARKS:

- KEYING A DRAWN
- DELIVERY STATUS AS DRAWN
- LETTERS AND ENGRAVINGS RAISED
- SIGN PLANE RECESSED
- SPC: STATISTICAL PROCESS CONTROL
- MAXIMUM CABLE CROSS SECTION 0.75 MM²
- MAXIMUM INSULATION CABLE DIAMETER 1.9 MM
- TERMINAL: MTS 0.64 / MQS 0.63

①
③

BASIC APPLICATION FOR MTS: 13580658 / 15440177
USUAL APPLICATION FOR MQS: 13721423

INTERFACE 3 WAY DWG-NO.: 13543918

BEMERKUNGEN:

- CODIERUNG A GEZEICHNET
- ANLIEFERUNGSZUSTAND WIE GEZEICHNET
- SCHRIFTEN UND GRAVUREN ERHABEN
- SCHRIFTLAECHE VERTIEFT
- SPC: STATISTISCHE PROZESS KONTROLLE
- MAX. ZULAESSIGER LEITUNGSQUERSCHNITT 0.75 MM²
- MAX. AUSSENDURCHMESSER ISOLIERUNG 1.9 MM
- KONTAKTSYSTEM: MTS 0.64 / MQS 0.63

①
③

STANDARD VARIANTE FUER MTS: 13580658 / 15440177
NORMALE ANWENDUNG FUER MQS: 13721423

- AUSFUEHRUNGSVORSCHRIFT 3 POL. ZCHG-NR.: 13543918

MATERIAL NAME ACCORDING TO VDA 260 /
FORMAT ACCORDING TO DIN 1451; H=0.8 MM / RAISED
WERKSTOFFKENNZEICHNUNG NACH VDA 260 /
SCHRIFTART NACH DIN 1451; H=0.8 MM / ERHABEN

SECONDARY LOCKING
IN END LOCKED POSITION
ZWEITE KONTAKTSICHERUNG
IN ENDRASTSTELLUNG

SCALE / MASSSTAB:
2:1

KEY PRODUCT CHARACTERISTICS					
SAFETY/COMPLIANCE		FIT/FUNCTION		TOTAL ON DRAWING	0
S/C CHECKPOINTS		F/F CHECKPOINTS		LAST NO. USED	0
NO & TYPE	DESCRIPTION	RATIONALE	PTS	ZONE	
-	-	-	-	-	-

A LINE DRAWN THROUGH A PART NUMBER INDICATES THAT PHYSICAL PARTS ARE NOT AVAILABLE FOR ORDERING.

PART NUMBERS THAT DO NOT HAVE A LINE PRESENT INDICATE THAT PHYSICAL PARTS ARE AVAILABLE FOR ORDERING.

CONTACT APTIV SALES TO ASSURE AVAILABILITY OF PARTS.

MIT EINER LINE DURCHGESTRICHENE PART-NR. GEKENNZEICHNET, DASS DIESE PART-NR NICHT BESTELLT WERDEN KANN

FUER VERFUEGBARKEIT DER PARTS DEN EINKAUF VON APTIV KONTAKTIEREN

DIM TO CHECK

DIM FOR HELP

THEORETIC DIM

THEORE. MASSE

DIMENSIONAL RANGE (MM)

FROM

TO

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

ANGULAR TOLERANCE ±2°

CHART E1

±0.15

±0.2

±0.3

±0.4

±0.5

±0.6

±0.8

±1

±1.2

COD	PART-NO.:	CAD PART-REV	DATE DATUM	INDEX	MATERIAL WERKSTOFF	SIMILAR TO RAL
A	13623681	01	23AP08	--	PBT GF10 BLK	9011
A	PE161949	--	---	---	PBT GF10 YEL	1032
B	13623683	01	23AP08	--	PBT GF10 YEL	1028
B	13623684	01	23AP08	--	PBT GF10 NAT	--
C	PE161950	--	---	---	PBT GF10 BLU	5012
D	13623687	01	23AP08	--	PBT GF10 VLT	4004
D	PE179730	--	---	---	PBT GF10 YEL	1018

DWG STATUS					ZONE		REVISION HISTORY		AUTH	DR	APVD 1	APVD 2
DATE	STG	REV	N/P	CHG								
23AP08	R	01						INITIAL RELEASE / FREIGABE		P.MAR	O.HAC	P.LES
20JA09	R	01	AA			C5		MTS 0.64 WAS / WAR MQS 0.63		K.CZW	O.HAC	F.MIC
24FE15	R	02		--		B7		BINDING OF HINGE MODIFIED/ SCHARNIERANBINDUNG GEAENDERT		E.OSW	O.HAC	SYS
03AU21	R	03				C5		MQS 0.63 TERMINAL INFORMATION ADDED AND REMARKS UPDATED/ MQS 0.63 KONTAKTSYSTEM INFORMATIONEN HINZUGEFUEGT UND BEMERKUNGEN AKTUALISIERT		NRC	O.HAC	O.HAC

SCALE / MASSSTAB:
1:1

• APTIV •

DELPHI DEUTSCHLAND GMBH
D-42119 WUPPERTAL

COPYRIGHT 2008 DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES.
ALL RIGHTS RESERVED.

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION
AND CONTAINS DELPHI CONFIDENTIAL INFORMATION.
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION
OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD DATA,
AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS,
WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.

DEISE ZEICHNUNG IST EIGENTUM VON DELPHI CORPORATION
ES IST NICHT GESTATET, DIESE ZEICHNUNG FUER ANDERE
ZWECKE ALS FUER DIE BEREITSTELLUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND WAREN
AN DELPHI CORPORATION ZU NUTZEN

DR	P.MARCAK	DATE	22AP08
APVD1	O.HACKEL		23AP08
APVD2	P.LESNIAC		14MY08
APVD3			
APVD4			
APVD5			

SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER APTIV 10949001
POTENTIELL GEFAEHRliche STOFFE UND REZYKLATANTEIL
GEMAESS DELPHI 10949001

MATERIAL

SEE CHART / SIEHE TABELLE

DRAWING NAME

RECEPTACLE HOUSING 3 WAY
FOR MTS 0.64

FLACHSTECKHUELSENGEHAEUSE 3 POL.
FUER MTS 0.64

DRAWING NUMBER

13543918

SIZE	A1	SCALE	5:1	FRAME NO	1 OF 1	SHEET NO	1 OF 1	STG	REV	N/P
								R	03	

• APTIV •
D-42119 WUPPERTAL

CONTROLLED DOCUMENTS ARE ONLY AVAILABLE ON THE SERVER
User: P:\45518-CJ551-501\03 Date: 03-Aug-21 Time: 20:59:43
C:\P4_06032021_17\25_981\posss.cus

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)
[13623681](#)