

MISSING DIMENSIONS AND DETAILS, BASIC APPLICATION
FEHLENDE MASSE UND ANGABEN SIEHE STANDARD VARIANTE

5.6^{+0.1}_{-0.2}
4^{+0.1}_{-0.2}
2.4^{+0.2}₀
L₁
L₂
MAX. 0.3

VIEW OF THE CARRIER STRIP
IS NOT IN SCALE
ABBILDUNG DES ANBINDUNGS-
STREIFENS NICHT MASSTÄBLICH

H-H $\sim 90^\circ$
B₁
H₁
R₁

J-J $\sim 90^\circ$
B₂
H₂
R₂

PROGRESSION IN THE CRIMP DIE
TRANSPORTTRICHTUNG IM CRIMPWERKZEUG

Ø 1.52

SEE CHART
SIEHE TABELLE

CRIMP MANUFACTURING PARAMETERS AND TOOLING
ACCORDING TO DELPHI-SPECIFICATION

CRIMPVERARBEITUNGSPARAMETER UND WERKZEUGE
GEMÄSS DELPHI-SPECIFICATION

REMARKS / BEMERKUNGEN

- ESPECIAL FOR VERSION sel.Au/GEL:
IN THE CONTACTAREA, FILLED WITH GEL
NUR FUER VARIANTE sel.Au/GEL:
IM KONTAKTIERUNGSBEREICH, MIT GEL GEFUELLT
- OUTER EMBOSSEMENT ONLY FOR CRIMP SECTION 0.50-0.75
AUSSENPRÄGUNG NUR FUER CRIMPUERSCHNITT 0.50-0.75
- THIS AREA SELECTIVE AU
DIESER BEREICH SELEKTIV AU
- SURFACE INDEX, CONTACT AREA
OBERFLÄCHEN KENNZEICHNUNG, KONTAKTIERUNGSBEREICH
- COMPANY LABEL
FIRMENZEICHEN
- DATECODE: WWYY
DATUMSCODE: WWJJ
- REVISION STATUS OUTSIDE OF ISO CRIMP
REVISIONSSTAND IM AUSSENBEREICH ISO CRIMP

DELPHI
CONNECTION SYSTEMS
D-42119 MÜPPERTAL
COPYRIGHT 2007 DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES.
ALL RIGHTS RESERVED.
REvised 2017
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION AND
CONTAINS DELPHI CONFIDENTIAL INFORMATION.
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION
OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD DATA,
AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS,
WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.
DESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA DELPHI UND ENTHÄLT
VERTRAULICHE INFORMATIONEN. DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND
NUTZUNG DIESER DOKUMENTE ODER DEREN ZUGEHÖRIGEN CAD DATEN,
ODER AUCH ALS KOPPIERUNG VON BELIEBIGEM INHALT ZU ANDEREN, IST OHNE
BERECHTIGUNGSPRÜFUNG DURCH DELPHI CORPORATION UNZULÄSSIG.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
GENERAL TOLERANCES
ACCORDING TO:
SEE CHART
SIEHE TABELLE
SD&T
ACCORDING TO:
ISO 1101
REFERENCE
PART DRAWING
FIRST ANGLE PROJECTION
DO NOT
SCALE
USE MATH
DATA
NXX

DWG. TYPE
PART DRAWING
WEIGHT (G)
VOLUME (CM³)
ROUTING

DISTR. CODE
D

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
GENERAL TOLERANCES
ACCORDING TO:
SEE CHART
SIEHE TABELLE
SD&T
ACCORDING TO:
ISO 1101
REFERENCE
PART DRAWING
FIRST ANGLE PROJECTION
DO NOT
SCALE
USE MATH
DATA
NXX

DATE
BY M. SACH
APPROV. E. CAVASA
APPROV. M. SIKORA
APPROV.
APPROV.
SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER DELPHI (10494001)
POTENTIAL REPAIRABLE, LOW STRENGTH AND RECYCLABLE PART
GEMESS DELPHI (10494001)
MATERIAL
SEE CHART / SIEHE TABELLE
DRAWING NAME
MICRO TERMINAL SYSTEM
PRODUCT GROUP DRAWING, FEMALE TERMINAL
MICRO TERMINAL SYSTEM
TABELLENZEICHNUNG, STECKHUELSE
DRAWING NUMBER
13580658
SIZE A0
SCALE 15:1
FRAME NO 1 OF 1
SHEET NO 1 OF 1
REV 1
R 05 AC

CONTROLLED DOCUMENTS ARE ONLY AVAILABLE ON THE SERVER
Date: 20-04-20
Time: 18:24:59
User: 13580658-0501-501/05AC

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)
[13580648](#)