







- NOTES:

1. Modèle représenté en gamme 2 (1.4 à 2mm²)
Model display in range 2 (1.4 to 2mm²)
2. (xx) Côte non tolérancée, pour information
(xx) No tolanced dimension, given for information
3. Conditionement: PU 131
Packaging: PU 131
4. Specification de sertissage : FE-CS 14-006
Crimping specification: FE-CS 14-006





NOMBRE DE DIMENSIONS NUMEROTEES QUANTITY OF NUMBERING DIMENSIONS	54
Numéro non utilisé <i>Numbering not used</i>	5-9 16-19 34-39 44-49 58-59 65-69
Dernier numéro utilisé <i>last number used</i>	76

ETAT / STATE	REFERENCES / PART-NUMBERS													
	SIDE BY SIDE				SWS		SIDE BY SIDE		SWS		SIDE BY SIDE		SWS	
Pré-étamé / Pre-tinned 1 to 3 µm Sn	33400435	01	33501792	01	35174381	01	33512109	01	35174382	01	33512190	01	35174383	01
Post-argenté / Post-silvered 3 to 5 µm Ag	33405986	01	33405987	01	/		33405988	01	/		33405989	01	/	
Post-doré / Post golded 0,4µm Au	33405985	01	33522699	01	/		33522701	01	/		33522703	01	/	
Post-doré / Post golded 0,80µm Au	35330156	01	35330157	01	/		35330158	01	/		35330159	01	/	
Poids sans bande porteuse Weight without strip (gr)	0.29	0.32				0.34				0.36				
Gamme / Range	0	1				4				2				
Section / Gauge	0.13 To 0.22	0.35 To 0.70				0.75 To 1.30				1.40 To 2.00				
Ø Isolant / Ø Insulation	0.95 To 1.35	1.25 To 1.70				1.60 To 2.30				2.00 To 2.90				
A±0.2	1.75	2.60				2.75				3.10				
Al±0.2	1.60	/				/				/				
B±0.2	1.70	2.20				2.86				3.50				
Bl±0.2	1.50	/				/				/				
C±0.2	0.31	0.75				0.75				0.75				
D±0.3 Mesurande	2.10	3.05	4.30			3.72	4.50			4.60	5.00			
E±0.2	1.90	3.03	4.15			3.71	4.50			4.60	4.70			
F±0.2	0.61	0.80	1.35			1	1.35			1.30	1.35			
K	-0.10	0.35	-0.35			-0.05	-0.50			-0.5	-0.60			
L	0.20	0.45	0.45			0.30	0.30			0.20	0.20			

RANGE 0



SWS VERSION



- ☐ DIM TO CHECK
COTES À VÉRIFIER
- ☐ DIM FOR HELP
COTES POUR INFO
- ☐ THEORETIC DIM
COTES THÉORIQUES

A LINE DRAWN THROUGH A PART NUMBER INDICATES THAT PHYSICAL PARTS ARE NOT AVAILABLE FOR ORDERING.

PART NUMBERS THAT DO NOT HAVE A LINE PRESENT INDICATE THAT PHYSICAL PARTS ARE AVAILABLE FOR ORDERING.

LA LIGNE ——— TRACÉE SUR LA RÉFÉRENCE
PIÈCE INDIQUE QUE LA PIÈCE N'EST PAS
DISPONIBLE À LA COMMANDE.

LES RÉFÉRENCES PIÈCES QUI NE SONT PAS BARRÉES
INDIQUENT QUE CELLES-CI SONT DISPONIBLES
PHYSIQUEMENT POUR ÊTRE COMMANDÉES.

CONTACTER LE SERVICE COMMERCIAL DE APTIV
POUR S'ASSURER DE LA DISPONIBILITÉ DES PIÈCES

R 0.1 MAX

R 0.2 MAX

SHARP CORNER TOLERANCE

DWG TYP PART DRAWING		DISTR CODE D
WEIGHT (GR) SEE TABLE		
VOLUME (CM ³)		
ROUTING		

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

GENERAL TOLERANCES
ACCORDING TO:
 $+0.2$; $+2^{\circ}$

GD&T
ACCORDING TO:

T	
---	--

REFERENCE
pcc0815468

FIRST ANGLE PROJECTION

DO NOT
SCALE

USE MATH
DATA

CAD

 NX

• **APTIV** •

CONNECTION SYSTEMS
Epernon, France

COPYRIGHT 2014 ACTIV. ALL RIGHTS RESERVED.

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ACTIV AND CONTAINS ACTIV
CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND
UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD DATA, AS WELL
AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS
AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.

CE PLAN EST LE PROPRIETE DE DELPHI CORPORATION ET CONTIENT DES
INFORMATIONS DELPHI CONFIDENTIELLES. LA REPRODUCTION, LA DISTRIBUTION
ET L'UTILISATION DE CE DOCUMENT OU DE SES DONNEES MATHÉMATIQUES CAO,
AINSI QUE LA COMMUNICATION DE TOUT CONTENU À AUTRUI, SANS AUTORISATION
EXPRESSE EST INTERDITE

		DATE
DR	L DOMERGUE	04FE13
APVD1	F FAURIE	22AU14
APVD2	S LACOTE	22AU14
APVD3	Patrice CAPPE	22AU14
APVD4		
APVD5		

SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER APTIV 10949001
MATIERES PROSCRITES ET CONTENU RECYCLABLE SEIION
DELPHI 10949001

MATERIAL	
SEE TABLE	

DRAWING NAME	1.5 X 0.8 MALE TERMINAL
--------------	-------------------------

	SICMA 4
--	---------

DRAWING NUMBER							
33521740							
SIZE	SCALE	FRAME NO	SHEET NO	STG	REV	N/P	
A1	5:1	1 OF 1	1 OF 1	R	02	AD	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[33405989](#)