





B	35260032	01	4c) Ag2	CuFe2P	3N	>6.0-10.0	7.4	5.0	7.4	10.9	8.0	10.55	60993304 (10889241) 60993301 (15327788)	5.4-6.6 3.5-5.5	NWP/WP	
	35260031	01	4c) Ag2	CuFe2P	2N	4.0-6.0	6.2	4.0	6.0	8.5	5.6	8.0	60993301 (15327788) 60993308 (13546490)	3.5-5.5 3.4-4.4	NWP/WP	
	F885300 (33511806)	01	4b) Ag1	CuFe2P	3M	>6.0-10.0	7.0	4.0	7.2	10.6	6.4	10.3	60993303 (10721071) 60993304 (10889241) 60993301 (15327788)	5.8-6.5 5.4-6.6 3.5-5.5	NWP/WP	
	6 017 06 72 (13669775)	01	4b) Ag1	CuFe2P	3M											
6 017 02 72 (13667456)	01	4b) Ag1	CuSn4	3B												
	6 017 02 71 (10756638)	01	4a) Sn	CuSn4	3A											
A	6 017 06 62 (15503438)	01	4b) Ag1	CuFe2P	4M	4.0-6.0	5.4	2.8	5.8	8.0	4.2	8.4	60993301 60993308	3.5-5.5 3.4-4.4	NWP/WP	
	6 017 03 62 (33504019)	01	4b) Ag1	CuSn4	4B											
	6 017 02 62 (13985934)	01	4b) Ag1	CuSn4	2B	4.0-6.0	5.4	2.8	5.8	7.7	4.4	7.6				
	6 017 02 61 (10756639)	01	4a) Sn	CuSn4	2A											
	6 017 06 52 (33511722)	01	4b) Ag1	CuFe2P	1M	>2.5-4.0	5.0	2.3	5.6	7.0	3.8	7.0				
	6 017 02 52 (33511721)	01	4b) Ag1	CuSn4	1B											
	6 017 02 51 (10756637)	01	4a) Sn	CuSn4	1A											
		6 017 02 41 (13583876)	01	4a) Sn	CuSn4	6A	>1.5-2.5	4.3	2	4.4	7.0	3.8	7.0	60993305 (13756673)	2.7-3.0	WP
		Part number Teilenummer	Rev.	Surface finish Ober- flaeche	Material	Part code Teile- code	Crimp area Crimpbereich (mm²)	B1 ±0.2	D1 ±0.2	H1 ±0.2	B2 ±0.2	D2 ±0.2	H2 ±0.2	Part number SWS Teilenummer EAA	Insul.-Ø Isol.-Ø	Application Anwendung
								Dimensions / Masze							Single wire seal Einzeladendichtung	



DWG TYP CUSTOMER PART DRAWING	
WEIGHT (GR)	DISTR CODE
VOLUME (CM³)	
ROUTING	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
GENERAL TOLERANCES ACCORDING TO: DIN ISO 2768-FH Masze ≤0.5 = ±0.05	
GD&T ACCORDING TO: DIN EN ISO 1101	
REFERENCE 6 017 02 51	
FIRST ANGLE PROJECTION	
DO NOT SCALE USE MATH DATA	CAD NX

3		2		1									
DWG STATUS		ZONE		REVISION HISTORY		AUTH		DR		APVD 1		APVD 2	
DATE	STG	REV	N/P	CHG									
12JN19	R	04				New Part no. added			S.W	P.N	M.P		
17Jn20	R	04	AA			Part no. for Ag2 changed			SW	CZ	MP		
10J120	R	04	AB			Part no. for Ag2 added			SW	SW	MP		
07JA21	R	04	AC			Failure corrected, was 10,06 Date was Ju			SW	SW	MP		
23FE22	R	04	AD			New Part no. added			LK	SW	MP		
Notes / Bemerkungen													
① Supplier code / Firmenzeichen													
② Part code / Teilecode													
③ Week and Year of production - Year/Jahr : 2020=X; 2021=Y Woche und Jahr der Herstellung													
4 Surface finish / Oberflächenveredelung													
4a Sn = 1-3µm Sn over all / ueber alles													
4b Ag1 = 1,2-3.5µm Ag at contact area / im Steckbereich													
4c Ag11 = 3.0-6.0µm Ag at contact area / im Steckbereich													
Symbol key / Zeichenerklärung													
7 Inspection report no. / Masznr.													
8 Theoretic Dimensions / Theoretische Masze													
9 E = width across corners / E = Eckenmasz													
Cross references / Querverweise													
10 Cavity / Kammer - Ø 12±0.1 9 017 00 00													
11 Crimpspecification / Crimpspezifikation 9 084 06 00													
12 Single Wire Seal (SWS) Einzeladendichtung (EAA) 6 099 33 01													
13 Reels stored horizontal! Retaining strip down Spulen horizontal lagern! Haltestreifen unten													
14 ! Separation at reel allowed! Separation to be marked. At weld areas keep drawing dimensions ! Unterbrechung pro Spule zulaessig! Unterbrechung markiert bei Schweissstellen Zeichnungsmasze einhalten.													
15 () Associated Aptiv part no./Zugehoerige Aptiv Teilern.													
16 Only the german language shall be binding Maszgebend ist nur der deutsche Text													
• APTIV •													
CONNECTION SYSTEMS Nuremberg, Germany													
COPYRIGHT 2019 APTIV. ALL RIGHTS RESERVED.													
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF APTIV AND CONTAINS APTIV CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD MATH DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.													
DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA APTIV UND ENTHAEHT APTIV VERTRAULICHE INFORMATIONEN DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND NUTZUNG DIESES DOKUMENTES ODER DEREN ZUGEHOEIGEN CAD DATEN, ODER AUCH ALS KOMMUNIKATION VON BELIEBIGEN INHALT ZU ANDEREN, IST OHNE BERECHTIGUNGSPRUEFUNG DURCH DIE APTIV UNZULAESSIG													
DR S.W										DATE 12JN19			
APVD1 P.N										12JN19			
APVD2 M.P										12JN19			
APVD3													
APVD4													
APVD5													
SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER APTIV 10949001 POTENTIELL GEFAEHRliche STOFFE UND REZYKLATANTEIL GEMAESS APTIV 10949001													
MATERIAL see Table													
DRAWING NAME DCS1- Male Terminal 9.5 DCS1- Steckkontakt 9.5													
DRAWING NUMBER 10812454													
SIZE A2		SCALE		FRAME NO 1 OF 1		SHEET NO 1 OF 1		STG R		REV 04		N/P AD	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[13669775](#)