



KEY PRODUCT CHARACTERISTICS			
 SAFETY/COMPLIANCE	 FIT/FUNCTION	TOTAL ON DRAWING	0
 S/C CHECKPOINTS	 F/F CHECKPOINTS	LAST NO. USED	0
NO & TYPE	DESCRIPTION	RATIONALE	PTS ZONE
-	-	-	-

TITEL BENENNUNG	TYP	LOSE ID-NR.: /PART-NO.:	LUBRICATION OEL	PART- REV	DATE DATUM	GEKURDET ID-NR.: /PART-NO.:	PART- REV	DATE DATUM	Ø A+0.2/-0.4	Ø C	Ø F	Ø G	FARBE	SIMILAR TO RAL ④
EINZELDRAHTDICHTUNG	1	405 478 /10720950	YES/ JA	01	22JN98				4.0	1.5+0.2	5.9	6.1+0.25	YEL	1016
EINZELDRAHTDICHTUNG	1	405 477 /15339838	YES/ JA	01	22JN98	406 922 / 15343827	01	22JN98	3.8	1.4+0.4	5.4	5.6+0.25	WHT	9010
EINZELDRAHTDICHTUNG	1	405 418 /15339967	YES/ JA ④	01AA	07N014	406 921 / 15343826	01	22JN98	3.8	0.7+0.2	5.4	5.6+0.25	BLU	5010
EINZELDRAHTDICHTUNG	1	405 417 /10720941	YES/ JA	01	22JN98				4.0	0.8+0.2	5.9	6.1+0.25	GRA	7000
EINZELDRAHTDICHTUNG	1	② --- /13735538	YES/ JA ④	01AA	07N014				3.8	1.4+0.4	5.4	5.6+0.25	VLT	4007
EINZELDRAHTDICHTUNG	1	② --- /13735521	YES/ JA	01	150C08				3.8	1.4+0.4	5.4	5.6+0.25	RED/BRN	3011
EINZELDRAHTDICHTUNG	1	② --- /13735533	YES/ JA	01	150C08				3.8	1.4+0.4	5.4	5.6+0.25	GRA	7000
EINZELDRAHTDICHTUNG	1	② --- /13735530	YES/ JA	01	150C08				3.8	0.7+0.2	5.4	5.6+0.25	ORN	2004
EINZELDRAHTDICHTUNG	1	② --- /13735520	YES/ JA	01	150C08				4.0	0.8+0.2	5.9	6.1+0.25	BRN	8011
EINZELDRAHTDICHTUNG	1	② --- /13737682	YES/ JA	01	150C08				4.0	0.8+0.2	5.9	6.1+0.25	GRN	6010
EINZELDRAHTDICHTUNG	1	③ --- /13755551	YES/ JA	01	23FE09				3.8	0.7+0.2	5.4	5.6+0.25	LT-BLU	5012
EINZELDRAHTDICHTUNG	1	--- /12184834	YES/ JA	01	22SE16				3.9	1.5+0.2	5.9	6.1+0.25	YEL	1016
BLINDSTOPFEN	2	--- /35259834	NO/ NEIN	03	30JL20				3.8		5.4	5.6+0.25	GRN	6010
BLINDSTOPFEN	2	--- /35372077	YES/ JA	03	30JL20				3.8		5.4	5.6+0.25	RED/BRN	3011
BLINDSTOPFEN	3	--- /15396866	YES/ JA	03	03DE20				3.8		5.9	6.1+0.25	RED/BRN	3011
BLINDSTOPFEN	3	--- /35478080	NO/ NEIN	02	03DE20				3.8		5.9	6.1+0.25	BLU	5010






REMARKS:

- MATERIAL SPECIFICATION: LIQUID SILICON RUBBER ⑥
- TENSILE: RM MIN 6.2 N/MM²
- ELONGATION: 375% DIN 53504-S2
- DUROMETER ORIGINAL: SHORE (A) 50±5 DIN 53505
- MEASURE ON TEST SLABS
- COLOR: SEE CHART

BEMERKUNGEN:

- WERKSTOFF: FLUESSIGSILIKON ⑥
- ZUGFESTIGKEIT: RM MIN 6.2 N/MM²
- REISSDEHNUNG: 375% DIN 53504-S2
- HAERTE: SHORE (A) 50±5 DIN 53505
- GEMESSEN AN PRUEFPLATTE
- FARBE: SIEHE TABELLE



DIM TO CHECK PRUEFMASSE	FROM	TO	DIMENSIONAL RANGE (MM)	CHART
1) DIM FOR HELP HILFSMASSE	>0	>25	>60	>80
THEORETIC DIM THEORE. MASSE	±0.3	±0.5	±0.6	±0.75%
	ANGULAR TOLERANCE ±2°			

DWG STATUS				REVISION HISTORY				AUTH	DR	APVD 1	APVD 2
DATE	STG	REV	N/P/CHG	ZONE							
18JL96	R	00			CREATION OF ORIGINAL DESIGN (IEMS) ERSTELLUNG DER ORIGINALZEICHNUNG (IEMS)				SANYALHACKEL		
22JN98	R	01	--	H6	COLUMN: "ID-NR.:GEKURDET" ADDED / SPALTE: "ID-NR.:GEKURDET" HINZU				K/TIMMD.KOB		
21AU03	R	01	AA	H7	STATUS"OBSOLETE"FOR PART-NO.: 15396866 ADDED/ STATUS"OBSOLETE"FUER PART-NR.:15396866 HINZU				MICHA FRIMM		
06OC05	R	01	AB		DRAWING ON UG NEW DRAW UP / ZEICHNUNG AUF UG NEU ERSTELLT				RATHG R.WIS R.WIS		
15OC08	R	02	--	H/67	PN: 13735538, 13735521, 13735533 ADDED/HINZU						
					PN: 13735530, 13735520, 13737682 ADDED/HINZU				W.SZO FRIMM K.PIT		
23FE09	R	03	--	G7	PART-NO.: 13755551 ADDED/HINZU				K.BOR N.PAP F.MIC		
08DE09		03	AA	E1	REMARK "ONLY FOR DELPHI..." DELETED BEMERKUNG "ONLY FOR DELPHI..." ENTFERNT				M.HOR K.STO	SYS	
30MR15	R	04	--	F7 G11 H7	DPN 15339967 AND DPN 13735538 TOOL CAVITY NUMBER ADDED / DPN 15339967 UND DPN 13735538 NESTKENNZEICHNUNG HINZU				F.POW E.OSW	SYS	
22SE16	R	04	AA	G9	DPN 12184834 ADDED (WAS MISSING) DPN 12184834 HINZU (HAT GEFEHLT)				P.SCH V.KAS	SYS	
30SE16	R	04	AB	G12	TOOL CAVITY NUMBER OPTIONAL NESTKENNZEICHNUNG OPTIONAL				P.SCH V.KAS	SYS	
08MY18	R	04	AC	H3	TEXT "RAL" CHANGED TO "SIMILAR TO RAL"				M.VIJ S.THU W.MAR		
08JL19	R	05		G8	PART-NO.: 35259834 ADDED/HINZU PART-NO.: 15396866 REMOVED/ENTFERNT PART-NO.: 35372077 ADDED/HINZU MANUFACTURING NOTE ADDED/HINZU				T.MAZ C.ELI	SYS	
02JL20	R	06		G9	CAVITY PLUGS PN 35259834, 35372077 REVISED/ BLINDSTOPFEN PN 35259834, 35372077 UEBERARB.; CAV. PLUG/ BLINDSTOPFEN - TYP 3 - CAV. PLUG/BLINDSTOPFEN PN15396866 ADDED/ HINZU; CAV. PLUG/BLINDSTOPFEN PN35478080 ADDED/ HINZU; VIEW CAV. PLUG - TYP 3 ADDED/ ANSICHT BLINDSTOPFEN - TYP 3 HINZU; REW. MATERIAL REVISED/ BEW. WERKSTOFF GEÄND.; COLUMN LUBRICATION WAS STATUS/ SPALTE OEL WAR STATUS				C.ELI O.HAC	SYS	
30JL20	R	07		G4-9/ A/B7 B7/10 B4/6	PN 35259834, 35372077 - TYP 2 - REVISED/ UEBERARB. - DIM./ MASS 5.4 WAS/ WAR 5.9, DIM./ MASS 5.6+0.25 WAS/ WAR 6.1+0.25, PART-REV. 03 WAS/ WAR 02; DIM./ MASS Ø A, Ø F ADDED/ HINZU; DIM./ MASS Ø A, Ø F ADDED/ HINZU				C.ELI O.HAC	SYS	
03DE20	R	08		A4/5 G7-9	SEALING RIBS/ DICHTUNGSRIPPEN - CONTOUR MODIFIED/ KONTUR GEÄNDERT, PN 15396866 - PART REV. 03 WAS/ WAR 02, PN 35478080 - PART REV. 02 WAS/ WAR 01				C.ELI O.HAC	SYS	

SCALE / MASSTAB:
5:1

TYP 1 TYP 2 TYP 3

•APTIV•

CONNECTION SYSTEMS
D-42119 WUPPERTAL

COPYRIGHT 2005 APTIV. ALL RIGHTS RESERVED.

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF APTIV AND CONTAINS APTIV
CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND
UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD DATA, AS WELL
AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS
AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.

DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA APTIV UND ENTHAELT APTIV
VERTRAULICHE INFORMATIONEN. DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND
NUTZUNG DIESES DOKUMENTES ODER DEREN ZUGEHÖRIGEN CAD DATEN, ODER
AUCH ALS KOMMUNIKATION VON BELIEBIGEN INHALT ZU ANDEREN, IST OHNE
BERECHTIGUNGSPRUEFUNG DURCH DIE APTIV UNZULAESSIG

DR	M.RATHGEB	DATE	06OC05
APVD1	R.WISNIEWSKI		06OC05
APVD2	R.WISNIEWSKI		06OC05
APVD3			
APVD4			
APVD5			

SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER APTIV 10949001
POTENTIELL GEFÄHRLICHE STOFFE UND REZYKLATANTEIL
GEMÄSS APTIV 10949001

MATERIAL

NEBENSTEHEND / IN THE MARGIN

DRAWING NAME

CABLE SEAL / CAVITY PLUG

EINZELDRAHTDICHTUNG / BLINDSTOPFEN

DRAWING NUMBER

15470941

SIZE	SCALE	FRAME NO	SHEET NO	STG	REV	N/P
A1	20:1	1 OF 1	1 OF 1	R	08	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)
[10720941](#)