











BEMERKUNGEN / NOTES

① FCI-FIRMENZEICHEN / FCI-SUPPLIER CODE

② TEILE CODE / PART-CODE

③ WOCHE UND JAHR DER HERSTELLUNG
WEEK AND YEAR OF PRODUCTION

④ MASS IST OHNE LUFTSPALT ZU MESSEN
DIMENSION MUST MEASURE WITHOUT GAP

⑤ MASS GILT NUR FÜR KABELKONFEKTIONÄR
DIMENSION ONLY FOR HARNESSMAKER

ABWEICHUNGEN VON DER BILDLICHEN DARSTELLUNG
SIND IM BEREICH DER ÜBERFEDER ZULÄSSIG
DEVIATIONS FROM THE FIGURATIVE REPRESENTATION
ARE PERMISSIBLE IN THE RANGE OF HOOD

SPULEN HORIZONTAL TRANSPORTIEREN UND LAGERN!
HALTESTREIFEN UNTEN!
REELS TRANSPORTED AND STORED HORIZONTAL! RETAINING
STRIP DOWN!

FÜR FLACHSTECKER / FOR MALE TERMINAL:
0.6^{+0.07}_{-0.03} x 1.6^{+0.1}_{-0.2} // 0.8±0.03 x 1.6^{+0.1}_{-0.2}


MIT OBERFLÄCHE / WITH FINISH
1-3µm Sn // MIN.0.8 µm Au AUFION 1.3-2µm Ni

ZUGEHÖRIGE EINZELADERDICHTUNG SIEHE TABELLE
REFERENCE SINGLE WIRE SEAL SEE TABLE

ZUGEHÖRIGE KAMMER / REFERENCE CAVITY:
9 000 03 10 (PIN 0.6mm) // 9 000 20 00 (PIN 0.8mm)

FÜR LEITUNGEN / FOR CABLE: FLY DIN 72551-6

ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VOR ! / CHANGES BASED ON TECHNICAL
PROGRESS ARE IN THE DECISION OF THE MANUFACTURER !



TEILE-NR. PART NO.	ZUGEH. FLACH- STECKER FOR PIN	CRIMP- GROSSE CRIMP SIZE (mm ²)	TEILE CODE PART CODE	OBERFLÄCHE SURFACE FINISH	GRUNDKÖRPER CONTACT BODY	ÜBERFEDER HOOD	MASSE / DIMENSIONS	EINZELADER- DICHTUNG SINGLE WIRE SEAL	ISOL.- Ø LEITUNG INSUL. Ø WIRE	FARBE COLOUR
6 000 06 47	1.5 x 0.6		3S	1-3µm FEUERVERZ. / PTFE 1-3µm HOT TIN DIP / PTFE	CuFe2P R470		0 ^{+0.1}			
6 000 30 44	1.5 x 0.8		3K	MIN. 1.27µm AuCo0.3 UEBER/OVER 1-3µm Ni	CuSn4 R540		0.3 ^{+0.25}			
6 000 12 44	1.5 x 0.6		3E		CuSn4 R540		0.20 ^{+0.25}			
F132100	1.5 x 0.8		3H	MIN. 0.8µm AuCo0.3 UEBER/OVER 1-3µm Ni	CuSn4 R540		0.3 ^{+0.25}	3.0	1.4	3.1
6 000 06 44	1.5 x 0.6		3V		CuSn4 R540		0.20 ^{+0.25}	4.3	2.7	5.0
6 000 12 41	1.5 x 0.8		3T	1-3µm FEUERVERZINNT 1-3µm HOT TIN DIP	CuFe2P R470		0.20 ^{+0.25}	3.0	6	099 39 34
6 000 06 41	1.5 x 0.6		3L		CuFe2P R470		0 ^{+0.1}	1.9-2.4		GELB YELLOW
6 000 06 37	1.5 x 0.6		2S	1-3µm FEUERVERZ. / PTFE 1-3µm HOT TIN DIP / PTFE	CuFe2P R470		0 ^{+0.1}			
6 000 30 34	1.5 x 0.8		2K	MIN. 1.27µm AuCo0.3 UEBER/OVER 1-3µm Ni	CuSn4 R540		0.3 ^{+0.25}			6 099 39 34
6 000 12 34	1.5 x 0.6		2E		CuSn4 R540		0.20 ^{+0.25}			1.9-2.4
F032100	1.5 x 0.8		2H	MIN. 0.8µm AuCo0.3 UEBER/OVER 1-3µm Ni	CuSn4 R540		0.3 ^{+0.25}	2.5	1.2	2.7
6 000 06 34	1.5 x 0.6		2V		CuSn4 R540		0.20 ^{+0.25}	4.3	2.7	4.8
6 000 12 31	1.5 x 0.8		2T	1-3µm FEUERVERZINNT 1-3µm HOT TIN DIP	CuFe2P R470		0.20 ^{+0.25}	3.0		ODER/OR
6 000 06 31	1.5 x 0.6		2L		CuFe2P R470		0 ^{+0.1}			ODER/OR
6 000 06 17	1.5 x 0.6		1S	1-3µm FEUERVERZ. / PTFE 1-3µm HOT TIN DIP / PTFE	CuFe2P R470		0 ^{+0.1}			
6 000 30 14	1.5 x 0.8		1K	MIN. 1.27µm AuCo0.3 UEBER/OVER 1-3µm Ni	CuSn4 R540		0.3 ^{+0.25}			
6 000 12 14	1.5 x 0.6		1E		CuSn4 R540		0.20 ^{+0.25}			
F922100	1.5 x 0.8		1H	MIN. 0.8µm AuCo0.3 UEBER/OVER 1-3µm Ni	CuSn4 R540		0.3 ^{+0.25}	2.1	0.8	2.1
6 000 06 14	1.5 x 0.6		1V		CuSn4 R540		0.20 ^{+0.25}	4.3	2.7	4.8
6 000 12 11	1.5 x 0.8		1T	1-3µm FEUERVERZINNT 1-3µm HOT TIN DIP	CuFe2P R470		0.20 ^{+0.25}	2.5	6	099 39 13
6 000 06 11	1.5 x 0.6		1L		CuFe2P R470		0 ^{+0.1}	1.2-1.6		ROT RED
TEILE-NR. PART NO.	ZUGEH. FLACH- STECKER FOR PIN	CRIMP- GROSSE CRIMP SIZE (mm ²)	TEILE CODE PART CODE	OBERFLÄCHE SURFACE FINISH	GRUNDKÖRPER CONTACT BODY	ÜBERFEDER HOOD	MASSE / DIMENSIONS	EINZELADER- DICHTUNG SINGLE WIRE SEAL	ISOL.- Ø LEITUNG INSUL. Ø WIRE	FARBE COLOUR

437/10	10.06.10	L	-	PART CODE RECTIFIED						
055/08	07.02.08	K08	-	NEUE VARIANTEN HINZU						
672/06	07.09.06	H07	-	KORREKTUR S. ÄNDERUNGSMITTEILUNG						
444/06	20.06.06	H06	-	KORREKTUR/ S. ÄNDERUNGSMITTEILUNG						
ECN-NR. ECN NUMBER	DATE DATUM	DD / MM / YY REVISION ÄNDERUNG	POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNG	DRAWN BY ZEICHN.	CHK. BY PRÜF.	APPR. BY FRI.			
PRODUCT SPEC. PRODUKT SPECIFIK.	PACKAGING SPEC. VERPACKUNGSSPEZIFIK.	APPLICATION SPEC. ANWENDUNGSSPEZIFIK.	THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF FCI. This drawing may not be copied, reproduced or disclosed to any third party without the expressed written permission of FCI. © FCI April 1999							
TOLERANCES TOLERANZEN	MATERIAL MATERIAL	SURFACE FINISH OBERFLÄCHE	FCI							
CONTRACT NO. VERTRAGS-NR.	TOOL NO. WERKZEUG-NR.	ECO Loc. Code STANDORT CODE	GN							
DO NOT SCALE DRAWING ZEICHNUNG NICHT VERMESSEN	DATE DATUM	TITLE BEZUGUNG	FLACHKONTAKT DCS2-1.5 ANWENDUNG MIT SWS FEMALE CONTACT DCS2-1.5 APPLICATION WITH SWS							
DRAWN BY GEZ.	11.07.05	G. May	6 000 06 11 BIS 6 000 30 44							
CHECKED BY GEZ.	11.07.05	T. Fili	FILE NAME DATEI NAME							
APPROVED BY GEZ.	11.07.05	T. Fili	60000611.C.L							

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[60001234](#) [60001231](#) [60003044](#) [60001234-L](#) [60001231-L](#) [60003044-L](#)