




KEY PRODUCT CHARACTERISTICS					
SAFETY/COMPLIANCE		FIT/FUNCTION		TOTAL ON DRAWING	0
S/C CHECKPOINTS		F/F CHECKPOINTS		LAST NO. USED	0
NO. & TYPE	DESCRIPTION	RATIONALE	PTS	ZONE	
-	-	-	-	-	-

ENGAGE FORCE STECKKRAFT INI	X ₂	X ₁	L _{pin}	L ₁	L ₂	L ₁	L _{1B}	L _{1A}	R ₁ ± 0.1	R ₁ ± 0.1	R _{1B} ± 0.1	R _{1A} ± 0.1	H ₂ ± 0.2	H ₁ ± 0.2	H _{1B} ± 0.2	H _{1A} ± 0.2	B ₂ ± 0.2	B ₁ ± 0.2	B _{1B} ± 0.2	B _{1A} ± 0.2	WEIGHT GEWICHT (g)
2.5 ± 1	0.2	0.2	16	5.7	1.75	3.25	1.5	1.5	0.8	.	0.4	0.4	1.60	.	1.40	1.50	1.90	.	1.35	1.45	0.136
2.5 ± 1	0.2	0.2	16	5.7	2	3.0	.	.	0.9	0.60	.	.	2.10	1.70	.	.	2.15	1.65	.	.	0.143
2.5 ± 1	0.2	0.2	16	6.1	2	3.0	.	.	0.9	0.75	.	.	2.95	2.25	.	.	2.50	2.20	.	.	0.154
2.5 ± 1	0.2	0.2	16	6.1	2	3.0	.	.	1.2	0.90	.	.	3.95	2.75	.	.	3.75	2.50	.	.	0.160
2.5 ± 1	0.2	0.2	16	6.1	2	3.0	.	.	1.2	0.90	.	.	3.95	3.05	.	.	3.75	2.80	.	.	0.167

ENGAGE FORCE STECKKRAFT INI	X ₂	X ₁	L _{pin}	L ₁	L ₂	L ₁	L _{1B}	L _{1A}	R ₁ ± 0.1	R ₁ ± 0.1	R _{1B} ± 0.1	R _{1A} ± 0.1	H ₂ ± 0.2	H ₁ ± 0.2	H _{1B} ± 0.2	H _{1A} ± 0.2	B ₂ ± 0.2	B ₁ ± 0.2	B _{1B} ± 0.2	B _{1A} ± 0.2	WEIGHT GEWICHT (g)
2.5 ± 1	0.2	0.2	16	5.7	1.75	3.25	1.5	1.5	0.8	.	0.4	0.4	1.60	.	1.40	1.50	1.90	.	1.35	1.45	0.136
2.5 ± 1	0.2	0.2	16	5.7	2	3.0	.	.	0.9	0.60	.	.	2.10	1.70	.	.	2.15	1.65	.	.	0.143
2.5 ± 1	0.2	0.2	16	6.1	2	3.0	.	.	0.9	0.75	.	.	2.95	2.25	.	.	2.50	2.20	.	.	0.154
2.5 ± 1	0.2	0.2	16	6.1	2	3.0	.	.	1.2	0.90	.	.	3.95	2.75	.	.	3.75	2.50	.	.	0.160
2.5 ± 1	0.2	0.2	16	6.1	2	3.0	.	.	1.2	0.90	.	.	3.95	3.05	.	.	3.75	2.80	.	.	0.167

ENGAGE FORCE STECKKRAFT INI	X ₂	X ₁	L _{pin}	L ₁	L ₂	L ₁	L _{1B}	L _{1A}	R ₁ ± 0.1	R ₁ ± 0.1	R _{1B} ± 0.1	R _{1A} ± 0.1	H ₂ ± 0.2	H ₁ ± 0.2	H _{1B} ± 0.2	H _{1A} ± 0.2	B ₂ ± 0.2	B ₁ ± 0.2	B _{1B} ± 0.2	B _{1A} ± 0.2	WEIGHT GEWICHT (g)
3.0 ± 1	0.2	0.2	16	5.7	1.75	3.25	1.5	1.5	0.8	.	0.4	0.4	1.60	.	1.40	1.50	1.90	.	1.35	1.45	0.136
3.0 ± 1	0.2	0.2	16	5.7	2	3.0	.	.	0.9	0.60	.	.	2.10	1.70	.	.	2.15	1.65	.	.	0.143
3.0 ± 1	0.2	0.2	16	6.1	2	3.0	.	.	0.9	0.75	.	.	2.95	2.25	.	.	2.50	2.20	.	.	0.154
3.0 ± 1	0.2	0.2	16	6.1	2	3.0	.	.	1.2	0.90	.	.	3.95	2.75	.	.	3.75	2.50	.	.	0.160
3.0 ± 1	0.2	0.2	16	6.1	2	3.0	.	.	1.2	0.90	.	.	3.95	3.05	.	.	3.75	2.80	.	.	0.167









MATERIAL THICKNESS MATERIALDÜCKE	SURFACE OBERFLÄCHE	MATERIAL WERKSTOFF	CABLE-TYPE LTG.-TYP	CROSS SECTION QUERSCH.	VERSION AUSFUEHR.	POS	SINGLE P/N EINZELTEIL	ASSEMBLY P/N ZUSAMMENBAU	PART REV	DATE DATUM
0.2± 0.005	FSn3	CuSn4	FLMRY-A	0.08-0.18	UNSEALED	1	13948571	13948572	03	12MR14
0.15± 0.005	FSn3	CuNi35Ti1Mg	FLRY	0.22-0.35	UNSEALED	2	13948562	13959129	03	12MR14
0.2± 0.005	FSn3	CuSn4	FLRY	0.5-0.75	UNSEALED	1	13959112	13959126	04	09MY17
0.15± 0.005	FSn3	CuNi35Ti1Mg	FLRY	1.0	UNSEALED	2	13948562	35506842	01	07AP21
0.2± 0.005	FSn3	CuSn4	FLRY	1.5	UNSEALED	1	13959109	13959123	05	09MY17
0.15± 0.005	FSn3	CuNi35Ti1Mg	FLRY	1.5	UNSEALED	2	13948562			

MATERIAL THICKNESS MATERIALDÜCKE	SURFACE OBERFLÄCHE	MATERIAL WERKSTOFF	CABLE-TYPE LTG.-TYP	CROSS SECTION QUERSCH.	VERSION AUSFUEHR.	POS	SINGLE P/N EINZELTEIL	ASSEMBLY P/N ZUSAMMENBAU	PART REV	DATE DATUM
0.2± 0.005	FSn3	CuSn4	FLMRY-A	0.08-0.18	UNSEALED	1	13948571	13959131	03	12MR14
0.15± 0.005	g-Ag	CuNi35Ti1Mg	FLRY	0.22-0.35	UNSEALED	2	13959102	13959133	03	12MR14
0.2± 0.005	FSn3	CuSn4	FLRY	0.5-0.75	UNSEALED	1	13959112	13959131	03	12MR14
0.15± 0.005	FSn3	CuNi35Ti1Mg	FLRY	1.0	UNSEALED	2	13959102	35506851	01	07AP21
0.2± 0.005	FSn3	CuSn4	FLRY	1.5	UNSEALED	1	13959109	13959125	05	09MY17
0.15± 0.005	g-Ag	CuNi35Ti1Mg	FLRY	1.5	UNSEALED	2	13959102			

MATERIAL THICKNESS MATERIALDÜCKE	SURFACE OBERFLÄCHE	MATERIAL WERKSTOFF	CABLE-TYPE LTG.-TYP	CROSS SECTION QUERSCH.	VERSION AUSFUEHR.	POS	SINGLE P/N EINZELTEIL	ASSEMBLY P/N ZUSAMMENBAU	PART REV	DATE DATUM
0.2± 0.005	FSn3	CuSn4	FLMRY-A	0.08-0.18	UNSEALED	1	13948571	13959132	03	30AU19
0.15± 0.005	sel. Au	CuNi35Ti1Mg	FLRY	0.22-0.35	UNSEALED	2	13959103	13959130	03	30AU19
0.2± 0.005	FSn3	CuSn4	FLRY	0.5-0.75	UNSEALED	1	13959112	13959127	04	30AU19
0.15± 0.005	sel. Au	CuNi35Ti1Mg	FLRY	1.0	UNSEALED	2	13959103	35506865	01	07AP21
0.2± 0.005	FSn3	CuSn4	FLRY	1.5	UNSEALED	1	13959109	13959124	05	30AU19
0.15± 0.005	sel. Au	CuNi35Ti1Mg	FLRY	1.5	UNSEALED	2	13959103			

BASIC APPLICATION / STANDARD VARIANTE

L-SHAPE VERSION ONLY FOR PART-NO.:
L-SHAPE VARIANTE NUR FÜR PART-NR.:
13948572; 13959132; 13959133



NOTES / BEMERKUNGEN

- BURRS ACC. DIN 9830-F
SCHNITTGRAT NACH DIN 9830-F
- CRIMP MANUFACTURING PARAMETER AND TOOLING
ACCORDING TO APTIV-SPECIFICATION
- CRIMPVERARBEITUNGSPARAMETER UND WERKZEUGE
GEMESS APTIV-SPEZIFIKATION
- ENGAGE FORCE: SEE CHART
CHECKED WITH GOURG. NO.: APN 15527317
- STECKKRAFT: SIEHE TABELLE
GEMESSEN MIT PRUEFSTIFT NR.: APN 15527317
- PRODUCT SPEC. NO.: 13948569-CUST4-S01
- PROCESS SPEC. NO.: 13948569-CUST5-S01

△ SURFACE-INDEX FOR INLAY: Sn11 / Ag11 / Au111
OBERFLÄCHEN-KENNZEICHNUNG DER INNENFEDER: Sn11 / Ag11 / Au111

△ PXX-INDEX ACC. ESCD0020
PXX-ZEICHEN NACH ESCD0020

△ REVISION STATUS OUTSIDE OF ISOCRIMP
REVISIONSSTAND IM AUSSENBEREICH ISOCRIMP

△ DATECODE WWYY
DATUMSCODE WWJJ

TERMINALS ARE APPLICABLE IN
COMBINATION WITH
KONTAKTEILE SIND EINSETZBAR IN
KOMBINATION MIT

- CAVITY DRAWING:
KAMMERZEICHNUNGEN:
DELPHI CAVITY: ESD 20702
- STANDARD TAB: 1,2 X 0,6mm
NORMSTIFT: 1,2 X 0,6mm
DELPHI ESD 20707/ REV: 01/AD

A LINE DRAWN THROUGH A PART NUMBER
INDICATES THAT PHYSICAL PARTS ARE NOT
AVAILABLE FOR ORDERING.


PART NUMBERS THAT DO NOT HAVE A LINE PRESENT
INDICATE THAT PHYSICAL PARTS ARE AVAILABLE
FOR ORDERING.

WHY ORDER A LINE THROUGH A PART NUMBER
PART-NR. GEGENGEZEICHNET, DASS DIESE PART-NR.
NICHT BESTELLT WERDEN KANN.

PART-NR. DIE KEINE LINE ZEIGEN, KÖNNEN ZUGESCHEN
DAS TEILE ZUR BESTELLUNG VERFÜGBAR SIND.

FÜR VERFÜGBARKEIT DER PARTS DEN ENKAUF
VON APTIV KONTAKTEN

☐ DIM TO CHECK PRUEFMASS	DIMENSIONAL RANGE (MM)		CHART D
1) DIM FOR HELP HILFSSMASS	FROM	0	> 12
	TO	12	
	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
☐ THEORETIC DIM THEORE. MASSE		± 0.1	± 0.2
	ANGULAR TOLERANCE ± 2°		



DWG. TYP PART DRAWING	DISTR. CODE
SEE CHART	D
VOLUME 1/20	
ROUTING	

GENERAL TOLERANCES
ACCORDING TO:
SIEHE TABELLE

OD&T
ACCORDING TO:
150 1011

REFERENCE

FIRST ANGLE PROJECTION

DO NOT
SCALE

USE MATH
DATA

• APTIV •	
CONNECTION SYSTEMS D-42119 WUPPERTAL	
COPYRIGHT 2011 APTIV. ALL RIGHTS RESERVED.	
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF APTIV AND CONTAINS APTIV CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT, ITS RELATED CAD DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.	
DESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA DELPHI UND ENTHÄLT DELPHI VERTRAULICHE INFORMATIONEN. DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND NUTZUNG DIESER DOKUMENTE ODER DIESER ZUGESCHEN CAD DATEN ODER AUCH ALS KOMBINATION VON BELEGEN INHALT ZU ANDEREN, IST OHNE BESONDERE GENEHMIGUNG DURCH DIE DELPHI CORPORATION UNTERSAGT.	
SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER APTIV 100K001 POTENTIELL. GEFÄHRD. STOFFE UND REZYKLTANTEIL (GEMESSEN DELPHI 100K001)	
MATERIAL	
SEE CHART / SIEHE TABELLE	
DRAWING NAME COMPACT TERMINAL SYSTEM 1.2 ASSEMBLY, FEMALE, UNSEALED	
CTS-KONTAKT 1.2 ZUSAMMENBAU, FLACHSTECKHUELSE UNGEDICHTET	
DRAWING NUMBER 13948573	
SIZE A0	SCALE 10:1
FRAME NO 1 OF 1	SHEET NO 1 OF 1
STG. REV R 06	NVP R 06
REVISION: 13948573	

SURVEY INSTRUCTION MARKED CHARACTERISTICS HAVE TO BE CHECKED AS SPECIFIED		PRUEFANWEISUNG MARKIERTE MERKMALE SIND WIE FESTGELEGT ZU PRUEFEN	
- DIMENSIONS TO CHECK	-	- PRUEFMASS	-
- FEATURES TO CHECK	-	- PRUEFMERKMALE	-

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL DIMENSIONS ARE ONLY AVAILABLE ON THE SERVER

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[35506842](#) [35506851](#) [35506865](#)