








| NOTA | SPECIFICATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | CONNECTEUR DOIT ETRE CONFORME AU CDC :96 238 404 99<br>FEMALE CONNECTOR ACCORDING TO SPECIFICATION PSA :96 238 404 99                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2    | CONNECTEUR SUIVANT:<br>FEMALE CONNECTOR ACCORDING TO<br>-CLASSE DE TEMPERATURE T3 SELON B217050 REV A<br>TEMPERATURE CLASS T3 ACCORDING TO B217050 REV A<br>-CLASSE DE VIBRATION MOTEUR SELON B217050 REV A<br>ENGINE VIBRATOR CLASS ACCORDING TO B217050 REV A<br>-CLASSE ETANCHEITE 2 SELON B217050 REV A<br>SEALING CLASS 2 ACCORDING TO B217050 REV A |
| 3    | PRECONISATION D'UTILISATION USER MANUAL<br>REF FCI: PU 0711FCI'S REFERENCE: PU 071<br>REF PSA:96 556 834 991PSA'S REFERENCE:96 556 834 99                                                                                                                                                                                                                 |
| 4    | ALVEOLE SUIVANT STE: 96 288 230 99<br>CAVITY ACCORDING TO: STE: 96 288 230 99                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5    | CONNECTEUR ET POSITION ALVEOLE CONFORMES<br>AU PLAN D'INTERFACE 211FT0523 ET STE 96 339 622 99<br>FEMALE CONNECTOR AND CAVITY'S POSITION ACCORDING TO:<br>DRAWING INTERFACE 211FT0523 ET STE 96 339 622 99                                                                                                                                                |
| 6    | CONDUCTEUR SUIVANT STE :96 418 794 99<br>WIRE ACCORDING TO: STE :96 418 794 99                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7    | CONDITIONNEMENT SUIVANT NORME: E73 03 150G<br>PACKAGING ACCORDING TO STANDARD: E73 03 150G                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8    | DIAMETRE DE L'ISOLANT DES FILS<br>WIRE INSULATION DIAMETER<br>:MINI=1,40<br>:MAXI=2,80                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9    | MASSE DU PRODUIT LIVRABLE :5g<br>DELIVERY CONNECTOR WEIGHT : 5g                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10   | CHARNIERE DE PLAQUETTE ARRIERE ABSENTE OU CASSEE ADMISE<br>NO WAFER HINGE OR WAFER HINGE BROKEN ALLOWED                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11   | DEFAUTS D'ASPECT SUR ZONES NON FONCTIONNELLES ADMIS<br>VISUAL DEFECTS ON NO FUNCTIONAL AREAS ALLOWED                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                          |                             |                                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| PORTE-CLIPS<br>FEMALE HOUSING            | 211 I 0 073                 | PBT NON<br>CHARGE<br>PBT: 0% GF | NOIR<br>BLACK     |
| GRILLE<br>TPA                            | 211 M 0 100                 | PBT: 15% FV<br>PBT: 15% GF      | NOIR<br>BLACK     |
|                                          | 211 M 1 100                 |                                 | MARRON<br>BRUN    |
|                                          | 211 M 2 100                 |                                 | ROUGE<br>RED      |
|                                          | 211 M 3 100                 |                                 | ORANGE<br>ORANGE  |
|                                          | 211 M 4 100                 |                                 | JAUNE<br>YELLOW   |
|                                          | 211 M 5 100                 |                                 | VERT<br>GREEN     |
|                                          | 211 M 6 100                 |                                 | BLEU<br>BLUE      |
|                                          | 211 M 8 100                 |                                 | GRIS<br>GREY      |
|                                          | 211 M 9 100                 |                                 | BLANC<br>WHITE    |
| GROMMET<br>MAT SEAL                      | 211 M 108                   | SILICONE 30Sh<br>AUTOLUBRIFIE   | VERT<br>GREEN     |
| JOINT<br>INTERFACIAL<br>INTERFACIAL SEAL | 211 M 075                   | SILICONE 30Sh<br>4% D'HUILE     | BLEU<br>BLUE      |
| DESIGNATION<br>DESCRIPTION               | REF. MVL<br>MVL'S REFERENCE | MATIERE<br>MATERIAL             | COULEUR<br>COLOUR |



ECHELLE 1:1  
SCALE 1:1  
CODAGE NOIR REPRESENTE  
BLACK CODING DRAW

[illegible][illegible]

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[211PC022S0149](#)