





CODING II AS SHOWN
COLOR BROWN
DESIGN WITH TPA IN PREPOSITION


Kodierung II wie dargestellt
Farbe braun
Darstellung mit Verriegelung in
Vorraststellung

MARKING OF PARTS
Teilebeschriftung






A-A

2.1±0.5 Verschiebeweg




MARKING OF PARTS
Teilebeschriftung




CODING III
COLOR RED
VIEW WITHOUT TPA

Kodierung III
Farbe rot
Darstellung ohne Verriegelung



CODING IV
COLOR BLUE
VIEW WITHOUT TPA

Kodierung IV
Farbe blau
Darstellung ohne Verriegelung



MARKING OF PARTS:
Teilebeschriftung:

SUPPLIER-LOGO
Lieferanten-Logo

FCI PART NUMBER
FCI Teile-Nummer

IDENTIFICATION OF MATERIAL TO VDA 260
Materialkennzeichnung nach VDA 260

DATE CLOCK / Datumsuhr

PRODUCTIONCODE WITH COUNTRY OF PRODUCTION
Herstellcode mit Herstelland

CAVITY IDENTIFICATION / Kammer-Nummerierung

NOTES:
Bemerkungen:

INTERFACE ACCORDING 9 033 01 10
Geräteaufnahme nach 9 033 01 10

PRODUCT SPECIFICATION 9 901 11 90
Produkt-Spezifikation 9 901 11 90

APPLICATION SPECIFICATION 9 902 10 20
Anwendungs-Spezifikation 9 902 10 20

GENERAL TOLERANCES

± 0.3MM ALL ONE PLACE DIMENSIONS

± 0.1MM ALL TWO PLACE DIMENSIONS

± 3° ALL ANGULAR DIMENSIONS

Allgemeintoleranzen

± 0.3mm alle Masse mit einer Dezimalstelle

± 0.1mm alle Masse mit zwei Dezimalstellen


± 3° alle Winkelmasse

CHANGES BASED ON TECHNICAL PROGRESS

ARE IN THE DECISION OF THE MANUFACTURER !

ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT

DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR !



3 023 64 12	TPA	II	PBT-GF10	VIOLET/violett	4006	2	FCI NUMBER FCI-Nummer 3 023 64 12
	Verriegelung		PBT	BROWN/braun	1011	1	
	Flachkontaktgehäuse						
3 023 64 01	TPA	I	PBT-GF10	VIOLET/violett	4006	2	FCI NUMBER FCI-Nummer 3 023 64 01
	Verriegelung		PBT	BLACK/schwarz	9011	1	
	Flachkontaktgehäuse						
PART-NO. TEILE-Nr.	DESCRIPTION Benennung	CODING Kodierung	MATERIAL Werkstoff	COLOR Farbe	RAL-NO. Aehn.-RAL-Nr.	POS	CUSTOMER NO. Kunden-Nummer

2.8mm DCS-2 (4x)	6 001 28 44	>1.0-1.5	Au	FLR
	6 001 28 41		Sn	
	6 001 28 34	0.5-1.0	Au	
	6 001 28 31		Sn	
	-	>0.2-0.35	Au	
6 001 28 11	Sn			
1.5mm DCS-2 (8x)	-	>1.0-1.5	Au	
	-		Sn	
	6 000 05 34	0.5-1.0	Au	
	6 000 05 31		Sn	
	6 000 05 14	>0.2-0.35	Au	
	6 000 05 11		Sn	
	FEMALE CONTACT Flachkontakt	FCI PART NUMBER FCI Teile-Nummer	CRIMP SIZE Crimp-Groesse (mm ²)	SURFACE FINISH Oberfläche

261/07	20.04.07	A00	-	FIRST EDITION Erstausgabe	S.Klewin	Dr. Klewin	APPR. BY GEN
ECN-NO. ECN-NUMMER	DATE DATUM	REVISION INDEX	POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNG	DRAWN BY GEZ	CHK. BY GEPR	APPR. BY GEN
PRODUCT SPEC. PRODUKT-SPEZIFIK.	PACKAGING SPEC. VERPACKUNGS-SPEZIFIK.	APPLICATION SPEC. ANWENDUNGS-SPEZIFIK.	THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF FCI. This drawing may not be copied, reproduced or disclosed to any third party without the expressed written permission of FCI. © FCI April 1999				
SEE NOTES	SEE NOTES	SEE NOTES	MATERIAL : MATERIAL : SEE TABLE	SURFACE FINISH OBERFLÄCHE	ISO PROJECTION ISO PROJEKTION	CAD SYSTEM	PRO / ENG
TOLERANCES TOLERANZEN	SEE NOTES Siehe Bemerkungen	SEE TABLE	COLOUR : FARBE : SEE TABLE	TOOL NO. WERKZEUG-Nr.	ECO Loc. Code STANDORT CODE GN	FCI	DWG SIZE FORMAT
COUNTERPART Nr. GEGENSTÜCK-Nr.	DATE DATUM	NAME NAME	TITLE BENENNUNG	DRAWING NUMBER ZEICHN. NUMMER	FILE NAME DATEI NAME	SCALE MAßSTAB	SCALE MAßSTAB
DO NOT SCALE DRAWING ZEICHNUNG NICHT VERMESSEN	13.02.07	S.Klewin	FEMALE HOUSING 12 WAY Flachkontaktgehäuse 12 polig	3 023 64 01	30236401_C	2:1	2:1
DRAWN BY GEZ	13.02.07	S.Klewin	ESR NO. ESR-NUMMER	CAT. NO. KATALOG-Nr.	FILE NAME DATEI NAME	SCALE MAßSTAB	SCALE MAßSTAB

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)
[30236412](#)