









NOTA	SPECIFICATIONS
1	CONNECTEUR SANS CPA DOIT ETRE CONFORME AU CDC :96 238 404 99 <i>FEMALE CONNECTOR WITHOUT CPA ACCORDING TO SPECIFICATION PSA :96 238 404 99</i>
2	CONNECTEUR SANS CPA SUIVANT: <i>FEMALE CONNECTOR WITHOUT CPA ACCORDING TO</i> -CLASSE DE TEMPERATURE T3 SELON B217050 REV A <i>TEMPERATURE CLASS T3 ACCORDING TO B217050 REV A</i> -CLASSE DE VIBRATION MOTEUR SELON B217050 REV A <i>ENGINE VIBRATOR CLASS ACCORDING TO B217050 REV A</i> -CLASSE ETANCHEITE 2 SELON B217050 REV A <i>SEALING CLASS 2 ACCORDING TO B217050 REV A</i> CONNECTEUR + CPA SUIVANT PIV N° FEPS-09009 <i>FEMALE CONNECTOR WITH CPA FOLLOWING SPEC N° FEPS-09009</i>
3	PRECONISATION D'UTILISATION <i>USER MANUAL</i> REF FCI : PU 071/FC1'S REFERENCE: <i>PU 071</i> REF PSA:96 556 834 99/PSA'S REFERENCE:96 556 834 99
4	CONDITIONNEMENT SUIVANT NORME: E73 03 150G <i>PACKAGING ACCORDING TO STANDARD: E73 03 150G</i>
5	MASSE DU CONNECTEUR + CPA :13g <i>DELIVERY CONNECTOR + CPA WEIGHT : 13g</i>
6	DEFAUTS D'ASPECT SUR ZONES NON FONCTIONNELLES ADMIS <i>VISUAL DEFECTS ON NO FUNCTIONAL AREAS ALLOWED</i>



PORTE-CLIPS 6V 15 6-WAY 15 FEMALE CONNECTOR	ISOLANT PORTE-CLIPS <i>FEMALE HOUSING</i>	211 1 8 077	PBT NON CHARGE <i>PBT: 0% GF</i>	GRIS <i>GREY</i>
	GRILLE <i>TPA</i>	211 M 1 125	PBT: 15% FV <i>PBT: 15% GF</i>	MARRON <i>BROWN</i>
		211 M 4 125		JAUNE <i>YELLOW</i>
		211 M 5 125		VERT <i>GREEN</i>
	GROMMET <i>MAT SEAL</i>	211 M 137	SILICONE 30Sh AUTOLUBRIFIE	BLEU <i>BLUE</i>
	JOINT INTERFACIAL <i>INTERFACIAL SEAL</i>	211 M 077	SILICONE 30Sh 4% D'HUILE	BLEU <i>BLUE</i>
	CPA <i>CPA</i>	C 055500	PA 66 30% FV <i>PA 66 30% GF</i>	ORANGE <i>ORANGE</i>

PORTE-CLIPS 6V MIXTE 6-WAY HYBRID FEMALE CONNECTOR	ISOLANT PORTE-CLIPS <i>FEMALE HOUSING</i>	211 1 0 075	PBT NON CHARGE <i>PBT: 0% GF</i>	NOIR <i>BLACK</i>
	GRILLE <i>TPA</i>	211 M 0 123	PBT: 15% FV <i>PBT: 15% GF</i>	NOIR <i>BLACK</i>
		211 M 6 123		BLEU <i>BLUE</i>
		211 M 8 123		GRIS <i>GREY</i>
	GROMMET <i>MAT SEAL</i>	211 M 110	SILICONE 30Sh AUTOLUBRIFIE	VERT <i>GREEN</i>
	JOINT INTERFACIAL <i>INTERFACIAL SEAL</i>	211 M 077	SILICONE 30Sh 4% D'UILE	BLEU <i>BLUE</i>
	CPA <i>CPA</i>	C 055500	PA 66 30% FV <i>PA 66 30% GF</i>	ORANGE <i>ORANGE</i>
	DESIGNATION <i>DESCRIPTION</i>	REF. FCI <i>FCI P/N</i>	MATIERE <i>MATERIAL</i>	COULEUR <i>COLOUR</i>

PORTE-CLIPS 6V MIXTE / 6-WAY HYBRID FEMALE CONNECTOR			PORTE-CLIPS 6V 1.5 / 6-WAY 1.5 FEMALE CONNECTOR			
						VUE F VIEW F
NOIR / BLACK	BLEU / BLUE	GRIS / GREY	MARRON / BROWN	JAUNE / YELLOW	VERT / GREEN	COULEUR COLOUR
F 855500	F 955500	F 065500	F 165500	F 265500	F 365500	REF. FCI FCI P/N

NOTE :
FOR ALL COMPLEMENTARY DIMENSIONS, SEE DRAWING 211FT0515

ECN-NO AMORC ECN	POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION MODIFICATION	INITIAL ISSUE THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINS THEREIN IS PROPRIETARY AND THE RIGHTS OF FCI, INCLUDING BUT NOT BEING LIMITED TO, THE RIGHT OF FCI, TO MAKE, USE, SELL, REPRODUCE OR DISCLOSE TO ANY THIRD PARTY WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF FCI, ARE HEREBY RESERVED. © FCI 1991, 1999 LE PLAN ET LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE PLAN SONT PROPRIÉTÉS ET LES PROPRIÉTÉS DE FCI. Ce plan et tous les autres renseignements qu'il contient sont réservés à FCI. Toute réimpression ou transmission sans l'autorisation écrite écrite de FCI est formellement interdite. © FCI 1991, 1999
PRODUCT SPEC. SPEC. PRODUIT	PACKAGE SPEC. SPEC. EMBALLAGE	APPLICATION SPEC. SPEC. APPLICATION	THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINS THEREIN IS PROPRIETARY AND THE RIGHTS OF FCI, INCLUDING BUT NOT BEING LIMITED TO, THE RIGHT OF FCI, TO MAKE, USE, SELL, REPRODUCE OR DISCLOSE TO ANY THIRD PARTY WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF FCI, ARE HEREBY RESERVED. © FCI 1991, 1999 LE PLAN ET LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE PLAN SONT PROPRIÉTÉS ET LES PROPRIÉTÉS DE FCI. Ce plan et tous les autres renseignements qu'il contient sont réservés à FCI. Toute réimpression ou transmission sans l'autorisation écrite écrite de FCI est formellement interdite. © FCI 1991, 1999
TOLERANCES TOLÉRANCES	± 0.1 ± 0.2	MATERIALS MATIÈRE :	FINISH ÉTAT DE SURFACE
CONNECTION CONNEXION	SEE TABLE	COLOR COULEUR :	SEE TABLE
DO NOT MEASURE DRAGS NE PAS PRÉSUMER DE CROQUIS	NAME NOM	DATE DATE	ISO LINE CODE LIGNE CODE : E FE
CREATED BY CRÉÉ PAR	2003.04.10	HANMERRY	DRAWING NUMBER REF. PLAN
MODIFIED BY MODIFIÉ PAR	2003.04.10	F LAGROU	STATE ÉTAT
VERIFIED BY VÉRIFIÉ PAR	2003.10.09	MINI SEALED NIP FAMILY	PART NUMBER REF. ARTICLE
APPROVED BY APPR. PAR	2003.10.09	FCI	APPROVAL LEVEL NIVEAU D'APPR.
NO OF COPIES NOMBRE DE COPIES	CC0764078	FRM-0102	See Table
		AMORC 012	SEAL CODE CODE D'ÉTANCHÉITÉ
		21LPC0695X149	SEAL CODE CODE D'ÉTANCHÉITÉ
		NO MODIFICATION ALLOWED OUTSIDE OF FCI AUCUNE MODIFICATION N'EST AUTORISÉE EN DEHORS DE FCI	SEAL CODE CODE D'ÉTANCHÉITÉ

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[F065500](#)