


OPTION 2 WITH LOCKING PART
VARIANTE 2 MIT RASTELEMENT


CODIERUNG A / KEYING A

SCALE / MASSSTAB:
2:1




KEYING B / CODIERUNG B

SCALE / MASSSTAB:
2:1




KEYING C / CODIERUNG C

SCALE / MASSSTAB:
2:1



~~KEYING D / CODIERUNG D~~

SCALE / MASSSTAB:
2:1



19 MATERIAL NAME ACCORDING TO VDA 260 /
FORMAT ACCORDING TO DIN 1451; H=0.8 MM
WERKSTOFFKENNZEICHNUNG NACH VDA 260 /
SCHRIFTART NACH DIN 1451; H=0.8 MM

31 INDEX REPLACEMENT INSERT / SEE CHART
FORMAT ACCORDING TO DIN 1451; H=0.8 MM
WECHSELEINSATZ INDEXSTEMPEL / SIEHE TABELLE
SCHRIFTART NACH DIN 1451; H=0.8 MM

14 REPLACEMENT INSERT - BLANK
WECHSELEINSATZ - BLANK



32 TOOL CAVITY NUMBER / FORMAT
ACCORDING TO DIN 1451; H=1.2 MM
NESTKENNZEICHNUNG / SCHRIFTART
NACH DIN 1451; H=1.2 MM

46 PART CAVITY NUMBER / FORMAT
ACCORDING TO DIN 1451; H=1.2 MM
KAMMERKENNZEICHNUNG / SCHRIFTART
NACH DIN 1451; H=1.2 MM

WITH MATING PART
FLIEGENDE KUPPLUNG

SCALE / MASS

2:1



	SAFETY/COMPLIANCE		FIT/FUNCTION
	S/C CHECKPOINTS		F/F CHECKPOINTS

NO & TYPE	DESCRIPTION	RATIONALE	PTS	ZONE
- -	-	-	-	-
- -	-	-	-	-

MIT EINER LINIE DURCHGESTRICHENE
PART-NR. GEKENNZEICHNET, DASS DIESE PART-NR.
NICHT BESTELLT WERDEN KANN.


PART-NR DIE KEINE LINIE ZEIGEN, KENNZEICHNEN,
DAS TEILE ZUR BESTELLUNG VERFUEGBAR SIND.
FUER VERFUEGBARKEIT DER PARTS DEN EINKAUF
VON APTIV KONTAKTIEREN.

- KEYING A / OPTION 1 DRAWN
- DELIVERY STATUS AS DRAWN
- LETTERS AND ENGRAVINGS RAISED
- SIGN PLANE RECESSED
- SPC: STATISTICAL PROCESS CONTROL
- MAXIMUM CABLE CROSS SECTION 0.75 MM²
- MAXIMUM INSULATION CABLE DIAMETER 1.9 MM
- TERMINAL: MICRO TERMINAL SYSTEM 0.64;
- BASIC APPLICATION SEE DWG-NO.: 13580602
- MATING PART:
- RECEPTACLE HOUSING 6 WAY DWG-NO.: 13543939

- CODIERUNG A / VARIANTE 1 GEZEICHNET
- ANLIEFERUNGSZUSTAND WIE GEZEICHNET
- SCHRIFTEN UND GRAVUREN ERHABEN
- SCHRIFTFLÄCHE VERTIEFT
- SPC: STATISTISCHE PROZESS KONTROLLE
- MAX. ZULAESSIGER LEITUNGSQUERSCHNITT 0.75 MM²
- MAX. AUSSENDURCHMESSER ISOLIERUNG 1.9 MM
- KONTAKTSYSTEM: MICRO TERMINAL SYSTEM 0.64;
- STANDARD VARIANTE SIEHE ZCHG-NR.: 13580602
- PASSENDES GEGENSTUECK:
FLACHSTECKHUELSENGEHAEUSE 6 POL. ZCHG-NR.: 13543939

		DIMENSIONAL RANGE (MM)										TOLERANCE		CHART E	
		FROM TO	> 0 20	> 20 30	> 30 70	> 70 100	> 100 150	> 150 200	> 200 250	> 250 300	> 300 400				
☐	DIM TO CHECK P RUEFFMASSE	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED													
☐	DIM FOR HELP HILFSMASSE	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED													
☐	THEORETIC DIM THEORET. MASSE	ANGULAR TOL. FRACTION ±°													

DWG STATUS					ZONE	REVISION HISTORY	AUTH	DR	APVD 1	APVD 2
DATE	STG	REV	N/P	CHG						
18AP08	R	01				INITIAL RELEASE / FREIGABE		P.MAR	O.HAC	M.SKR
22JA09	R	01	AA		C5	WTS 0.64 WAS / WAR MOS 0.63		K.CZW	O.HAC	F.MIC
13NO13	R	02		--	H6 G10 F10	DPN 33120612 AND/UND 33120615 ADDED/HINZU PC168855 AND/UND PC168856 REMOVED/ENTFALLET		A.KHG	O.HAC	SYS
16AP18	R	03		--	G/HS	PART NO. OPTION 2/ VARIANTE 2 - CAD PART-REV 02 WAS/ WAR REV 01 - DEFORMATION RIPS ADDED/ DEFORMATIONSTRIPPEN HINZU		C.ELI	O.HAC	SYS
07MY19	R	03	AA		D-H10	DIW./ MASS 114,11) WAS/ WAR 14,140.2; 4) DIW./ MASS 0.5 ADDED/ HINZU; 3) DIW./ MASS 114,11) ADDED/ HINZU; DIW./ MASS 120,05) ADDED/ HINZU 4) NOTE ADDED/ BEMERKUNG HINZU		C.ELI	O.HAC	SYS

$$\text{SCALE} / \text{MASSSTAB} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ & 0 & \\ & & \end{bmatrix}$$


• **A P T I V** •

CONNECTION SYSTEMS
D-42119 WUPPERTAL

COPYRIGHT 2008 APTIV. ALL RIGHTS RESERVED.

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF APTIV AND CONTAINS APTIV
CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND
UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD MATH DATA, AS WELL
AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS
AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.

DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA APTIV UND ENTHÄLT APTIV
VERTRAULICHE INFORMATIONEN. DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND
NUTZUNG DIESES DOKUMENTES ODER DEREN ZUGEHÖRIGEN CAD DATEN, ODER
AUCH ALS KOMMUNIKATION VON BELIEBIGEN INHALT ZU ANDEREN, IST OHNE
BERECHTIGUNGSPRÜFUNG DURCH DIE APTIV UNZULÄSSIG.

		DATE
DR	P.MARCZAK	02AU07
APVD1	O.HACKEL	18AP08
APVD2	M.SIKORA	21MY08
APVD3		
APVD4		
APVD5		

SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER APTIV 1094900
POTENTIELL GEFAEHRLICHE STOFFE UND REZYKLATANTEIL
GEMAESS APTIV 10949001

SEE CHART / SIEHE TABELLE

DRAWING NAME

FLACHSTECKERGEHAEUSE 6 POL.
FUER MTS 0.64

DRAWING NUMBER
1 354 3944

SIZE	SCALE	FRAME NO	SHEET NO	STG	REV	N/P
A1	5:1	1 OF 1	1 OF 1	R	03	AA

CONTROLLED DOCUMENTS ARE ONLY AVAILABLE ON THE SERVER

Doc: qz1x1r
Ref: 13543944 - CUS51-S01/03AA Date: 05-Jun-19 Time: 10:10:35

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[33120612](#)