

BILD 1. DARGESTELLT IST 6 099 34 01
PICTURE 1. SHOWN IS 6 099 34 01




BILD 3. DARGESTELLT IST 6 099 34 05
PICTURE 3. SHOWN IS 6 099 34 05




BILD 2. DARGESTELLT IST 6 099 34 03
PICTURE 2. SHOWN IS 6 099 34 03





BILD 4. DARGESTELLT IST 6 099 34 06



BEMERKUNGEN/ NOTES

1 WAHLWEISE MIT ODER OHNE RADIUS UMLAUFEND
ALTERNATIVELY WITH OR WITHOUT RADIUS IN THIS AREA

2 IN DIESEM BEREICH SIND ABWEICHUNGEN VON DER
BILLDLICHEN DARSTELLUNG ERLAUBT
IN THIS AREA ARE DIFFERENCES FROM THE SHOWN
VIEW PERMISSIBLE

6 099 34 06	02 46 23	SILIKONKAUTSCHUK LSR 50 SHORE SILICON RUBBER LSR 50 SHORE	WEISS WHITE	BLINDSTOPFEN BLIND PLUG	---	KAMMER ABMESSUNGEN 4.6 x 4.6 MIT ECKENRADIEN R 1.7 (4x) ODER KAMMER-Ø5.2 CAVITY DIMENSIONS 4.6 x 4.6 WITH RADII R 1.7(4x) OR CAVITY-Ø5.2
6 099 34 05	02 46 22	WARMLUFTBESTÄNDIGKEIT 180 °C RESISTANCE AGAIN HOT AIR 180 °C	BLAU BLUE	2.2-2.7	>1-1.5	
6 099 34 03	02 46 21	REISSDEHNUNG >370% STRAIN AGAINST CUTS >370%	ROT RED	1.7-2.1	0.5-1.0	
6 099 34 01	02 49 37	ÖLANTIL 2% PERCENT OF OIL 2%	SCHWARZ BLACK	1.2-1.6	0.35	
FCI-TEILE-NR. FCI-PART-NO.	WOCO-NR. WOCO-NO.	MATERIAL-PARAMETER MATERIAL-PARAMETER	FARBE COLOUR	ISOLATIONS-Ø LEITUNG (mm) INSULATION-Ø CABLE (mm)	LEITERQUERSNITT (mm²) WIRE SECTION (mm²)	KAMMERABMESSUNG CAVITY DIMENSIONS

321/06	10.05.06	C03	ANPASSUNG AN TEIL			
091/06	06.02.06	C02	Kundenzeichnung auf Pro-E umgestellt			
ECN-NO. ECN NUMBER	DATE DATUM	DD / MM / YY REVISION INDEX	POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNG	DRAWN BY ZEICH.	CHK. BY GEPR.
PRODUCT SPEC. PRODUKT SPEZIFIK.	PACKAGING SPEC. VERPACKUNGS SPEZIFIK.	APPLICATION SPEC. ANWENDUNGS SPEZIFIK.	THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF FCI. This drawing may not be copied, reproduced or disclosed to any third party without the expressed written permission of FCI. © FCI April 1999			
TOLERANCES TOLERANZEN		MATERIAL MATERIAL		SURFACE FINISH OBERFLÄCHE		CAD SYSTEM
DIN ISO 3302-1 M ISO 8015		SIEHE TABELLE SEE TABLE				ISO PROJECTION ISO PROJEKTION
COUNTERPART NO.		COLOUR FARBE		ECO Loc. Code STANDORT CODE		PTO / eng.
DO NOT SCALE DRAWING AUSDRUCK NICHT VERMESSEN		TOOL NO. WERKZEUG NR.		GN		DWG SIZE FORMAT
DATE DATUM		NAME NAME		TITLE BENENNUNG		SHEET BLATT
06.02.06		ST. MUELLER		EINZELDICHT. FUER KONTAKTSYSTEM DCSI-2.8 UND BOX-KONT. DCSI-2.8 SINGLE WIRE SEAL FOR CONTACT SYSTEM DCSI-2.8 AND BOX-CONTACT DCSI-2.8		6 099 34 01 BIS 6 099 34 06
CHECKED BY GEPR.		06.02.06		G. MAY		FILE NAME DATEI NAME
APPROVED BY GEPR.		06.02.06		T. FILLI		60993401.03-05.06-C02-C
ESR NO. ESR NUMBER		CAT. NO. KATALOG NR.		FILE NAME DATEI NAME		SCALE MASSSTAB
						0 : 1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[60993403-B](#) [60993405](#) [60993405-B](#) [60993403](#) [60993401](#) [60993406](#) [60993406-B](#)