



EUR C04 112 F29 PDS

REFERENCE FCI FCI PART-NO	DIAMETRE D D DIAMETER	SECTION FIL WIRE SECTION	DIAMETRE FIL WIRE DIAMETER	POIDS MASS	COULEUR COLOR
F427600 REVISION A	8.9±0.2	35mm²	10.5±0.5	0.002 kg±10%	NOIR BLACK
F327600 REVISION A	10.55±0.2	50mm²	12.4±0.5	0.0018 kg±10%	GRIS GREY



COUPE A-A
SECTION A-A

NOTA

- B** 1 - CAHIER DES CHARGES FCI : FE PS 10 005
- CLASSE DE TEMPERATURE DU CONNECTEUR : 3 (-40°C ; +125°C)
- CLASSE DE VIBRATION : PRECONDITIONNEMENT ; 3x 16h COMBINE AVEC TEMPERATURE (-40°C/+125°C) ; 3.9g
- CLASSE D'ETANCHEITE : 1000mb INITIAL
500mb APRES LES TESTS D'ENVIRONNEMENT
- B** 2 - CONDITIONNEMENT : FE PA 10 002
3 - MATIERE : SILICONE LSR
4 - AUTOLUBRIFICATION : 5% D'HUILE
5 - DURETE : 30±5 SHORES A
6 - ABSENCE DE BULLES, DE COUPURES, DE MANQUE DE MATIERE, OU D'ARRACHEMENT
7 - DOSSIER DE MISE EN OEUVRE : PUI38
8 - MASSE DU PRODUIT : VOIR TABLEAU
9 - CE PLAN EST UN EXTRAIT DU PLAN DE DEFINITION ON FERA REFERENCE POUR TOUT LITIGE AU PLAN DE DEFINITION
- B** 10 - UTILISATION AVEC CONTACT RCS 800, VOIR PLAN: PCC0620708

NOTE :

- 1 - FCI SPECIFICATIONS : FE PS 10 005
- TEMPERATURE CLASS OF THE COMPONENT : 3 (-40°C ; +125°C)
- VIBRATION CLASS : PRECONDITIONNING ; 3x 16h COMBINED WITH TEMPERATURE (-40°C/+125°C) ; 3.9g
- SEALING CLASS : 1000mb INITIAL
500mb AFTER TEST ENVIRONNEMENT
- 2 - PACKAGING : FE PA 10 002
3 - MATERIAL : LSR SILICON
4 - AUTOLUBRICATING : 5% OF OIL
5 - HARDNESS : 30±5 SHORES A
6 - NO BUBBLES, NOR CUT, NOR LACK OF MATERIAL, NOR WRENCHING
7 - HANDLING MANUAL : PUI38
8 - MASS OF THE PRODUCT : SEE TABLE
9 - THIS DRAWING IS AN EXTRACT OF THE DETAIL DRAWING IN CASE OF CONFLICT REFER TO IT
10 - USE WITH CONTACT RCS 800, SEE PLAN: PCC0620708

		-	-		
		-	-		
		-	-		
		-	FCI SPECIFICATION UPDATED		
		-	HANDLING MANUAL REFERENCE UPDATED ; PACKAGING REQUIREMENT ADDED		
ECN-NO. NUMERO ECN	POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION MODIFICATION			
PRODUCT SPEC. SPECIF. PRODUIT	PACKAGING SPEC. SPECIF. EMBALLAGE	APPLICATION SPEC. SPECIF. APPLICATION	THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF FCI. This drawing may not be copied, reproduced or disclosed to any third party without the expressed written permission of FCI. © FCI April 1999		CE PLAN ET LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE PLAN SONT PROPRIETAIRES ET LA PROPRIETE DE FCI. Ce plan ne peut être copié, reproduit ou transmis sans l'autorisation expresse et écrite de FCI. © FCI Avril 1999
SEE NOTE		SEE NOTE	SEE NOTE		
TOLERANCES TOLERANCES	±0.1	±2*	MATERIAL : MATIERE :	SEE TABLE	SURFACE FINISH ETAT DE SURFACE
COUNTERPART N° CONTRE-PARTIE N°	SEE NOTE 13		COLOUR : COULEUR :	SEE TABLE	-
DO NOT MEASURE DRAWING NE PAS PRENDRE DE COTES		TOOL NO. OUTIL N°	-	ECO Loc. Code CODE B.E.	FE
DATE DATE	NAME NOM	TITLE DESIGNATION			
CREATED BY CREE PAR	2009/10/12	S TRANCART	SINGLE WIRE SEAL		
MODIFIED BY MODIF. PAR	2010/03/29	S TRANCART	PROJECT PROJET		
CHECKED BY VERIF. PAR	2010/03/29	Paulo DEMATOS	2W RCS 800 POWER CONNECTOR		
APPROVED BY APPR. PAR	2010/03/30	Frederic MENEZ	ESR NO. NUMERO ESR	EU-075587	CAT. NO. NUMERO CAT.
FILE NAME NOM DE FICHIER	PCC0663261		DOCUMENT UNDER PDS CONTROL / DOCUMENT GERE SOUS P.D.S. NO MODIFICATION ALLOWED OUTSIDE / PAS DE MODIFICATION EN DEHORS		
			DRAWING NUMBER REF. PLAN PCC0663261		
			STATE ETAT SERIAL RELEASED		
			PART NUMBER REF. ARTICLE		
			REV. IND. B		
			APPROVAL LEVEL NIV. D'APPROBATION -		
			SHEET FEUILLE 1		
			of 1 sur 1		
			SCALE ECH. 4:1		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[F327600-B](#) [F327600](#) [13923559](#)