








	Merkmal feature	MVL Nr. MVL no.
①	MVL-Firmenzeichen / MVL-supplier code	-
②	Teile Code / Part code	9 909 12 90
③	Woche und Jahr der Herstellung - Jahr: 2012=0; 2013=P Week and year of production - Year: 2012=0; 2013=P	9 909 12 90
④	Oberflaechenkennzeichnung: Ag=Silber; Sn=Zinn Surface finish code Ag=Silver; Sn=Tin	
5	Steck/ -u. Ziehkraft (1st Steckung) gemessen mit Stift 0.8±0.03 x 2.8±0.1 (Rz<1µm) insertion/ -unmating force (1st mating) measured with pin 0.8±0.03 x 2.8±0.1 (Rz<1µm)	<10N
6	Material	
a)	Grundkoerper / Contact Body: CuCrTiSi	-
b)	Ueberfeder / Hood X10 Cr Ni 18 8 acc. DIN EN ISO 10151	-
	Querverweise / Cross references	
7	Ausfuehrungsvorschrift fuer Flachstecker 0.8±0.03 x 2.8±0.1 Design order for male contact	9 019 00 09
8	zugehoerige Kammer / Associated cavity - Ø 5.2±0.1	9 001 06 00
9	Der Kontakt ist geeignet fuer wasserdichte Anwendung (EAA). EAA gemaess MVL Zeichnung verwenden. (siehe Tabelle) The contact is suitable for waterproof application (SWS). Use SWS according MVL-drawing. (see table)	6 099 40 07
	Zeichenerklaerung / symbol key	
10	Funktionsbestimmende Masze  Functional measurements mark with 	-
11	Sicherheitsrelevantes Masz  Significant characteristic mark with 	-
12	Rm = Radiusmitte / Rm = Radius center point	-
13	E = Eckenmasz / E = Width across corners	-
⑭	Masz nur gueltig fuer Kabelkonfektionaeer Dimension only valid for the Harnessmaker	-
15	Die Verwendung der Einzeldichtungen ist abhaengig vom Isolations-Ø der Leitung nicht vom Leitungsquerschnitt The application of single wire seals depends on the insulation-Ø of the wire only, not from the wire section	-
16	Abweichungen von der bildlichen Darstellung im Bereich der Ueberfeder zulaessig. Deviations from the pictorial representation in the area of hood allowed	-
17	Spulen horizontal transportieren und lagern! Haltestreifen unten. / Reels transported and stored horizontal! Retaining strip down.	-
18	Aenderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Changes to the technical progress, we reserve the right.	-
19	Massgebend ist nur der deutsche Text Only the german language shall be binding	-

14-10262		-		DELPHI P/N ADDED	
12-00080-2		-		REV. "F" - 06.06.2012: Changed: compl. rework of table features	
12-00089-1		-		Crimp version >1-2.5mm ² : dim. B2 was 5.3; D2 was Ø3.5; H2 was 5.0;	
12-00115-1		-		Part revision was E (2x); Added: 3 new part numbers for Sntop	
777/04		-		REV. "E05" - 15.09.2004: slit at the hood removed	
ECN-NO. ECN-NUMBER		POSITION POSITION		CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNGSBESCHREIBUNG	
PRODUCT SPEC. PRODUKT-SPEZ.		PACKAGING SPEC. VERPACKUNGS-SPEZ.		APPLICATION SPEC. ANWENDUNGS-SPEZ.	
9 901 03 00		---		9 084 11 10	
TOLERANCES TOLERANZEN DIN ISO 2768-fh DIN ISO 1101		MATERIAL : MATERIAL : SIEHE TABELLE SEE TABLE		COPYRIGHT DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISED DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION AND CONTAINS DELPHI CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD DATA, OR ANY COMMUNICATION OF CAD DATA, OR ANY SUCH AS KOMBINATION VON BEIHEBEN UNTERLIEGT ZU ANDEREN, IST OHNE BERECHTIGUNGSPERMITZUNG DURCH DIE DELPHI CORPORATION UNTERSAGT.	
				SURFACE FINISH OBERFLÄCHE SIEHE TABELLE SEE TABLE	
COUNTERPART No. GEGENSTÜCK-Nr.		---		DELPHI DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE NÜRNBERG, GERMANY	
DO NOT MEASURE DRAWING ZEICHNUNG NICHT VERMESSEN		COLOUR : FARBE : ---		DIMENSION IN MILLIMETERS BEMASSUNG IN MILLIMETER	
DATE DATUM		NAME NAME		ISO PROJECTION ISO PROJEKTION	
TITLE BENENNUNG		ECO Loc. Code STANDORT CODE		DRAWING NUMBER ZEICHN.-NUMMER	
28mm High pressure terminal		---		60013011C	
28mm Hochdruckkontakt		---		G	
CREATED BY GEZEIGT VON 2003-03-10 S. WEISS		PROJECT PROJEKT		STATE STATUS	
MODIFIED BY GEÄNDERT VON 2014/01/029 Sylvia WEISS		CHECKED BY GEPRÜFT VON 2014/11/26 Peter NUETZEL		SERIAL RELEASED	
APPROVED BY GEBILDIGT VON 2014/11/26 Olfert HOERNLEIN		ESR No. ESR-NUMMER		REV. INDEX	
FILE NAME DOC.-NAME		DOCUMENT UNDER PDS CONTROL NO MODIFICATION ALLOWED OUTSIDE		REV. INDEX	
60013011C		DOCUMENT IST IM PDS VERWALTET ÄNDERUNG AUSSERHALB NICHT ERLAUBT		See Table	
				-	

G																			G																		
B	F 325410	A	33515097	01	>1.0-2.5	30	1-3µm SnTop	3.6	1.8	3.8	5.5	3.8	4.7	6.8	3.5	6 099 40 34	10779161	Gelb yellow																			
	6 001 33 42	F	13548633	01		000	1-2µm Ag									6 099 40 23	10779159	Rot-Braun Red-brown																			
	6 001 30 41	F	10781054	01		000	1-3µm Sn																														
	F225410	A	33515098	01	30	1-3µm SnTop																															
A	6 001 33 32	E	33511957	01	0.5-1.0	00	1-2µm Ag	2.5	1.2	2.7	5.1	3.3	4.8	6.3	3.0	6 099 40 15	10779162	Blau Blue																			
	6 001 30 31	E	10789197	01		00	1-3µm Sn																														
	F125410	A	33515099	01	>0.2-0.35	30	1-3µm SnTop	2.1	0.8	2.1	4.7	3.2	4.5	6.3	2.5	6 099 40 15	10779162	Blau Blue																			
	6 001 33 12	E	33511491	01		0	1-2µm Ag																														
	6 001 30 11	E	10789196	01		0	1-3µm Sn																														
	MVLTeile Nr. MVL Part no.	Rev.	DelphiTeile Nr. Delphi Part no.	Rev.		Crimp- groesse Crimp size (mm ²)	Teile- code Part code												Ober- flaeche Surface finish	B1 ±0.3	D1 ±0.3	H1 ±0.3	B2 ±0.3	D2 ±0.3	H2 ±0.3	A1 ±0.3	A2 ±0.2	MVL Teile Nr.	Delphi Teile Nr.	Farbe Color							
	Einzeladlerdichtung Single wire seal																																				

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[10779161-B](#)