




KEY PRODUCT CHARACTERISTICS				
SAFETY/COMPLIANCE		FIT/FUNCTION		TOTAL ON DRAWING
S/C CHECKPOINTS		F/F CHECKPOINTS		LAST NO. USED
NO & TYPE	DESCRIPTION	RATIONALE	PTS	ZONE

L _{pin}	L ₁	L ₂	L ₁	R ₂ ±0.1	R ₁ ±0.1	H ₂ ±0.2	H ₁ ±0.2	B ₂ ±0.2	B ₁ ±0.2	PITCH TRANSPORT	SURFACE SLEEVE/UEBERFEDER OBERFLAECHE	MATERIAL SLEEVE/UEBERFEDER WERKSTOFF	MATERIAL BODY/BASISTEIL WERKSTOFF	VERSION AUSFUEHRUNG	SURFACE BODY/BASISTEIL OBERFLAECHE	CROSS SECTION QUERSCH.	PART-NO.:	PART-REV	DATE DATUM
13.50	5.30	1.80	2.50	0.90	0.60	2.64	1.90	2.57	1.93	5.08	BLANK	X10CrNi18 8	CuNi3511Mg	BASIC	P,Sn3	0.35-0.50	15426816	01	30SE03
13.50	5.30	1.80	2.50	0.90	0.80	3.23	2.52	2.82	2.57	10.16	BLANK	X10CrNi18 8	CuNi3511Mg			0.60-0.75	15426818	01	30SE03
14.60	6.20	2.00	3.25	1.20	1.00	3.80	3.45	3.75	3.10	10.16	BLANK	X10CrNi18 8	CuNi3511Mg			1.00-1.50			
13.50	5.30	1.80	2.50	0.90	0.60	2.64	1.90	2.57	1.93	5.08	BLANK	X10CrNi18 8	CuNi3511Mg			0.35-0.50	15426815	01	30SE03
14.60	6.20	2.00	3.25	1.20	1.00	3.80	3.45	3.75	3.10	10.16	BLANK	X10CrNi18 8	CuNi3511Mg			0.60-0.75	15426817	01	30SE03
13.50	5.30	1.80	2.50	0.90	0.60	2.64	1.90	2.57	1.93	5.08	BLANK	X10CrNi18 8	CuNi3511Mg			1.00-1.50			
13.50	5.30	1.80	2.50	0.90	0.60	2.64	1.90	2.57	1.93	5.08	BLANK	X10CrNi18 8	CuNi3511Mg			0.35-0.50	13627447	01	12JA07
14.60	6.20	2.00	3.25	1.20	1.00	3.80	3.45	3.75	3.10	10.16	BLANK	X10CrNi18 8	CuNi3511Mg			0.60-0.75	13627448	01	12JA07
13.50	5.30	1.80	2.50	0.90	0.80	3.23	2.52	2.82	2.57	10.16	BLANK	X10CrNi18 8	CuNi3511Mg			1.00-1.50			
14.10	5.75	2.35	1.5	---	---	---	---	---	---	5.08	BLANK	X10CrNi18 8	CuNi3511Mg	FPC ①	P,Sn3	---	13653606	01	19JUN07
14.10	5.75	2.35	1.5	---	---	---	---	---	---	5.08	BLANK	X10CrNi18 8	CuNi3511Mg		gal+Ag	---	13653607	01	19JUN07
14.10	5.75	2.35	1.5	---	---	---	---	---	---	5.08	BLANK	X10CrNi18 8	CuNi3511Mg		P,Sn3	---	13914404	01	21FE13
13.50	5.10	1.90	2.50	0.90	0.80	3.23	2.15	2.82	2.15	5.08	BLANK	X10CrNi18 8	CuNi3511Mg	BASIC	gal+Au	0.50-0.75	13913309	01	21FE13
															gal+Ag		13914406	01	21FE13

BASIC APPLICATION / STANDARD VARIANTE




VIEW OF THE CARRIER STRIP IS NOT IN SCALE
ABBILDUNG DES ANBINDUNGS-STREIFENS NICHT MASSTABEGLICH




PROGRESSION IN THE CRIMP DIE
TRANSPORTRICHTUNG IM CRIMPWERKZEUG

A-A 90°





B-B 90°




FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT APPLICATION / FPC VARIANTE

MISSING DIMENSIONS, SEE BASIC APPLICATION
FEHLENDE MASSE, SIEHE STANDARD VARIANTE




VIEW OF THE CARRIER STRIP IS NOT IN SCALE
ABBILDUNG DES ANBINDUNGS-STREIFENS NICHT MASSTABEGLICH



PROGRESSION IN THE CRIMP DIE
TRANSPORTRICHTUNG IM CRIMPWERKZEUG

C-C 90°





REMARKS / BEMERKUNGEN	
- CRIMP MANUFACTURING PARAMETERS AND TOOLING ACCORDING TO DELPHI-SPECIFICATION	CRIMPVERARBEITUNGSPARAMETER UND WERKZEUGE GEMAESS DELPHI-SPECIFICATION
- SURFACE INDEX: Sn:1 / Ag:11 / Au:111	OBERFLAECHE-KENNZEICHNUNG: Sn:1 / Ag:11 / Au:111
- COMPANY LABEL FIRMENZEICHEN	
- DATECODE: WYYY	DATUMSCODE: WWJJ
- REVISION STATUS OUTSIDE OF ISOCRIMP	REVISIONSSTAND IM AUSSENBEREICH DES ISOCRIMP

LINE DRAWN THROUGH A PART NUMBER INDICATES THAT PHYSICAL PARTS ARE NOT AVAILABLE FOR ORDERING.	PART NUMBERS THAT DO NOT HAVE A LINE PRESENT INDICATE THAT PHYSICAL PARTS ARE AVAILABLE FOR ORDERING.
NET ENER: LINE DURCHGESTRICHENE PART-NR. GEBEN ANZEIGT, DASS DIESER PART-NR. NICHT BESTELLT WERDEN KANN.	PART-NR. DIE KEINE LINE ZEIGEN KENNZEICHNEN, DASS TEILE ZUR BESTELLUNG VERFUEGBAR SIND.
CONTACT DELPHI SALES TO ASSURE AVAILABILITY OF PARTS.	FUER VERFUEGBARKEIT DER PARTS DEN EINKAUF VON DELPHI KONTAKTIEREN.

CRIMP MANUFACTURING PARAMETERS AND TOOLING ACCORDING TO DELPHI-SPECIFICATION
CRIMPVERARBEITUNGSPARAMETER UND WERKZEUGE GEMAESS DELPHI-SPECIFICATION

DIMENSIONAL RANGE (MM)	FROM	TO	SCALE
12	0	>12	>12
ALLGEMEINTOLERANZEN			
ANGULAR TOLERANCE	± 0.1	± 0.2	
WINKELTOLERANZ	± 2°	± 2°	



DELPHI DEUTSCHLAND GMBH	
D-42119 WUPPERTAL	
COPYRIGHT 2003 DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.	
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION AND CONTAINS DELPHI CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.	
DESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA DELPHI UND ENTHAEHLT DELPHI VERTRAULICHE INFORMATIONEN. DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND NUTZUNG DIESER DOKUMENTE ODER DIESER ZUGESCHRIEBEN (AUF DAREN ODER AUCH ALS KOPPIERUNG VON BELEGEN INHAUT ZU ANDEREN, IST OHNE BEFUGNISSPERMISSION DURCH DELPHI KORPORATION UNTERBUNDE.	
DR M.SACH	DATE 29SE03
APVD1 E.C.VASA	30SE03
APVD2 R.WISNIEWSKI	28JA04
APVD3	
APVD4	
APVD5	
SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER DELPHI (1000001) POTENTIAL BEFÄHRIGTE STOFFE UND REZYKLIERTANTEIL GEMAESS DELPHI (1000001)	
MATERIAL SEE CHART / SIEHE TABELLE	
DRAWING NAME MICRO TERMINAL SYSTEM FEMALE TERMINALBODY BLOCKSEALING	
DRAWING NUMBER 15426814	
SIZE A0	SCALE 20:1
FRAME NO 1	SHEET NO 1 OF 1
STB REV 1	REV 1
DATE 2017	DATE 2017

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[15426816](#) [15426818](#) [13627447](#) [13627448](#) [15426817](#) [15426815](#)