














	3	2	1
NOTE Bem.	FEATURE Merkmal		
1	DATE INSERT Datumsehr		
2	REVISION INDEX SEE TABLE Änderungsindex siehe Tabelle		
3	MATERIAL MARKING Materialkennzeichnung		
4	MOLD IDENTIFICATION: MOLD 1 - NO MARKING MOLD 2 - MARKING 2 Formwerkzeug Identifizierung: Formwerkzeug 1 - keine Markierung Formwerkzeug 2 - Markierung 2		
5	BROKEN VIEW: LETTERING FIELD OF HOUSING gebroche Ansicht: Schriftfeld des Gehäuses		
6	MVL PART NO. SEE TABLE MVL Teile-Nr. siehe Tabelle		
7	CAVITY IDENTIFICATION Kammer- Nummerierung		
8	ONLY THE GERMAN LANGUAGE SHALL BE BINDING Nur der deutsche Text ist bindend		
9	CODING A SHOWN Kodierung A gezeichnet		



	CODING Kodierung	MVL		DELPHI		NAME Benennung	MATERIAL Material	COLOUR Farbe	ITEM POSITION	COUNTERPART	
		P/N	REV.	P/N	REV.					MVL	DELPHI
C	A	6 020 39 04	A	13783542	01	4 POS. FEMALE HOUSING 4 pol. Buchsengehaeuse	PBT GF15	YELLOW gelb	1A	6 030 32 04 6 030 32 34 6 030 32 64	13783541 33500248 33511370
						TPA Verriegelung	PBT GF15	VIOLET Violett	2		
						CPA Rastarmsicherung	PBT	ORANGE orange	3		
B	B	6 020 39 18	A	33500234	01	4 POS. FEMALE HOUSING 4 pol. Buchsengehaeuse	PBT GF15	GREY grau	1B	6 030 32 18 6 030 32 48 6 030 32 78	33511366 33511368 33511372
						TPA Verriegelung	PBT GF15	VIOLET Violett	2		
						CPA Rastarmsicherung	PBT	ORANGE orange	3		
	B	6 020 39 14	A	13795240	01	4 POS. FEMALE HOUSING 4 pol. Buchsengehaeuse	PBT GF15	YELLOW gelb	1B	6 030 32 14 6 030 32 44 6 030 32 74	33500247 13795241 33511371
						TPA Verriegelung	PBT GF15	VIOLET Violett	2		
						CPA Rastarmsicherung	PBT	ORANGE orange	3		
A	C	6 020 39 23	A	33500235	01	4 POS. FEMALE HOUSING 4 pol. Buchsengehaeuse	PBT GF15	RED rot	1C	6 030 32 23 6 030 32 53 6 030 32 83	33511367 33511369 33511373
						TPA Verriegelung	PBT GF15	VIOLET Violett	2		
						CPA Rastarmsicherung	PBT	ORANGE orange	3		



DCS-2 1.5MM FEMALE TERM.	6 000 05 34	10751587	0.5-1.0	CONTACTBODY Grundfeder CuSn4 F47 Rm >540 N/mm ²	SEL.0.8µm Au MIN sel.0.8µm Au min
DCS-2 1.5MM FEMALE TERM.	6 000 05 14	10751588	0.22-0.35	LOCKING SPRING Ueberfeder XIOCRNi18 8 DIN EN 10151	BLANK blank
USABLE TERMINALS FOR THIS CONNECTOR Geeignete Kontakte fuer diesen Stecker	PART-NO. Teilenr.	PART-NO. Teilenr.	WIRE SIZE Draht- groessen- bereich(mm ²)	MATERIAL Material	SURFACE Oberflaeche
	MVL	DELPHI			

13-00544	AC 4-11	Bom table modified and Delphi P/N added				
	DE 1	table added				
	DE 16	section A-A deleted				
	EG 12	section B-B deleted				
	B 3-4	product spec. and appl. spec. No. added				
	AC 10	housing and TPA mat. was POCAN KU2-7111 PBT-GF15 HR; GM OK006612E,W-				
ECN-NO. ECN-NUMBER	POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNGSBESCHREIBUNG				
PRODUCT SPEC. PRODUKT-SPEZ.	(B)	PACKAGING SPEC. VERPACKUNGS-SPEZ.	(B)	COPYRIGHT	DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISED THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION AND CONTAINS DELPHI CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.	DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA DELPHI UND ENTHÄLT DELPHI VERTRAULICHE INFORMATIONEN. DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND NUTZUNG DIESER DOKUMENTE ODER DEREN ZUGEHÖRIGER CAD DATEN, ODER AUCH ALS KOMMUNIKATION VON BETEILIGTEN (EMAIL) ZU ANDEREN, IST OHNE BERECHTIGUNGSANTRAG DURCH DIE DELPHI CORPORATION UNTERSAGT.
9 901 19 20	-	9 902 12 50	-			
TOLERANCES TOLERANZEN	±0.3 / ±2*	MATERIAL : MATERIAL :	SEE TABLE siehe Tabelle	SURFACE FINISH OBERFLÄCHE	DELPHI DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE NUREMBERG, GERMANY	CAD SYSTEM pro I eng.
COUNTERPART No. GEGENSTÜCK-Nr.	SEE TABLE	COLOR : FARBE :	SEE TABLE siehe Tabelle	ECO Loc. Code STANDORT CODE GN	ISO PROJECTION ISO PROJEKTION	DWG SIZE FORMAT A2
DO NOT MEASURE DRAWING ZEICHNUNG NICHT VERMESSEN	DATE DATUM	NAME NAME	TITLE BETITELUNG			DIMENSION IN MILLIMETERS BEMASSUNG IN MILLIMETER
CREATED BY ERSTELLT	20-02-2002	IPS	4W UNSEALED FEMALE CONNECTOR		DRAWING NUMBER ZEICHN.-NUMMER	APPROVAL LEVEL FREIGABESTUFE
MODIFIED BY GEÄNDERT	20130503	Sebastian ANUP	PROJECT PROJEKT		STATE STATUS	SHEET BLATT
CHECKED BY GEPRÜFT	20130506	M WELTER	4W UNSEALED FEMALE CONNECTOR		PART NUMBER TEILENUMMER	1 of 1 100
APPROVED BY GEGENSTÜCK	20130506	Omf HOERNLEIN	ESR No. ESR-NUMMER DOCUMENT UNDER PDS CONTROL DOCUMENT IST IM PDS VERWALTET NO MODIFICATION ALLOWED OUTSIDE. ÄNDERUNG AUSSERHALB NICHT ERLAUBT	CAT. No. KATALOG-Nr.	See Table	SCALE M: 2:
FILE NAME Date - Name	60203904C					

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[13783542](#) [13783542-B](#)