



	SAFETY/COMPLIANCE		FIT/FUNCTION	TOTAL ON DRAWING	0
	S/C CHECKPOINTS		F/F CHECKPOINTS	LAST NO. USED	0
NO & TYPE	DESCRIPTION	RATIONALE		PTS	ZONE
-	-	-		-	-




TOOL SEPARATION / INJECTION POINT PERMITTED
ON TWO EDGES MAX.
WZG.-TRENNUNG / ANSPRITZUNG
AN MAX. 2 KANTEN ZUL.


ANTI STICK RIP MAY BE DISRUPTED
ABSTANDSRING KANN UNTERBROCHEN SEIN



B-B




D 10:1



PART-NO. PART-REV DATE			TYPE	MATERIAL	COLOR FARBE	CABLE Ø	CAVITY Ø	DIMENSION MASS A ±0.10	MASS MASS GR
15344938	03	25JN99	1	SILICONE RUBBER WITH OIL CONTENT SILIKON MIT ÖLANTHEIL	BLUE	1.2 - 1.6	4±0.1	0.8	0.05
15339560	03	25JN99	1	SILICONE RUBBER WITH OIL CONTENT SILIKON MIT ÖLANTHEIL	RED	1.7 - 2.1	4±0.1	1.3	0.05
10720807	03	25JN99	1	SILICONE RUBBER WITH OIL CONTENT SILIKON MIT ÖLANTHEIL	YELLOW	2.2 - 2.4	4±0.1	1.6	0.05
10720811	03	25JN99	2	SILICONE RUBBER WITH OIL CONTENT SILIKON MIT ÖLANTHEIL	GREEN	-	4±0.1	-	0.05
17375534	01	150C08	2	SILICONE RUBBER WITH OIL CONTENT SILIKON MIT ÖLANTHEIL	WHITE	-	4±0.1	-	0.05
17375531	01	150C08	1	SILICONE RUBBER WITH OIL CONTENT SILIKON MIT ÖLANTHEIL	GREY	1.7 - 2.1	4±0.1	1.3	0.05
17375532	01	150C08	1	SILICONE RUBBER WITH OIL CONTENT SILIKON MIT ÖLANTHEIL	BLACK	1.7 - 2.1	4±0.1	1.3	0.05
33120597	01	15DE11	1	SILICONE RUBBER WITH OIL CONTENT SILIKON MIT ÖLANTHEIL	YELLOW	0.8 - 1.2	4±0.1	0.8	0.05

- DIMENSIONS IN MM
- NOT DIMENSIONED RADIUS R 0.2
- TYPE 2 SAME GEOMETRIE LIKE TYPE 1 EXCEPT AS SHOWN
- BURRS; FLASHES AND INJECTION POINTS MAX. 0.12 THICKNESS; 0.4 HIGHT

- MASSE IN MM
- NICHT BEMASSTE RADIIEN R 0.2
- TYP 2 HAT GLEICHE GEOMETRIE WIE TYP 1
- MIT AUSNAHME DER DARGESTELLTEN
- GRATE, HAEUTE UND ANSPRITZPUNKTE
- MAX. 0.12 DICK; 0.4 HOCH




		SHARP CORNER TOLERANCE				
DIM TO CHECK PREFASSE	DIMENSIONAL RANGE (MM)		CHART C			
	FROM TO	> 0 25	> 25 60	> 60 80	> 80	
(1) DIM FOR HELP HILFSMASSE	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
(2) THEORETIC DIM THEORE. MASSE		±0.3	±0.5	±0.6	±0.75	
		ANGULAR TOLERANCE ±2°				

DWG STATUS				ZONE	REVISION HISTORY	AUTH	DR	APVD 1	APVD 2
DATE	STG	REV	N/P/CHG						
100C0B	R	01			INITIAL RELEASE / FREIABGE		FRIMM	R.GUT	W.SKR
150C0B	R	02	--	A4	PART-NO.: 137355A, 137355J, 137355Z ADDED TEILE-NR.: 137355A, 137355J, 137355Z HINZU		W.SZO	FRIMM	W.SKR
03JN14	R	03		C7	PART-NO. 33120597 ADDED PART-NR. 33120597 HINZU		A.KHG	A.URB	SYS
01JL14	R		AA	AB	PART-NO. CORRECTED / PARTNUMMER KORRIGIERT		A.KHG	A.URB	SYS
05MR18	R	03	AB	A6	DIMETER REMOVED AT TYPE2 PLUS / DURCHMESSER AUS DER TABELLE ENTFERT BEI DEN BLINDSTÖPFEN		A.KHG	V.KAS	SYS

SCALE / MASSSTAB:
1 : 1

SCALE / MASSSTAB:
5:1



DELPHI DEUTSCHLAND GMBH
D-42119 WUPPERTAL

COPYRIGHT 2008 DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES.
ALL RIGHTS RESERVED.

REVISED 2014
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION
AND CONTAINS DELPHI CONFIDENTIAL INFORMATION.
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION
OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD MATH DATA,
AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS,
WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.

DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM VON DELPHI CORPORATION
ES IST NICHT GESTATTET, DIESE ZEICHNUNG FÜR ANDERE
ZWECKE ALS FÜR DIE BEREITSTELLUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND WAREN
AN DELPHI CORPORATION ZU NUTZEN.

	DATE
DR G. FRIMMERSDORF	060C08
APV01 R. GUTENSWAGNER	100C08
APV02 M. SIKORA	140C08
APV03	
APV04	
APV05	

SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER DELPHI 10949001
POTENTIELL GEFÄHRLICHE STOFFE UND REZYKLATANTEIL
GEMÄSS DELPHI 10949001

	NATERIAL
--	----------

SEE CHART / SIEHE TABELLE

DRAWING NAME

CABLE SEAL -
CAVITY PLUG

100

EINZELDRAHTDICHTUNG -
BLINDSTOPFEN

DRAWING NUMBER

1 3650896

SIZE A2	SCALE 10:1	FRAME NO 1 OF 1	SHEET NO 1 OF 1	STG R	REV 03	N/A AB
------------	---------------	--------------------	--------------------	----------	-----------	-----------

A	B
CONTROLLED DOCUMENTS ARE ONLY AVAILABLE ON THE SERVER	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[33120597](#) [13735531](#) [13735532](#)