







STRICTLY
CONFIDENTIAL



NOTE: Decoupe tole polarise e puor l'accrochage du porte languette
Dimensions of the counterpart and handling areas

Detail: Free area on the back of Male Holder



PRELIMINARY

- CAPABILITY
□ Clearance Area for External Gasket after mating Male and Female Holder.
- For use and mating operation : see spec. PU01734V

15-11342	30/01/15	A		DELPHI P/N ADDED	F.G.	-	M.C
65/04	15/11/04	06		Aggiunto dettagli su materiale siliconico	D.T.	G.S.	-
-	16/10/03	05		modificato zona aggancio su dima, aggiunto dett. Y	D.T.	G.S.	-
-	21/5/03	04		modificato riferimento specifica di prodotto	D.T.	G.S.	-
-	14/04/03	03		modificato codice	D.T.	G.S.	-
-	02/04/03	02		aggiunto tolleranza mancante	D.T.	G.S.	-
-	03/7/02	01		eliminato codici brown / grey completi; modificato chiave meccanica black era 35.5' ±1"	D.T.	G.S.	-
ECN-NO. NUMERO - ECN	DATE DD / MM / YY	REVISION REVISIONE	POSITION POSIZIONE	CHANGE DESCRIPTION DESCRIZIONE MODIFICA	DRAWN BY DISSEGNO	CHK. BY CONTROLLATO	APPR. BY APPROVATO
PRODUCT SPEC. SPEC. DI PRODOTTO	PACKAGING SPEC. SPEC. DI IMBALLAGGIO	APPLICATION SPEC. SPEC. DI APPLICAZIONE	COPYRIGHT DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISED THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD WITH CONFIDENTIALITY, LA RIPRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E UTILIZZAZIONE DI QUESTO DOCUMENTO O DELLE SUE RELATIVE WATERMARKS CAD, NONCHE LA COMUNICAZIONE DI QUALSIASI CONTENUTO AD ALTRI, SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE, E PROIBITA.				
see note	-	see note					
TOLERANCES TOLLERANZE ± 0.1mm. / ± 0.5°	MATERIAL : MATERIALE	COLOUR : COLORE	TOOL NO.	LOC. CODE NAZIONALITA'	DELPHI DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE TORINO, ITALY		
COUNTERPART N°. CONTROPARTE N°.	SEE TABLE				ISO PROJECTION PROIEZIONE ISO	DIMENSION IN MILLIMETERS DIMENSIONI IN MILLISEGNI	CAD SYSTEM pro / eng.
DO NOT SCALE DRAWING DISEGNO FUORI SCALA	DATE DATA	NAME NOME	TITLE DESCRIZIONE	DRAWING NUMBER NUMERO DISEGNO	FILE NAME NOME FILE	SHEET FOLIO	SCALE SCALA
	14/12/01	D. Testa	DTB 30W -SIDE BAG APPLICATION- ASSY MALE HOLDER	FSD 309480	FSD 309480	1 of 2	5:1
DRAWN BY DISSEGNO	14/12/01	G. Stello					
CHECKED BY CONTROLLATO							
APPROVED BY APPROVATO							

(*) For information
Note: Minimum external diameter authorized of wire :
for 1.5 terminal = 1.40 mm. for 2.8 terminal = 1.75 mm

DETAIL Y
SCALE 3:1

DETAIL X
SCALE 5:1

BLACK

26 W + 2 S.C.

CAVITIES OPEN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 14
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25
26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34

SPRING CAVITIES

- ALVEOLE SUIVANT STE 9630196299
- PRODUIT CONFORME A LA STE 9646494999
- CONDITIONNEMENT SUIVANT NORME E7303150G
- MASSE DU PRODUIT LIVRABLE=37 gr.

CONNETTICQUE SICMA

PRELIMINARY

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 15-11342 | 30/01/15 | A | - | DELPHI P/N ADDED | F.G. | - | M.C. |
| 65/04 | 15/11/04 | 06 | - | Aggiunto dettagli su materiale siliconico | D.T. | G.S. | - |
| - | 16/10/03 | 05 | - | modificato zona aggancio su dima, aggiunto dett. Y | D.T. | G.S. | - |
| - | 21/5/03 | 04 | - | modificato riferimento specifica di prodotto | D.T. | G.S. | - |
| - | 14/04/03 | 03 | - | modificato codice | D.T. | G.S. | - |
| - | 02/04/03 | 02 | - | aggiunto tolleranza mancante | D.T. | G.S. | - |
| - | 03/7/02 | 01 | - | eliminato codici brown / grey completi; modificato chiave meccanica black era 35.5' ±1' | D.T. | G.S. | - |
| - | - | - | - | - | D.T. | G.S. | - |
| ECN-NUM. -ECN | DATE DD / MM / YY | REVISION REVISIONE | POSITION POSIZIONE | CHANGE DESCRIPTION DESCRIZIONE MODIFICA | DRAWN BY DISEGNATO | CHK BY CONTROLLATO | APPR. BY APPROVATO |
| PRODUCT SPEC. SPEC. DI PRODOTTO | PACKAGING SPEC. SPEC. DI IMBALLAGGIO | APPLICATION SPEC. SPEC. DI APPLICAZIONE | COPYRIGHT DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISED THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION. THE REPRODUCTION DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD DATA EXPRESS, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION IS PROHIBITED. | | | | |
| see note | - | see note | SURFACE FINISH FINITURA SUPERFICIALE | | | | |
| TOLERANCES TOLLERANZE ± 0.1mm. / ± 0.5° | MATERIAL: MATERIALE : | COLOUR: COLORE : | | DELPHI DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE TORINO, ITALY | | | |
| COUNTERPART N°. CONTROPARTE N°. | TITLE NO. | | LOC. CODE NAZIONALITA' IT | | Dwg. FORMATO A2 | | |
| DO NOT SCALE DRAWING DISEGNO FUORI SCALA | DATE DATA | NAME NOME | TITLE DESCRIZIONE | | DRAWING NUMBER NUMERO DISEGNO | SHEET FOLIO | |
| DRAWN BY DISEGNATO | 14/12/01 | D.Testa | DTB 30W -SIDE BAG APPLICATION- | | FSD 309480 | 2 of 2 | |
| CHECKED BY CONTROLLATO | 14/12/01 | G.Stella | ASSY MALE HOLDER | | FSD 309480 | 2 of 2 | |
| APPROVED BY APPROVATO | ESR NUM. NUMERO ESR | FRA 2014 | CAT. NUM. NUMERO CAT. | - | FILE NAME NOME FILE | FSD 309480 | SCALE SCALA 5:1 |

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[17263406A](#)