






NO. OF WAYS Anzahl Kammern		34		NO. OF WAYS Anzahl Kammern		24		NO. OF WAYS Anzahl Kammern		19		NO. OF WAYS Anzahl Kammern		18			
FCI- PART-NO. & REV. FCI- Teile-Nr. & Index		3 043 24 11		FCI- PART-NO. & REV. FCI- Teile-Nr. & Index		3 043 24 21		FCI- PART-NO. & REV. FCI- Teile-Nr. & Index		3 043 24 31		FCI- PART-NO. & REV. FCI- Teile-Nr. & Index		F327300		A	
CUSTOMER- ABBREVIATION Kunden- Kurzzeichen		ZFW 34-1		CUSTOMER- ABBREVIATION Kunden- Kurzzeichen		ZFW 34-1		CUSTOMER- ABBREVIATION Kunden- Kurzzeichen		ZFW 34-1		CUSTOMER- ABBREVIATION Kunden- Kurzzeichen		ZFW 34-1			
CUSTOMER- VERSION-NAME Kunden- Variantenname		VERSION 1		CUSTOMER- VERSION-NAME Kunden- Variantenname		VERSION 2		CUSTOMER- VERSION-NAME Kunden- Variantenname		VERSION 3		CUSTOMER- VERSION-NAME Kunden- Variantenname		VERSION 4			
CAVITIES CLOSED verschlossene Kammern		-		CAVITIES CLOSED verschlossene Kammern		22, 26-34		CAVITIES CLOSED verschlossene Kammern		16, 17, 19-22, 26-34		CAVITIES CLOSED verschlossene Kammern		19-34			
SLIDER AT "END-POSITION" Schieber in "Endrastellung"				SLIDER AT "END-POSITION" Schieber in "Endrastellung"				SLIDER AT "END-POSITION" Schieber in "Endrastellung"				SLIDER AT "END-POSITION" Schieber in "Endrastellung"					



	FCI COMPANY LOGOTYPE FCI Firmenlogo.
	FCI- ASSEMBLY PART-NO. ; SEE TABLE FCI- Baugruppentelernr.: siehe Tabelle
	REVISION INDEX OF ASSEMBLY Teileänderungsindex der Baugruppe
	CUSTOMER-LOGO Kunden - Firmenzeichen
	CUSTOMER ABBREVIATION: ACC. TO TABLE Kunden- Kurzzeichen: nach Tabelle
	IDENTIFICATION OF MATERIAL ACC. TO VDA 260 Materialkennzeichnung nach VDA 260
	DATE CLOCK $\varnothing$ 6mm Datumsuhr $\varnothing$ 6mm
	MOULD CAVITY MARK, FOR EXAMPLE 1,2,3,... Werkmarkierung, Beispiel 1,2,3,...
	TERMINAL CAVITY IDENTIFICATION Kontaktkammer - Kennzeichnung
	BLIND CAVITIES, WATERPROOF Blindkammern, wasserdicht verschlossen
	BLIND CAVITY RIB 180° TURNED ALLOWED Blindkammerrippe 180° gedreht zulässig
	MIND THIS SIGNIFICANT FEATURE FOR APPLICATION! Besonderes, anwendungsspezifisches Merkmal beachten!
	ONLY THE GERMAN LANGUAGE SHALL BE BINDING Nur der deutsche Text ist bindend

A-A				GROMMET/Tuelle, GM. ABBREVIATION FT-80 / FT-81 / FT-95 WATER RESISTANT BETWEEN GROMMET AND HOUSING WITH ASSEMBLED CLAMP ACC. GM QT126595 6.2 Wasserdichtheit zwischen Tuelle und Gehäuse bei montierter Klammer gemäß GM QT126595 6.2		SAFETY CLAMP, GM. ABBREVIATION ZUH-317 Sicherungsklammer. FCI-Nr. 3 099 13 01				MIN. PULL-OUT FORCE OF GROMMET, FIXED WITH CLAMP Mindest Auszugskraft der Tuelle, fixiert mit Sicherungsklammer F>50N (v=100mm/min; DRY SURFACE/Oberfläche trocken)		DETAIL W Einzelheit W M 5:1	
-----	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--



CLASSIFICATION ACC. TO GME3191 Klassifizierung nach GME3191	
TEMPERATURE CLASS Temperaturklasse	TC 2
VIBRATION CLASS Schwingungsklasse	VC 1
SEALING CLASS Dichtheitsklasse	SC 1 (: SC3 ACC. GME3191)
AREA OF APPLICATION: Anwendungsbereich	DOOR / BODY Tür / Karosserie

D	DCS2 2.8MM FEMALE TERMINAL Buchsenkontakt: (max. 2x)	Sn VERSION	6 001 40 11	>0.20 - 0.35	CONTACT BODY: Grundkörper: CuFe2P R470 / 1-3µm Sn	6 099 40 15	1.2 - 1.4	BLUE blau	VMO (SILICONE RUBBER) (Silikon-Elastomer)	90841100
			6 001 40 31	0.50 - 1.00		6 099 40 15	1.4 - 2.1	BLUE blau		
			6 001 40 41	1.50 - 2.0 2.5	CANTILEVER SPRING: Ueberfeder: X10 CrNi 18 8 / BLANK	6 099 40 23	2.2 - 2.7	RED / rot		
	-	Ⓕ	6 099 40 34	2.7 - 3.0	YELLOW / gelb					
C	DCS2 1.5MM FEMALE TERMINAL Buchsenkontakt: (max. 32x)	Sn VERSION	6 000 06 11	>0.22 - 0.35	CONTACT BODY: Grundkörper: CuFe2P R470 / 1-3µm Sn	6 099 39 13	1.2 - 1.6	RED rot	ELONGATION AT BREAK / Reißdehnung: >375%	90841000
			6 000 06 31	0.50 1.05		6 099 39 13	1.1 - 1.6	RED/rot		
			6 000 06 41	1.00	CANTILEVER SPRING: Ueberfeder: X10 CrNi 18 8 / BLANK	6 099 39 26	1.6 - 1.9	GRN/grün		
			-	Ⓕ	6 099 39 34	1.9 - 2.4	YELLOW/gelb			
			-	Ⓕ	6 099 39 36	SEALING PLUG Blindsstopfen	WHITE weiß			
DESCRIPTION Benennung			FCI PART-NO. FCI Teilernr.	WIRE CROSS SECTION (mm²) Leitungsquerschnitt(mm²)	MATERIAL / SURFACE Werkstoff / Oberfläche	PART-NO. Teilernr.	FOR INSULATION Ø (mm) Fuer Isolations Ø (mm)	COLOR Farbe	MATERIAL Werkstoff	CRIMP SPEC. Crimpspezifikation
SUITABLE TERMINALS Geeignete Kontakte					SUITABLE SINGLE WIRE SEAL Geeignete Einzeldröckerdichtungen					



A	SEE TABLE Siehe Tabelle	SEE TABLE Siehe Tabelle	ZFW 34-1	13184594	44.0	5	1	TPA Sekundärverriegelung	PBT-GF15	GM QK006612	VIOLET violett	4006	FEMALE CONNECTOR FIT ONLY ON MALE CONNECTORS, ASSEMBLED AT SHEET ACC. MOUNTING HOLE SPEC. 9 909 04 40 C	
						4	1	SEAL Dichtung	VMO	-	RED rot	3003		
						3	2	BUFFER Puffer	TPV (69±5°) SHORE A	GM QK003521	NATURE natur	-		Buchsenstecker nur passend auf Stiftkontaktge- häuse, das an Blech montiert ist gemö- ßlauchschnitt 9 909 04 40 C
						2	1	SLIDER Schieber	PBT-GF30	GM QK006615	BLACK schwarz	9011		SEE DRAWING 3 053 06 11 Siehe Zeichung 3 053 06 11
						1	1	FEMALE HOUSING Buchsengehäuse	PBT-GF15	GM QK006612	BLACK schwarz	9011		
FCI- PART-NO. FCI- Teile-Nr.		REV. INDEX	CUSTOMER ABBREVIATION Kunden- Kurzzeichen	CUSTOMER-ORIGIN NO. Kunden- Zeichens-Nr.	WEIGHT Gewicht g	ITEM Position	QUANTITY Menge	NAME Bezeichnung	MATERIAL	CUSTOMER MATERIAL SPEC. Kunden werkstoff Spez.	COLOR Farbe	SIM. TO BAL NO. gehol. BAL	COUNTER PART Gegenteil	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)
[30432411](#)