









Remarks:
Bemerkungen:

- permissible disassembling tool Part-No.:
 - zulaessiges Endriegelungswerkzeug Part-No.:
 - crimp manufacturing parameters and tooling according to Delphi Specification.
- Crimp-Verarbeitungsparameter und Werkzeuge gemass Delphi Spezifikation.

④									0,20 ± 0,015			1.4310						2	
	3,60	7,40	1,20	2,10	1,00	4,60	2,80	5,20	3,00	0,38 ± 0,015	sel. Au/Ni	CuNiSi(Stol76)	FLY	0,5–1,0	.	sealed	420 514 / 15344953	1	405 625 / 15345032
	3,90	7,10	0,85	2,10	1,50	4,60	4,00	5,20	3,40	0,38 ± 0,015	f. Sn 3	CuNiSi(Stol76)	FLY	1,5–2,5	.	sealed	419 223 / 15363992	1	400 540 / 10724374
	3,60	7,40	1,20	2,10	1,00	4,60	2,80	5,20	3,00	0,38 ± 0,015	f. Sn 3	CuNiSi(Stol76)	FLY	0,5–1,0	.	sealed	420 514 / 15344953	1	400 539 / 12158104
	DV±0,2	L ₃	X ₁	R ₂ ±0,1	R ₁ ±0,1	H ₂ ±0,2	H ₁ ±0,2	B ₂ ±0,2	B ₁ ±0,2	Material Dicke Thickness	Oberfläche Surface	Werkstoff Material	Ltg.-Typ Cable-Type	Querschn. Cross- section	Normkammer Cavity	Ausführung Version	Cable-Seal ID-Nr.: / Part-No.:	Pos.	Zusammenbau/ Assembly ID-Nr.: / Part-No.:

[illegible]

Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

	DELPHI					
	Automotive Systems					
	D - 42367 Wuppertal					
Date/Datum		Name				
Drawn by Bearbeitet		14DE99		U/Lap.		
Checked by Geprüft		17DE99		Red.		
Standard chkr. Norm. gepr.		17DE99		R.Wis.		
Plating / Oberfläche						
Material Werkstoff		see chart / siehe Tabelle				
Untoleranced dim Freimasse <1 mm = ±0,08 1-12 mm = ±0,15 >12 mm = ±0,25 Angle/Winkel ±4°		Title/Benennung Tab terminal Ducon 1,5 x 0,8 Assembly, sealed Fachstecker Ducon 1,5 x 0,8 Zusammenbau, gedichtet				
Projection/Projektion 		Drawing-No. 15345299		Page - from 01 - 01		
		Status KZus		Scale/Masstab 5:1 1:1 ; 5:1		
Replacement for / Ersatz fuer: 6820.026/K mit Index 9 vom 19.01.1993		Drawing- /Ref. No. : ; Zeichnungs- / Teil Nr.: 6820.026/000 KZus / ID see chart/siehe Tab.				
		Format: A2				

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[10724374](#)