









EUR C04 112 F28



BEREICHUNGEN / NOTES

1 MVL-FIRMENZEICHEN / MVL-SUPPLIER CODE

2 CRIMP- CODE / CRIMP CODE

3 MASS GILT NUR FUER KABELKONFEKTIONAER DIMENSION ONLY FOR HARNESSMAKER

ABWEICHUNGEN VON DER BILDLICHEN DARSTELLUNG SIND IM BEREICH DER UEBERFEDER ZULAESSIG DEVIATIONS FROM THE FIGURATIVE REPRESENTATION ARE PERMISSIBLE IN THE RANGE OF HOOD

SPULEN HORIZONTAL TRANSPORTIEREN UND LAGERN! HALTESTREIFEN UNTEN! REELS TRANSPORTED AND STORED HORIZONTAL! RETAINING STRIP DOWN!

FUER FLACHSTECKER / FOR MALE TERMINAL: 0.8±0.03x2.8±0.1 MIT OBERFLAECHEN / WITH FINISH: 1-3µm Sn // MIN. 0.8 µm Au AUF/OVER 1.3-2µm Ni

DER FLACHKONTAKT IST FUER NICHT DICHTS ALS AUCH FUER WASSERDICHTS ANWENDUNG GEEIGNET. BEI EINSATZ VON EINZELADERABDICHTUNGEN (EAA) SIND NUR EAA NACH MVL ZEICHNUNG ZU VERWENDEN. (SIEHE TABELLE) THE FEMALE TERMINAL IS FOR NORMAL APPLICATION AND ALSO FOR APPLICATION WITH SINGLE WIRE SEAL (SWS). BY APPLICATION WITH SWS USE ONLY SWS ACCORDING MVL-DRAWING. (SEE TABLE)

ZUGEOERIGE KAMMER / REFERENCE CAVITY: 9 001 01 01 - 9 001 01 04

FUER LEITUNGEN / FOR CABLE: FLY DIN 72551-6

ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR ! / CHANGES BASED ON TECHNICAL PROGRESS ARE IN THE DECISION OF THE MANUFACTURER !

ISPD PROZESSKRITISCHES KONTROLLMASS STATISTICAL PROCESS CONTROL DIMENSION

IF FUNKTIONSWICHTIGES MASS CRITICAL PERFORMANCE DIMENSION

KRITISCHES KONTROLLMASS CRITICAL INSPECTION DIMENSION

6 001 04 41		13648602		1.5-3µm Sn	>1.0-2.5	000	18.8	3.8	3.85	1.85	4.8	4.9	2.6	CuSn4 R540	X10CrNi 18-8 DIN EN 10151 OBERFLAECH BLANK	6 099 34 05	33501746	2.2-2.7	BLAU BLUE
6 001 04 34		15340262		1.27µm Au	0.5-1.0	00	19.0	2.7	2.85	1.2	3.7	4.0	2.0			6 099 34 03	15327786	1.7-2.1	ROT RED
6 001 04 31		10847239		1.5-3µm Sn		18.8	6 099 34 01									33511807	1.2-1.6	SCHWARZ BLACK	
6 001 04 14		33512912		1.27µm Au	0.22-0.35	0	19.0	2.0	2.25	0.8	2.85	3.0	1.6						
6 001 04 11		33517218		1.5-3µm Sn		18.8													
MVL TEILE-NR. MVL PART NO.	DELPHI TEILE-NR. DELPHI PART NO.	OBER- FLAECH SURFACE FINISH	CRIMP- GROESSE CRIMP SIZE (mm ²)	CRIMP- CODE	X1 ±0.2	B1 ±0.2	H1 ±0.2	D1 ±0.2	B2 ±0.2	H2 ±0.2	D2 ±0.2	GRUNDKOEPRER CONTACT BODY	UEBERFEDER HOOD	MVL NUMMER MVL NUMBER	DELPHI NUMMER DELPHI NUMBER	ISOLATIONS-Ø INSULATIONS-Ø	FARBE COLOR		
MATERIAL																			

14-10262	17.11.14	K	AB11,AB6	DELPHI P/N ADDED	Weiss	Mueller	Werkzei	
734/07	15.10.07	H02	-	SIEHE AENDERUNGSMITTEILUNG				
110/07	07.02.07	H01	-	UEBERARBEITUNG IN PRO-E				
ECN-NO ECH NUMBER	DATE DD/ MM / YY DATUM	REVISION INDEX	POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNG		DRAWN BY GEZ.	CHK. BY GEPR.	APPR. BY GER.
PRODUCT SPEC. PRODUKT SPEZIFIK.	PACKAGING SPEC. VERPACKUNGSSPEZIFIK.		APPLICATION SPECIFIC. ANWENDUNGSSPEZIFIK.		COPYRIGHT DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISED THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS PROHIBITED.			DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FAKA DELPHI UND KANNTEIL DELPHI VERTRAGLICHE VERBUNDENHEIT DER REPRODUKTION, VERTEILUNG UND NUTZUNG BEIDES DOKUMENTS ODER SEINER ZUGESCHRIEBEN CAD DATEN, ODER AUCH ALS KOMMUNIKATION VON BELIEBIGEN INHALT ANDEREN, IST OHNE BEZUGSBERECHTIGUNG DURCH DIE DELPHI CORPORATION UNLASSIGKEIT
---	---		9 084 04 00					
TOLERANCES DIN 2180-10 TOLERANZEN DIN ISO 1101 MASSE +0.3; -0.05				MATERIAL : MATERIAL : SIEHE TABELLE		SURFACE FINISH OBERFLÄCHE		CAD SYSTEM
COUNTERPART Nr. GEGENSTÜCK Nr.				COLOUR : FARBE		SIEHE TABELLE SEE TABLE		PRO / ENG
DO NOT SCALE DRAWING ZEICHNUNG NICHT VERMESSEN				TOOL NO. WERKZEUG Nr.		ECO Loc. Code STANDORT CODE GN		DWG SIZE FORMAT
				---				A2
DRAWN BY GEZ.				DATE DATUM		NAME NAME		SHEET BLATT
25.07.06						S.Weiss		
CHECKED BY GEPR.				DATE DATUM		NAME NAME		
25.07.06						S.Mueller		
APPROVED BY GER.				DATE DATUM		NAME NAME		
25.07.06						M.Hopf		
ESR NO. ESR NUMBER				---		CAT. NO. KATALOG Nr.		SCALE M:
						---		5:
						FILE NAME KATALOG NAME		60010411-41.B1.C.H02

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[60010411](#) [60010434](#) [60010441](#) [60010431](#)