








3	2	1
NOTES / Bemerkungen:		
1	MATERIAL IDENTIFICATION CODE ACC.VDA260 Materialkennzeichnung nach VDA260	
2	FCI COMPANY LOGOTYPE FCI Firmenlogo	
3	CAVITY MARK 1,2,3.. Nestmarkierung 1,2,3..	
4	DATA CLOCK Datumsuhr	
5	CAVITY-NO. Kammernummerierung	
6	FCI ASSEMBLY PART-NO. FCI Bauteil-Nr.	
7	REVISION INDEX Teileänderungsindex	
8	CLOSED CAVITY ACC TABLE geschlossene Kammer nach Tabelle	
9	MANUFACTURE CODE Herstellcode	
10	COUNTRY OF MANUFACTURE (AUSTRIA) Herstellland (Austria)	
11	ONLY THE GERMAN LANGUAGE SHALL BE BINDING Nur der deutsche Text ist bindend	
12	MAXIMUM MATING FORCE = 170N; VALIDATION ACC. AK, SEE PRODUCT SPEC. 9 901 22 70 Maximum Steckkraft = 170N; Validierung nach AK, siehe Produkt Spez. 9 901 22 70	
13	CUSTOMER NO. Kunden-Nr.	
14	CUSTOMER LOGO Kunden - Firmenlogo	

B					3	I	SEAL Dichtung	SILICONE (50±5) SHORE A	GREEN gruen	SEE DRAWING NO. siehe Zeichnungs-Nr 9 052 01 00
	3 043 29 01	C	038 973 721	30.2	2	I	TPA Kontaktsicherung	PBT - GF 10	VIOLET violett	
					I	I	FEMALE HOUSING Flachkontaktgehaeuse	PBT - GF 30	BLACK schwarz	
A	FCI- PART-NO. FCI-Teile-Nr.	REV. INDEX	CUSTOMER PART. NO. Kunden - Teilentr.	WEIGHT Gewicht [g]	ITEM Position	QUANTITY Menge	NAME Benennung	MATERIAL Material	COLOUR Farbe	COUNTERPART Gegenseitck
	6		13							

DCS1 9.5mm FEMALE TERM.	Ag VERSIONS	6 007 02 72	11	10.00	FLY	5.40 - 6.60	6 099 33 04	YELLOW Gelb	90840500
		6 007 02 72		8.00	FLRY	5.1 - 5.3	6 099 33 03	RED Rot	
		6 007 02 62		5.00 - 6.00	FLRY	4.0 - 5.20	6 099 33 01	BLACK schwarz	
		6 007 02 52		>2.50-4.00	FLRY	3.40 - 4.40	6 099 33 08	GREEN Grün	
	Sn VERSIONS	6 001 02 71		10.00	FLY	5.40 - 6.60	6 099 33 04	YELLOW Gelb	
		6 007 02 71		8.00	FLRY	5.1 - 5.3	6 099 33 03	RED Rot	
		6 007 02 61		5.00 - 6.00	FLRY	4.0 - 5.20	6 099 33 01	BLACK schwarz	
		6 007 02 51		>2.50-4.00	FLRY	3.40 - 4.40	6 099 33 08	GREEN Grün	
DCS2 2.8mm FEMALE TERM.	Ag VERSIONS	6 001 40 42	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10	2.50	FLRY	2.7 - 3.0	6 099 40 34	YELLOW Gelb	9 084 11 00
				1.50-2.00	FLRY	2.0 - 2.7	6 099 40 23	RED-BROWN Rot-Braun	
		6 001 40 32		0.50-1.00	FLRY	1.20 - 2.00	6 099 40 15	BLUE blau	
		6 001 40 12		>0.2 - 0.35	FLRY	1.20 - 2.00	6 099 40 15	BLUE blau	
	Sn VERSIONS	6 001 29 41		2.50	FLRY	2.7 - 3.0	6 099 40 34	YELLOW Gelb	
				1.50-2.00	FLRY	2.0 - 2.7	6 099 40 23	RED-BROWN Rot-Braun	
		6 001 29 31		0.50-1.00	FLRY	1.20 - 2.00	6 099 40 15	BLUE blau	
		6 001 29 11		>0.2 - 0.35	FLRY	1.20 - 2.00	6 099 40 15	BLUE blau	
BLIND PLUG Blindstopfen	-		-	-	6 099 40 07	GREEN grün			
DESCRIPTION Benennung	FCI PART-NO. FCI Teilernr.	CAVITY-NO. Kammer Nr.	WIRE CROSS SECTION (mm²) Leitungsquerschnitt(mm²)	WIRE VERSION Leitungstyp DIN 72551-6	FOR INSULATION Ø (mm) für Isolations Ø (mm)	FCI PART-NO. FCI Teilernr.	COLOR Farbe	CRIMPSPEC.	
SUITABLE TERMINALS Geeignete Kontakte					SUITABLE SINGLE WIRE SEAL Geeignete Einzeladlerdichtungen				

12-00434	H7 ACS-11	was 14 Ag terminals added	
12-00205		redrawn in pro-e pds drawing was obsoleted	
ECN-NO. PROJ. NUMBER	POSITION POSITION	APPLICATION SPEC. APPLICATION SPEC.	CHANGE DESCRIPTION CHANGE DESCRIPTION
9 901 11 80	--	9 902 05 10	THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF TCI. THIS DRAWING MAY BE USED, REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANY THIRD PARTY WITHOUT THE EXPRESSED WRITTEN PERMISSION OF TCI. DIESE ZEICHNUNG UND ALLE ANDEREN INFORMATIONEN SIND EIGENTUM VON TCI. DIESE ZEICHNUNG DÜRFTE WEDER KOPIERT, NACHGEMALT ODER VERÖFFENTLICHET WERDEN. DRUCKEN ODER ABEREICHNEN, SOWIE VERBREITEN ODER VERÖFFENTLICHEN, OHNE DABEIR AUSDRÜCKLICHE ZULASSUNG VON TCI, IST VERBODEN.
TOLERANCES TOLERANCES	MATERIAL: MATERIAL	SURFACE FINISH OBERFLÄCHEN	ISO PROJECTION ISO PROJEKTION
CONTRACT NO. KONTRAKT-NR.	COLOR: FARBE	FOOT NO. FUß-NR.	ISO PROJECTION ISO PROJEKTION
DO NOT MEASURE DRAWING ZEICHNUNG NICHT MESSEN	SCALE MAßSTAB	FOOT NO. FUß-NR.	ISO PROJECTION ISO PROJEKTION
30 bis 120	±0.5	30 bis 120	±0.5
6 bis 30	±0.5	6 bis 30	±0.5
Winkel ANGLE	2°	Winkel ANGLE	2°
30 bis 120	±0.5	30 bis 120	±0.5
6 bis 30	±0.5	6 bis 30	±0.5
Winkel ANGLE	2°	Winkel ANGLE	2°

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[30432901](#)