











DARGESTELLT IST MVL 60012941 / Delphi 10779097
REPRESENTED IS

- BEMERKUNGEN / NOTES
- MVL-FIRMENZEICHEN / MVL-SUPPLIER CODE
 - WOCHE UND JAHR DER HERSTELLUNG / WEEK AND YEAR OF PRODUCTION (JAHR / YEAR: 2008=K; 2009=L ...)
 - TEILECODE SIEHE TABELLE / PART CODE SEE TABLE
 - MASZ OHNE SPALT GEMESSEN
DIMENSION MEASURE WITHOUT GAP
 - MASZ GILT NUR FUER KABELKONFEKTIONAER
DIMENSION ONLY FOR HARNESSMAKER
 - FASEN AUF AUSSENSEITE NUR GUELTIG FUER
CRIMPGRÖSSE (>1-2.5)mm²
CHAMFER ON THE OUTSIDE ONLY AVAILABLE FOR
CRIMP SIZE (>1-2.5)mm²
- SPULEN HORIZONTAL TRANSPORTIEREN UND LAGERN!
HALTESTREIFEN UNTEN! / REELS TRANSPORTED
AND STORED HORIZONTAL! RETAINING STRIP DOWN!
- MATERIAL
- UEBERFEDER / HOOD X10 Cr Ni 18 8
 - GRUNDKOERPER SIEHE TABELLE
CONTACT BODY SEE TABLE
- QUERVERWEISE / CROSS REFERENCES:
- FUER FLACHSTECKER / FOR MALE TERMINAL:
DICKE / THICKNESS 0.8±0.03
 - KAMMER / CAVITY: 9 001 07 10
 - EINZELADERDICHTUNG SIEHE TABELLE
SINGLE WIRE SEAL SEE TABLE
 - LEITUNGEN / CABLE: FLY DIN 72551-6
- ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT
DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR!
CHANGES BASED ON TECHNICAL PROGRESS ARE IN
THE DECISION OF THE MANUFACTURER!

M														M				
B	6 001 42 44	10890224	1.27µm Au	>1.00-2.50	3E	3.6	3.8	1.8	5.3	5.0	3.5	3.5	6.8	0.3±0.15	CuSn4 R540	6 099 40 34	10779161	2.7-3.0
	6 001 29 44	33500660	0.80µm Au		3D									CuSn4 R540	GELB/YELLOW			
	6 001 40 42	15491922	1.5-3µm Ag		3M									CuFe2P R470	ODER/OR			
	F420300	33511980	1-3µm SnAg4 (SnTOP)		3T									CuFe2P R470	6 099 40 23			
	6 001 40 41	10846767	1-3µm Sn	3L	CuFe2P R470	ROTBRAUN	10779159	2.0-2.7										
	6 001 29 41	10779097	1-3µm Sn	3A	CuSn4 R540	RED-BROWN												
	6 001 42 34	13717863	1.27µm Au	0.50-1.00	2E	2.5	2.7	1.2	5.1	4.8	3.3	3.0	6.3	0.3±0.15	CuSn4 R540	6 099 40 15	10779162	1.2-2.0
	6 001 29 34	13830106	0.80µm Au		2D									CuSn4 R540	BLAU -BLUE			
	6 001 40 32	15491920	1.5-3µm Ag		2M									CuFe2P R470				
	F320300	33511981	1-3µm SnAg4 (SnTOP)		2T									CuFe2P R470				
6 001 40 31	10846768	1-3µm Sn	2L		CuFe2P R470													
6 001 29 31	10789065	1-3µm Sn	2A		CuSn4 R540													
A	6 001 42 14	33511978	1.27µm Au	>0.20-0.35	1E	2.1	2.1	0.8	4.7	4.5	3.2	2.5	6.3	0.3±0.15	CuSn4 R540	6 099 40 15	10779162	1.2-2.0
	6 001 29 14	33500659	0.80µm Au		1D									CuSn4 R540				
	6 001 40 12	33511979	1.5-3µm Ag		1M									CuFe2P R470				
	F220300	33511982	1-3µm SnAg4 (SnTOP)		1T									CuFe2P R470				
	6 001 40 11	10846769	1-3µm Sn		1L									CuFe2P R470				
	6 001 29 11	10811334	1-3µm Sn		1A									CuSn4 R540				
	MVL TEILE-NR. MVL PART NO.	DELPHI TEILE-NR. DELPHI PART NO.	OBERFLAECHE SURFACE FINISH	CRIMP- GROESSE CRIMP SIZE (mm ²)	CRIMP- CODE (3)	B1 ±0.3	H1 ±0.3	D1 ±0.3	B2 ±0.3	H2 ±0.3	D2 ±0.3	L1 ±0.2	L2 ±0.5	S	GRUNDKOERPER CONTACT BODY MATERIAL	MVL NR./FARBE MVL NO./COLOR	DELPHI NR. DELPHI NO.	ISOLATIONS-Ø ISULATIONS-Ø
	EINZELADERABDICHTUNG SINGLE WIRE SEAL																	



Rm = Radiusmitte
radius center point
E = Eckenmasz
width across corners

14-10262	03.12.14	M	AC11,AC6	DELPHI P/N ADDED	Nethaj	St.Mueller	Hoernlein	
611/11	08.08.2011	L		Dimension number 19 changed from 4.9±0.1 to 4.9±0.2	St. Müller	S.Weiss	Hoernlein	
598/10	26.11.10	K	C10 D10 F02 C01 A06/G06 D05/07	Crimp code updated; Material coding removed; Part marking updated; Note updated; 3D view added; Note added; Symbol added; Dimension added;	Sathish	St.Mueller	Hoernlein	
89/09	09.02.09	J08	-	Part-No.F220300, F320300, F420300 (with SnTOP) acitvated	S.Weiss	P.Nuetzel	Hoernlein	
ECN-NO. ECN NUMBER	DATE DATUM	DD / MM / YY	REVISION INDEX	POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNG	DRAWN BY GEZ.	CHK. BY GEPR.	APPR. BY GEPR.
PRODUCT SPEC. PRODUKT SPECIFIK.	PACKAGING SPEC. VERPACKUNGS SPECIFIK.	APPLICATION SPEC. ANWENDUNGS SPECIFIK.	COPYRIGHT DELPHI CORPORATION AND/OR ITS THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD WITH DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS PROHIBITED.			AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISED DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA DELPHI UND ENTHÄLT DELPHI VERTRAULICHE INFORMATIONEN DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND NUTZUNG DIESER DOKUMENTES ODER DERER ZUGEHÖRIGEN CAD DATEN, ODER BEI IHR ALS KOMMUNIKATION VON DREI BELIEBIGEN INDIVIDUAL ANDERN, IST OHNE BEZUGSBERECHTIGUNG DURCH DIE DELPHI CORPORATION UNLÄSSIG.		
TOLERANCES TOLERANZEN	DIN 2168-fm DIN ISO 1101	MATERIAL MATERIAL	SIEHE TABELLE SEE TABLE		SURFACE FINISH OBERFLÄCHE	DELPHI DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE NÜRNBERG GERMANY		CAD SYSTEM pro / eng
COUNTERPART NR. GEGENSTÜCK NR.	MASSE <0.5> ±0.05	COLOUR FARBE	--		SIEHE TABELLE SEE TABLE	 DIMENSION IN MILLIMETERS BEMASSUNG IN MILLIMETERN		dra size FORMAT A2
DO NOT SCALE DRAWING ZEICHNUNG NICHT VERMESSEN	TOOL NO. WERKZEUG NR.	ECO Loc. Code STANDORT CODE	GN		 ISO PROJECTION ISO PROJEKTION		SHEET BLATT of 1	
DRAWN BY GEZ.	DATE DATUM	NAME NAME	TITLE BENENNUNG		DRAWING NUMBER ZEICHN. NUMBER		SHEET BLATT	
CHECKED BY GEPR.	25.07.08	P.Nuetzel	2.8 FLACHKONTAKT DCS2 WASSERDICHTER ANWENDUNG 2.8 FEMALE TERMINAL DCS2 WATERPROOF APPLICATION		6 001 29 11		of 1	
APPROVED BY GEPR.	25.07.08	J.Muehlmichel	ESR NO. ESR NUMBER	CAT. NO. KAT. NR.	FILE NAME DATEI NAME		SCALE MAßSTAB	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[60014031](#) [60014041](#) [60012931](#) [60012941](#) [60012911](#) [10779097-L](#) [10779097](#)